

[アルミ製]コンパクト運搬車



- 床高さ…180mm
- 車輪径…100mm(樹脂車)
- 車輪…自在×2 固定×2
- 収納サイズ…644×90×414mm

品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	押手高さ	価格	税込価格(10%)
EA520BA-1	100kg	644×414mm	900mm	17,800円	19,580円

- 重量…8.5kg
- 荷台材質…アルミ合金
- ★車輪も折りため、幅90mmのコンパクト収納が可能
- ハンドルは640、800、900mmの3段階調整が可能です。
- 小物収納に便利なネットポケット付

[アルミ製]運搬車(ブレーキ付)



- (ドイツ)
- 荷台には滑り止め効果とエッジ保護を施しています
- お客様組立品
- 床高さ…140mm
- 車輪径…100mm(ゴム車)

品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	押手高さ	価格	税込価格(10%)
EA520BE-7	150kg	740×480mm	900mm	29,300円	32,230円

- 車輪…自在(ブレーキ付)×2、固定×2
- 重量…10kg
- 荷台材質…アルミニウム

[アルミ製]運搬車(ブレーキ付)



(アメリカ)

品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	押手高さ	価格	税込価格(10%)
EA520BR-3	340kg	590×800mm	1000mm	74,000円	81,400円

- 荷台はグレーチング状になっており、荷物の滑りを防止します
- お客様組立品
- 床高さ…240mm
- 車輪径…100mm、200mm
- 車輪…自在(ブレーキ付)×2 固定×2
- 重量…15kg

[フレーム付]運搬車



品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	押手高さ	価格	税込価格(10%)
EA520BC-3	150kg	740×480mm	815mm	26,500円	29,150円

- 床高さ…145mm
- フレームサイズ…830×540mm
- フレーム高さ…290mm
- 車輪径…100mm(ゴム車)
- 車輪…自在×2、固定×2
- 重量…14.5kg
- 荷台材質…スチール
- 大型かごポリタンクの運搬に最適な荷崩れ防止フレーム付

かご台車(分割式)



品番	積載均等耐荷重	サイズ(外寸)(mm)	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA520LE-1	150kg	645(W)×945(L)×1100(H)	23	57,000円	62,700円

- 車輪…φ125mm×2(固定ブレーキ付)、φ100mm×4(自在)
- 材質…荷台:プラスチック、車輪:ゴム、フレーム:スチール
- 壁面の傷つきを防止する保護カバー付
- 簡単に荷台とフレームを3分割できるのでコンパクトに収納できます。

[メッシュかご付]運搬車



品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	押手高さ	価格	税込価格(10%)
EA520BK-8	300kg	900×900mm	860mm	25,000円	27,500円

- 片面は半・全開します。
- お客様組立品
- 省音キャスター
- 床高さ…200mm
- 車輪径…125mm(ゴム車)
- 車輪…自在×2、固定×2
- 重量…26.4kg
- 取付六角ナット対応…14・17mm
- 荷台材質…樹脂

[メッシュかご付]運搬車



品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	押手高さ	価格	税込価格(10%)
EA520BK-7	250kg	900×800mm	870mm	21,300円	23,430円

- お客様組立品
- 固定替キャスター(1個) 1,410円
- 自在替キャスター(1個) 1,650円
- ★両サイドのメッシュパネルは取外し可能
- お客様組立品
- 床高さ…195mm
- 車輪径…125mm(ゴム車)
- 車輪…自在×2、固定×2
- 重量…18.2kg
- 荷台材質…スチール
- 取付六角ナット対応…12・14mm

[メッシュかご付]運搬車



品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	仕様	価格	税込価格(10%)
EA520B-55	300kg	900×600mm	—	39,000円	42,900円
EA520B-56	300kg	900×600mm	フットブレーキ付	45,900円	50,490円

- お客様組立品
- 床高さ…203mm
- 押手高さ…914mm
- 車輪径…125mm(グレーゴム車輪)
- 車輪…自在×2、固定×2
- 重量…55・25.2kg、56・27.5kg
- 荷台材質…ポリプロピレン
- ★サイドゲート付、両面が半開します。

[メッシュかご付]運搬車



品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	押手高さ	価格	税込価格(10%)
EA520BY-41A	150kg	710×455mm	900mm	31,000円	34,100円

- お客様組立品
- 省音キャスター
- 床高さ…146mm
- 車輪径…100mm(ゴム車)
- 車輪…自在×2、固定×2
- 重量…17.5kg
- 荷台材質…樹脂
- ★サイドゲート付、両面が半開します。

[メッシュかご付]運搬車



品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	押手高さ	価格	税込価格(10%)
EA520BY-42A	300kg	885×585mm	904mm	41,700円	45,870円

- お客様組立品
- 省音キャスター
- 床高さ…215mm
- 車輪径…130mm(ゴム車)
- 車輪…自在×2、固定×2
- 重量…25kg
- 荷台材質…樹脂
- ★サイドゲート付、両面が半開します。

[メッシュかご付]運搬車(ハンドブレーキ付)



品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	押手高さ	価格	税込価格(10%)
EA520BY-43A	300kg	885×585mm	934mm	50,500円	55,550円

- お客様組立品
- 省音キャスター
- 床高さ…215mm
- 車輪径…130mm(ゴム車)
- 車輪…自在×2、固定×2
- 重量…28kg
- 荷台材質…樹脂
- 「ハンドルを離す/握る」それだけで、ロック/アンロックを切り替わります。
- ★サイドゲート付、両面が半開します。

[メッシュかご付]運搬車



品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	押手高さ	価格	税込価格(10%)
EA520BY-44A	300kg	885×585mm	1345mm	60,500円	66,550円

- お客様組立品
- 省音キャスター
- 床高さ…215mm
- 車輪径…130mm(ゴム車)
- 車輪…自在×2、固定×2
- 重量…38kg
- 荷台材質…樹脂
- ★サイドゲート付、両面が半開します。

<http://www.esco-net.com>
商品に関する詳しい情報をご覧いただけます。

