

折りたたみコンテナ

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

コンテナ・パレット

折りたたみ
コンテナ
ダンボール
プラスチック
コンテナ
パーツ
ボックス
ボックス型
コンテナ

導電性
コンテナ

食品用
コンテナ

メッシュ
コンテナ

パレット

パレット
ボックス

パレット
回転台

パレット
カバー

ネスティング
ラック

メッシュ
パレット

角槽

丸槽

タンク

コンテナ
バッグ

スクラップ
ボックス

Alpha Foldable Container α折りたたみコンテナ“スケルコン”(20L)



●中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。●折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。●組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができて荷崩れの心配がありません。●最大積載荷重:15kg [材質]●ポリプロピレン(PP) [製造国]●日本

トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	OP色記号	税抜価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	質量(kg)	実績前年比(%)
512-6096	TR-S20	TM	¥1,217	20.2	透明	366×262×272	335×231×252	1.1	47259(99)
363-8766	TR-S20B	B	¥1,157	20.2	透明ブルー	366×262×272	335×231×252	1.1	4270(72)
363-8774	TR-S20BK	BK	¥1,157	20.2	透明ブラック	366×262×272	335×231×252	1.1	7504(94)
363-8782	TR-S20OR	OR	¥1,157	20.2	透明オレンジ	366×262×272	335×231×252	1.1	2144(58)
363-8791	TR-S20R	R	¥1,157	20.2	透明レッド	366×262×272	335×231×252	1.1	2364(109)

SKELCON Foldable Container α折りたたみコンテナ“スケルコン”(20L)



●中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。●折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。●組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができて荷崩れの心配がありません。●スライドロックフタ付 ●最大積載荷重:15kg [材質]●ポリプロピレン(PP) [製造国]●日本

トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	OP色記号	税抜価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	質量(kg)	実績前年比(%)
374-6267	TR-SC20	TM	¥1,723	19.7	透明	366×262×284	335×231×254	1.35	19842(127)
374-6224	TR-SC20	B	¥1,723	19.7	透明ブルー	366×262×284	335×231×254	1.35	6447(129)
374-6232	TR-SC20	BK	¥1,723	19.7	透明ブラック	366×262×284	335×231×254	1.35	20791(136)
374-6241	TR-SC20	OR	¥1,723	19.7	透明オレンジ	366×262×284	335×231×254	1.35	3027(85)
374-6259	TR-SC20	R	¥1,723	19.7	透明レッド	366×262×284	335×231×254	1.35	3235(108)

Alpha Foldable Container “α折りたたみコンテナ”(20L)



●パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。●折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。●20Lタイプ(TR-S20/TR-SC20)の上にとりつたり2つ積み重ねられます。●最大積載荷重:15kg ●シボ加工:4カ所 [材質]●ポリプロピレン(PP) [製造国]●日本

トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	質量(kg)	実績前年比(%)
259-4770	TR-S20-LS	¥1,106	20.2	ライトサンド	366×262×272	335×231×252	1.1	-
259-4765	TR-S20-OD	¥1,106	20.2	OD	366×262×272	335×231×252	1.1	-

Alpha Foldable Container “α折りたたみコンテナ”(20L)



●パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。●折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。●20Lタイプ(TR-S20/TR-SC20)は、50Lタイプ(TR-C50B/TR-O50B)の上にとりつたり2つ積み重ねられます。●スライドロックフタ付 ●最大積載荷重:15kg ●シボ加工:4カ所 [材質]●ポリプロピレン(PP) [製造国]●日本

トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	質量(kg)	実績前年比(%)
259-4769	TR-SC20-LS	¥1,671	19.7	ライトサンド	366×262×284	335×231×254	1.35	-
259-4767	TR-SC20-OD	¥1,671	19.7	OD	366×262×284	335×231×254	1.35	-

Alpha Foldable Container “折りたたみコンテナ”(30L)



●パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。●折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。●外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。●最大積載荷重:15kg [材質]●ポリプロピレン(PP)100% [製造国]●日本

品番	OP(色記号)	タイプ
TR-S30DB	DB	シボ加工(4カ所)あり
TR-S30TM	TM	シボ加工なし

発注コード	品番	OP色記号	税抜価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	質量(kg)	実績前年比(%)
367-7780	TR-S30DB	DB	¥1,620	34.6	ダークブルー	530×366×221	493×335×201	1.78	-
367-7774	TR-S30TM	TM	¥1,620	34.6	透明	530×366×221	493×335×201	1.78	-

Alpha Foldable Container “折りたたみコンテナ”(30L)



●パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。●折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。●スライドロックフタ付 ●最大積載荷重:15kg [材質]●ポリプロピレン(PP)100% [製造国]●日本

品番	OP(色記号)	タイプ
TR-SC30DB	DB	シボ加工(4カ所)あり
TR-SC30TM	TM	シボ加工なし

発注コード	品番	OP色記号	税抜価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	質量(kg)	実績前年比(%)
367-7783	TR-SC30DB	DB	¥2,066	33.1	ダークブルー	530×366×230	493×335×201	2.22	-
367-7768	TR-SC30TM	TM	¥2,066	33.1	透明	530×366×230	493×335×201	2.22	-

Alpha Foldable Container “折りたたみコンテナ”(40L)



●パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。●折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。●外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。●最大積載荷重:15kg [材質]●ポリプロピレン(PP)100% [製造国]●日本

品番	OP(色記号)	タイプ
TR-S40DB	DB	シボ加工(4カ所)あり
TR-S40TM	TM	シボ加工なし

発注コード	品番	OP色記号	税抜価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	質量(kg)	実績前年比(%)
367-7773	TR-S40DB	DB	¥1,757	43.1	ダークブルー	530×366×272	493×335×252	2.01	-
367-7778	TR-S40TM	TM	¥1,757	43.1	透明	530×366×272	493×335×252	2.01	-

Alpha Foldable Container “折りたたみコンテナ”(40L)



●パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。●折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。●スライドロックフタ付 ●最大積載荷重:15kg [材質]●ポリプロピレン(PP)100% [製造国]●日本

品番	OP(色記号)	タイプ
TR-SC40DB	DB	シボ加工(4カ所)あり
TR-SC40TM	TM	シボ加工なし

発注コード	品番	OP色記号	税抜価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	質量(kg)	実績前年比(%)
367-7767	TR-SC40DB	DB	¥2,194	41.6	ダークブルー	530×366×281	493×335×252	2.45	-
367-7765	TR-SC40TM	TM	¥2,194	41.6	透明	530×366×281	493×335×252	2.45	-