

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

カンベ **Netted Cart Mesh Pack Roll**

網付き台車 メッシュパックロール K681 **New**



K681A



●観音型四方囲い上フタ、シート付きタイプです。観音扉なので物の出し入れが簡単にできます。●床板は焼き付け塗装、網部はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。●シート付きですので荷物が雨にぬれにくく、個人情報対策にも最適です。●完成品 ●キャスター:自在ストッパー付き2個 固定2個 ●コーナー部:緩衝ゴム付き [材質]●床・ハンドル・アミ:スチール ●仕上げ:床焼付塗装 ハンドル溶融亜鉛メッキ アミニクロメッキ ●キャスター金具:スチール 車輪:赤ゼンゴム ●シート:防火ビニロン [製造国]●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送 株式会社神戸車輻製作所 ☎03-3649-2131

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	外形寸法(mm) 長さ×幅×高さ	有効内寸(mm) 長さ×幅×高さ	キャスター径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★337-7313	K681A	¥104,125	400	900×600×882	784×547×564	130	40	-
★337-7302	K681B	¥147,175	500	1195×745×1019	1075×688×704	150	60	-

カンベ **Netted Cart Mesh Pack Roll**

網付き台車 メッシュパックロール 689 **New**



689A



●標準型四方囲い上フタ、棚板3枚付きタイプです。●床板は焼き付け塗装、網部はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。●完成品 ●キャスター:自在ストッパー付き2個 固定2個 ●コーナー部:緩衝ゴム付き [材質]●床・ハンドル・アミ:スチール ●仕上げ:床焼付塗装 ハンドル溶融亜鉛メッキ アミニクロメッキ ●キャスター金具:スチール ●車輪:赤ゼンゴム [製造国]●日本

品番 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
689A 784×547×306(下段~3段目)282(最上段)
689B 1074×688×376(下段~3段目)352(最上段)

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送 株式会社神戸車輻製作所 ☎03-3649-2131

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	外形寸法(mm) 長さ×幅×高さ	有効内寸(mm) 長さ×幅×高さ	キャスター径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★337-7236	689A	¥163,450	400	900×600×1655	784×547×564	130	93	-
★337-7320	689B	¥220,675	500	1195×745×1956	1075×688×704	150	144	-

カンベ **Mesh Pack Roll with Assist**

網付き台車 アシスト付きメッシュパックロール AS-K629A **New**



K629A



●電動アシスト付き、観音型四方囲いタイプです。観音扉なので物の出し入れが簡単にできます。●床板は焼き付け塗装、網部はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。●完成品 ●アシスト可能時間:300kgの積載で約7kmの走行が可能です。●リチウムイオン:14.4V-2.5Ah ●充電時間:3時間 [材質]●床・ハンドル・アミ:スチール ●仕上げ:床焼付塗装 ハンドル溶融亜鉛メッキ アミニクロメッキ ●キャスター金具:スチール 車輪:赤ゼンゴム・ウレタン [製造国]●日本

注意
●ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他の部品の破損につながります。

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送 株式会社神戸車輻製作所 ☎03-3649-2131

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	外形寸法(mm) 長さ×幅×高さ	有効内寸(mm) 長さ×幅×高さ	キャスター径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★337-7234	AS-K629A	¥461,650	300	960×600×924	784×547×564	130	47	-

カンベ **Cart with Net, with Hand Stopper**

網付き台車 ハンドストッパー付きメッシュパックロール HS-K629 **New**



HS-K629A



●ハンドストッパー付き、観音型四方囲いタイプです。観音扉なので物の出し入れが簡単にできます。●床板は焼き付け塗装、網部はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。●完成品 ●キャスター:自在ストッパー付き2個 ブレーキユニット付き固定2個 ●コーナー部:緩衝ゴム付き [材質]●床・ハンドル・アミ:スチール ●仕上げ:床焼付塗装 ハンドル溶融亜鉛メッキ アミニクロメッキ ●キャスター金具:スチール ●車輪:黒ゴム [製造国]●日本

注意
●ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他の部品の破損につながります。

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送 株式会社神戸車輻製作所 ☎03-3649-2131

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	外形寸法(mm) 長さ×幅×高さ	有効内寸(mm) 長さ×幅×高さ	キャスター径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★337-7326	HS-K629A	¥137,900	300	942×600×895	784×547×564	150	46	-
★337-7245	HS-K629B	¥164,500	300	1231×745×1019	1075×688×704	150	70	-

カンベ **Mesh Box Cart**

メッシュパックロール観音扉タイプ(四方囲いタイプ)



K629A



●観音扉付で物の出し入れが簡単にできます。●扉は全開にできます。●床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。●床に跡が残らない赤ゼンゴムタイヤです。●完成品 ●コーナー部緩衝ゴム付 ●自在ストッパー付きキャスター2個 固定キャスター2個 [材質]●本体:スチール ●車輪:赤ゼンゴム [製造国]●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送 株式会社神戸車輻製作所 ☎03-3649-2131

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	外形寸法(mm) 長さ×幅×高さ	有効内寸(mm) 長さ×幅×高さ	キャスター径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★855-0507	K629A	¥76,650	400	900×600×882	784×547×564	130	35	21(234)
★855-0508	K629B	¥103,250	500	1195×745×1019	1069×687×704	150	53	8(43)

カンベ **Mesh Box Cart**

メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ)



629A



●標準型四方囲いタイプです。●床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。●床に跡が残らない赤ゼンゴムタイヤです。●完成品 ●コーナー部緩衝ゴム付 ●自在ストッパー付きキャスター2個 固定キャスター2個 [材質]●本体:スチール ●車輪:赤ゼンゴム [製造国]●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送 株式会社神戸車輻製作所 ☎03-3649-2131

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	外形寸法(mm) 長さ×幅×高さ	有効内寸(mm) 長さ×幅×高さ	キャスター径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★855-0511	629A	¥71,400	400	900×600×882	784×547×564	130	37	23(66)
★855-0512	629B	¥98,000	500	1195×745×1019	1075×688×704	150	52	13(77)

カンベ **Mesh Box Cart**

メッシュパックロール観音扉タイプ(四方囲いタイプ・上フタ付)



K637A



●観音扉付で物の出し入れが簡単にできます。●扉は全開にできます。●床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。●床に跡が残らない赤ゼンゴムタイヤです。●完成品 ●コーナー部緩衝ゴム付 ●自在ストッパー付きキャスター2個 固定キャスター2個 [材質]●本体:スチール ●車輪:赤ゼンゴム [製造国]●日本

開いた状態

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送 株式会社神戸車輻製作所 ☎03-3649-2131

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	外形寸法(mm) 長さ×幅×高さ	有効内寸(mm) 長さ×幅×高さ	キャスター径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★855-0509	K637A	¥88,200	400	900×600×882	784×547×564	130	39	3(38)
★855-0510	K637B	¥121,975	500	1195×745×1019	1069×687×704	150	58	3(20)

カンベ **Mesh Box Cart**

メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ・上フタ付)



637A



●標準型四方囲い、上フタ付タイプです。●床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。●床に跡が残らない赤ゼンゴムタイヤです。●完成品 ●コーナー部緩衝ゴム付 [材質]●本体:スチール ●車輪:赤ゼンゴム [製造国]●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送 株式会社神戸車輻製作所 ☎03-3649-2131

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	外形寸法(mm) 長さ×幅×高さ	有効内寸(mm) 長さ×幅×高さ	キャスター径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★855-0515	637A	¥82,950	400	900×600×882	784×547×564	130	41	3(100)
★855-0516	637B	¥116,725	500	1195×745×1019	1075×688×704	150	58	2(25)

運搬台車
樹脂製運搬車
プレス製運搬車
長尺物運搬車
鋼鉄製運搬車
ステンレス製運搬車
アルミ製運搬車
コンテナ台車
パレット台車
平台車
合板製運搬車
静電気対策運搬車
カゴ車
店舗用運搬車
運搬車用オプション品