

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。 **(特)まとめ買い品あり** マークの商品はまとめ買いがおすすめです。まとめ買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からもご覧いただけます。

運搬台車

樹脂製  
運搬車

プレス製  
運搬車

長尺物  
運搬車

鋼鉄製  
運搬車

ステンレス製  
運搬車

アルミ製  
運搬車

コンテナ  
台車

パレット  
台車

平台車

合板製  
運搬車

静電気対策  
運搬車

カゴ車

店舗用  
運搬車

運搬車用  
オプション品

**オカムラ** **Cart Rack**  
**カートラック両枠付**




1475 mm  
長さ 435 mm  
高さ 200 mm  
1X141K-GF66 (棚板別売)

●重量物の運搬に最適な6輪天秤構造の台車です。  
●ノックダウン式で空車時に省スペース化できます。●6輪台車 ●キャスター径:100 mm ●組立式(両サイド枠差込み) ●両サイド枠付き ●自在キャスター4個、固定キャスター2個 [材質] ●荷台:ポリエチレン(PE) ●スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ゴム車輪 [製造国] ●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | 株式会社オカムラ ☎0120-81-9060

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	長さ×幅×高さ(mm)	ハンドル高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★377-1714	1X141K-GF66	¥43,475	300	1290×435×200	1475	21.4	1(-)
★357-8037	1X142K-GF66	¥42,650	300	1140×435×200	1475	20.9	0(-)

**オカムラ** **Floor Cart**  
**“フロアカート”**



930 mm  
735 mm  
230 mm  
1X171P-GF31


●空車保管時にネ스팅により省スペース化できます。  
●ネ스팅式の2段運搬台車です。  
●前面が開放型なので商品の取り出しが楽に行えます。●完成品 ●最大積載質量上段:80kg ●最大積載質量下段:100kg [材質] ●荷台:ポリプロピレン(PP) ●ハンドル:スチール(ナイロンコーティング) ●キャスター金具:スチール ●車輪:ゴム [製造国] ●日本

品番 | 仕様  
1X171P-GF31 | 自在キャスター4個  
1X172P-GF31 | 自在キャスター2個、固定キャスター2個

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | 株式会社オカムラ ☎0120-81-9060

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	長さ×幅×高さ(mm)	ハンドル高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★161-7048	1X171P-GF31	¥34,425	180	1025×580×230	930	19.7	66(110)
★161-7069	1X172P-GF31	¥34,425	180	1025×580×230	930	19.7	30(150)

**オカムラ** **Cut Table**  
**カット台**



700 mm  
174 mm  
1X181P-GF27  
1X182P-GF27  
1X183P-GF27

●定番の操作性に優れた2段運搬台車です。  
●サビに強いステンレスと樹脂の組み合わせ。●キャスター径:自在100mm  
●最大積載質量上段(kg):80 ●最大積載質量下段(kg):100 [材質] ●荷台:ポリプロピレン(PP) ●支柱:ステンレス ●キャスター金具:スチール ●車輪:ゴム [製造国] ●日本

品番 | 仕様 | 仕様  
1X181P-GF27 | 完成品 | 自在キャスター4個  
1X182P-GF27 | 組立式(ハンドル取付) | 自在キャスター2個、固定キャスター2個  
1X183P-GF27 | 組立式(ハンドル取付) | 自在キャスター2個、固定キャスター2個

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | 株式会社オカムラ ☎0120-81-9060

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	長さ×幅×高さ(mm)	ハンドル高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★357-8063	1X181P-GF27	¥37,125	180	790×470×174	-	14.1	3(-)
★357-8058	1X182P-GF27	¥39,450	180	980×470×174	700	14.4	1(-)
★357-8047	1X183P-GF27	¥39,450	180	890×470×174	900	14.6	1(-)

**カイザークラフト** **Nesting Truck**  
**“ネ스팅台車”(枠なしタイプ)**



●ネ스팅タイプで収納時のスペースを大きくとりません。  
●後輪に自在ストッパー付車輪、前輪に固定車輪が付いており、重量物の搬送に適しています。●完成品 ●自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 ●キャスター径:200mm ●枠なしタイプ [材質] ●スチール(粉体塗装) ●車輪:ゴム [製造国] ●ドイツ

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 株式会社カイザークラフト社 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	長さ×幅×高さ(mm)	ハンドル高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
495-4734	243418	¥79,533	300	1200×830×290	1100	31	20(72)

**オカムラ** **Cart Rack Shelf**  
**カートラック専用棚板**



1X114P-ZD81  
1X111P-S04

●カートラックに取り付けて仕分け積載ができます。  
●カートラック専用棚板用。[材質] ●サイドカバー:ポリエチレン [製造国] ●日本

発注単位1枚 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | 株式会社オカムラ ☎0120-81-9060

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	材質	適合本体	幅×長さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★161-7053	1X114P-ZD81	¥6,763	本体:スチール	1X101K	345×1210	4.3	34(179)
★377-4934	1X116P-ZD81	¥6,513	本体:スチール	1X142K	345×1060	3.9	0(-)
★161-7080	1X111P-S04	¥10,350	本体:ステンレス	1X101K	345×1210	4.0	16(400)
★357-8053	1X113P-S04	¥8,025	本体:ステンレス	1X142K	345×1060	3.6	0(-)

**オカムラ** **Triple Cart**  
**トリプルカート**



900 mm  
700 mm  
234 mm  
1X161P-GF25  
1X162P-GF25

●1台で(1段台車、2段台車、トレイ台車)の3つの使い分けができる運搬用マルチ台車です。  
●空車保管時にスタックして収納でき、省スペース化できます。●キャスター径:100mm ●組立式(ハンドル差込み) [材質] ●本体:ポリプロピレン・ステンレス ●キャスター金具:スチール ●車輪:エラストマー [製造国] ●日本

品番 | キャスタータイプ  
1X161P-GF25 | 4輪自在車  
1X162P-GF25 | 前輪2輪自在車、後輪2輪固定車

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | 株式会社オカムラ ☎0120-81-9060

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	長さ×幅×高さ(mm)	ハンドル高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★161-7081	1X161P-GF25	¥53,775	200	907×541×234	900	15	8(400)
★161-7083	1X162P-GF25	¥53,775	200	907×541×234	900	15	1(-)

**KAWAJUN** **Nesting Handy Cart**  
**ネ스팅ハンドカー**



●ネ스팅収納が可能なハンドカーです。  
[材質] ●本体:スチール(コーティング) ●天板:ポリプロピレン(PP) ●キャスター:前 φ100ゴム車(自在) / 後φ100ウレタン車(固定) 2輪ストッパー付 [製造国] ●日本

品番 | タイプ  
BP320 | シングルハンドル・両サイドコロビ止め無し  
BP660 | ダブルハンドル・両サイドコロビ止め無し  
BP661 | ダブルハンドル・両サイドコロビ止め有り

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | 河津株式会社 ☎06-7222-8246

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	長さ×幅×高さ(mm)	ハンドル高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★148-8585	BP320	¥36,690	200	916×568×232	945	13.4	3(22)
★148-8586	BP660	¥36,060	200	916×568×232	854	16.7	7(350)
★148-8587	BP661	¥39,350	200	916×568×232	854	16.7	0(-)

**カイザークラフト** **Nesting Truck**  
**“ネ스팅台車”(枠付タイプ)**



●ネ스팅タイプで収納時のスペースを大きくとりません。  
●後輪に自在ストッパー付車輪、前輪に固定車輪が付いており、重量物の搬送に適しています。●完成品 ●自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 ●キャスター径:200mm ●枠付タイプ [材質] ●スチール(粉体塗装) ●車輪:ゴム [製造国] ●ドイツ

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 株式会社カイザークラフト社 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	長さ×幅×高さ(mm)	ハンドル高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
495-4742	243426	¥102,303	300	1200×830×290	1100	35	4(27)