

NEW



棚下で使えるペダルダストボックス DUST BOX

特長

- 蓋が真ん中から両側に開く構造で高さを抑えている為、実験台や作業台の下にも収納することができます。
- ペダルを踏んで蓋の開閉が可能。

| 商品コード | 区分 | 容量(L) | サイズ(mm)※ | 価格(円) |
|---------|----|-------|-------------------|-------|
| 25-0346 | 5 | 20 | 220×360×H380(480) | 3,000 |
| 25-0347 | 5 | 35 | 220×425×H480(580) | 4,000 |
| 25-0348 | 5 | 45 | 270×425×H480(610) | 5,000 |

※ () 内は蓋を開けた際の高さ

手袋・指サック

ウェア・靴



20PS



ペタルペール PAIL

特長

- 軽く踏んでさっと開くペタルタイプ。
- フタの取外しが可能。両サイドにフック付。

| 商品コード | 区分 | 型式 | 容量(L) | サイズ(mm) | 価格(円) |
|---------|----|---------|-------|----------------|-------|
| 25-3301 | 4 | 20PS | 22 | W265×D400×H430 | 2,990 |
| 25-3302 | 4 | 30PS | 27.5 | W325×D310×H565 | 3,960 |
| 25-3303 | 4 | 45PSスリム | 45 | W310×D490×H564 | 4,870 |

めがね・マスク・保護具

静電対策用品



ペダルボックス DUST BOX

特長

- 衛生的なペダル式で錆にも強いステンレス仕様。
- ゴミ捨てに便利な中容器付です。
- 後ろ側には持ち運びに便利な取手が付いています。

| 商品コード | 区分 | 型式 | 価格(円) |
|---------|----|-----------|-------|
| 25-1511 | 4● | DS2385120 | 6,000 |

サイズ：φ250×H395mm 容量：12L 重量：1.6kg

洗浄・ワイプ・清掃用品

滅菌

防災用品



※フタは別売です

■専用フタ

| 商品コード | 区分 | 規格 | サイズ(mm) | 価格(円) |
|---------|----|--------|----------------|-------|
| 25-3326 | 4 | #35用フタ | W265×D420×H75 | 1,000 |
| 25-3327 | 4 | #45用フタ | W348×D430×H95 | 1,000 |
| 25-3328 | 4 | #60用フタ | W375×D465×H95 | 1,260 |
| 25-3329 | 4 | #70用フタ | W410×D510×H125 | 1,630 |
| 25-3330 | 4 | #90用フタ | W450×D565×H140 | 1,840 |

エコペール角型 PAIL

特長

- エコマーク認定・グリーン購入適合品の角型ペールです。
- フタロック、袋止め付。

| 商品コード | 区分 | 規格 | 容量(L) | サイズ(mm) | 価格(円) |
|---------|----|-----|-------|----------------|-------|
| 25-3321 | 4 | #35 | 35 | W250×D420×H530 | 2,990 |
| 25-3322 | 4 | #45 | 45 | W340×D445×H570 | 3,410 |
| 25-3323 | 4 | #60 | 60 | W370×D480×H620 | 4,040 |
| 25-3324 | 4 | #70 | 70 | W390×D490×H640 | 6,510 |
| 25-3325 | 4 | #90 | 90 | W425×D550×H710 | 7,560 |

材質：再生ポリプロピレン

関連商品 コミ袋はP.1656をご購下さい



トンボペール (フタ付)

トライアングルキャリア

使用例

トンボペール(フタ付) PAIL

| 商品コード | 区分 | 型式 | 口径×高さ(mm) | 材質 | 価格(円) |
|---------|----|-----|-----------|----|--------|
| 25-3311 | 6 | 45 | φ450×H545 | PE | 5,100 |
| 25-3312 | 6 | 60 | φ490×H605 | PE | 7,600 |
| 25-3313 | 6 | 70 | φ510×H640 | PE | 8,300 |
| 25-3314 | 6 | 90 | φ555×H680 | PE | 10,000 |
| 25-3315 | 6 | 120 | φ595×H740 | PE | 13,200 |

■トンボペール専用トライアングルキャリア

| 商品コード | 区分 | 型式 | サイズ(mm) | 自在キャスター | 価格(円) |
|---------|----|---------|-----------|----------------|--------|
| 25-3316 | 4 | TCP-45 | φ345×H141 | φ50mm(ストッパ2個付) | 12,900 |
| 25-3317 | 4 | TCP-60 | φ370×H141 | φ50mm(ストッパ2個付) | 13,100 |
| 25-3318 | 4 | TCP-70 | φ400×H141 | φ50mm(ストッパ2個付) | 13,100 |
| 25-3319 | 4 | TCP-90 | φ430×H171 | φ75mm(ストッパ2個付) | 14,100 |
| 25-3320 | 4 | TCP-120 | φ475×H171 | φ75mm(ストッパ2個付) | 14,300 |

洗浄・ワイプ・清掃用品



※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。