

折りたたみコンテナ

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

コンテナ・パレット

サンコー



Foldable Container SANCRET

折りたたみコンテナ“サンクレットオリコン”(本体フター一体型)

同商品群
在庫数 165 アイテム



SKSO-P19B-BL (ブルー)



SKSO-P22B-TMBL (透明ブルー)



SKSO-P75B-S-BL (ブルー)

特長 ●フタが一体化されており、フタを紛失する心配がありません。
材質 ●ポリプロピレン (PP)
製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー標準小売価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸 (mm) 間口×奥行×高さ	折りたたみ高さ (mm)	適用カード差し (別売)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
469-9114	SKSO-P19B-BL	¥6,580	¥6,910	18.8	ブルー	366×264×281	329×228×251	86	-	10	1.53	77(138)
342-5339	SKSO-P22B-TMBL	¥5,390	¥7,210	21	透明ブルー	410×294×227	378×264×210	60	フタ92型・両短辺93型・両短辺47型	10	1.47	396(80)
795-8838	SKSO-P30B-SL-BL	¥6,929	¥9,000	33.6	ブルー	530×366×241	492×333×205	87	-	5	2.31	30(50)
342-5282	SKSO-38B-BL	¥6,893	¥10,140	34.8	ブルー	446×318×335	403×283×304	93	両短辺21型	10	2.40	197(196)
795-8846	SKSO-P50B-SL-BL	¥8,529	¥11,100	49.8	ブルー	530×366×340	492×333×304	100	-	5	2.84	153(150)
342-5347	SKSO-P75B-S-BL	¥9,311	¥12,440	74.3	ブルー	649×439×340	599×404×307	90	両短辺21型	5	4.56	398(174)

商品のお問い合わせ: 06-6268-3535 <http://www.sanko-kk.co.jp/>

折りたたみコンテナ

ダンボールプラスチックコンテナ

パーツボックス

ボックス型コンテナ

導電性コンテナ

食品用コンテナ

メッシュコンテナ

パレット

パレットボックス

パレット回転台

パレットカバー

ネスティングラック

メッシュパレット

角槽

丸槽

タンク

コンテナバッグ

スクラップボックス


サンコー



Foldable Container

折りたたみコンテナ“サンクレットオリコン”(本体フター一体型)

同商品群
在庫数 165 アイテム



SKSO-P19B-B-BL



SKSO-P40B-SL-BL

特長 ●短側板に内面からのみ操作可能なロック機構を設けました。
●方向性なく閉められる直線フタとなっています。
材質 ●ポリプロピレン (PP)
製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー標準小売価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸 (mm) 間口×奥行×高さ	折りたたみ高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
818-8791	SKSO-P19B-B-BL	¥7,100	¥7,100	18.9	ブルー	366×264×286	329×228×252	91	10	1.57	5(250)
818-8792	SKSO-P40B-SL-BL	¥10,000	¥10,000	41.8	ブルー	530×366×291	492×333×255	87	5	2.49	14(200)
123-7469	SK-SO-PG51B-B-BL	¥10,320	¥10,320	50	ブルー	530×366×334	493×335×303	95	5	2.58	30(54)

商品のお問い合わせ: 06-6268-3535 <http://www.sanko-kk.co.jp/>

サンコー



Foldable Container PETANCO

折りたたみコンテナ“ペタンコ”(本体フター一体型)

同商品群
在庫数 165 アイテム



SKSO-C41A-GRWH (グリーン)



SKSO-C40B-BL (ブルー)

特長 ●オールプラスチック製のたまりサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
●折りたたんだ時の高さを追求、従来タイプに比べて最大35%低く、輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。

仕様 ●最大積載重量: 15kg
材質 ●ポリプロピレン (PP)
製造国 ●日本



発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー標準小売価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸 (mm) 間口×奥行×高さ	折りたたみ高さ (mm)	適用カード差し (別売)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
342-5291	SKSO-C30B-BL	¥5,683	¥6,950	34.1	ブルー	530×366×232	493×335×207	67	両短辺21型	5	1.92	20(25)
342-5312	SKSO-C41A-GRWH	¥6,240	¥7,650	41.9	グリーン	530×366×281	493×335×254	67	両短辺21型	5	2.13	18(113)
342-5304	SKSO-C40B-BL	¥6,180	¥7,580	42.5	ブルー	530×366×283	493×335×258	67	両短辺21型	5	2.10	243(316)
818-8808	SKPO-C60BB-BL	¥9,700	¥9,700	60.1	ブルー	530×366×391	493×335×363	80	両短辺21型	5	2.42	76(127)
149-1868	SK-PO-O75B-BL	¥9,300	¥9,300	77.8	ブルー	649×439×328	600×405×312	59	21型	5	2.45	317(-)
149-1879	SK-PO-C75B-BL	¥11,630	¥11,630	76.0	ブルー	649×439×340	600×405×313	71	21型	5	3.02	24(52)

商品のお問い合わせ: 06-6268-3535 <http://www.sanko-kk.co.jp/>

サンコー



Foldable Container

折りたたみコンテナ“サンクレットオリコン”(本体フター一体型)

同商品群
在庫数 165 アイテム



SKSO-F41B-TMBL



SKSO-F51B-TMBL

特長 ●現在、最軽量のオリコンシリーズです。
●組み立てやすいように、切り欠け部を設けています。

材質 ●ポリプロピレン (PP)
製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー標準小売価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸 (mm) 間口×奥行×高さ	折りたたみ高さ (mm)	適用カード差し (別売)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
818-8789	SKSO-F41B-TMBL	¥7,100	¥7,100	42.2	透明ブルー	530×366×281	493×335×256	77	21型 (短側板・長側板下)	5	1.69	244(80)
818-8790	SKSO-F51B-TMBL	¥7,300	¥7,300	51	透明ブルー	530×366×334	493×335×309	77	21型 (短側板・長側板下)	5	1.81	355(27)
115-5325	SKSO-L51B-L TMBLL	¥10,120	¥10,120	49.8	透明/ライトブルー	530×366×334	493×335×302	95	両短辺21型	5	2.70	17(284)

商品のお問い合わせ: 06-6268-3535 <http://www.sanko-kk.co.jp/>