

G グリーン購入法
適合商品

・粉体塗装

・組立式

改正RoHS
10物質対応

サカエラック

均等耐荷重
(1台当り) **500kg**

均等耐荷重
(棚板1段当り) **50・100kg**

00
パールホワイト

高さ1800mm 間口1500・間口1800mmタイプ

固定タイプ

均等耐荷重
(1台当り) **500kg**

棚板5段



他のバリエーションも揃えています。727~733ページをご覧ください。

●奥行350mmタイプ

均等耐荷重
(棚板1段当り) **50kg**

●奥行550・650mmタイプ

均等耐荷重
(棚板1段当り) **100kg**

●奥行750mmタイプ

均等耐荷重
(棚板1段当り) **100kg**

●棚板断面図

間口1500mmタイプ

●奥行350mm(1枚仕様)

●奥行550・650mm(2枚仕様)

●奥行750mm(2枚仕様)



(単位: mm)

間口×奥行×高さ	○品番	均等耐荷重	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1500×350×1800	171091 STN1-1518W	50kg/段	55kg	¥ 72,870	¥ 85,000
1500×550×1800	171103 STN2-1518W	100kg/段	78kg	¥ 90,590	¥105,000
1500×650×1800	171115 STN3-1518W	100kg/段	105kg	¥100,510	¥117,000
1500×750×1800	171242 STN4-1518W	100kg/段	114kg	¥120,500	¥140,000
1800×350×1800	171092 STN1-1818W	50kg/段	65kg	¥ 81,520	¥ 95,000
1800×550×1800	171104 STN2-1818W	100kg/段	93kg	¥101,750	¥118,000
1800×650×1800	171116 STN3-1818W	100kg/段	126kg	¥113,250	¥132,000

高さ700~800mm 間口1000~1800mmタイプ

高さ調整タイプ

均等耐荷重
(1台当り) **200kg**

棚板3段



他のバリエーションも揃えています。727~733ページをご覧ください。

●奥行350mmタイプ

均等耐荷重
(棚板1段当り) **50kg**

●奥行550・650mmタイプ

均等耐荷重
(棚板1段当り) **100kg**

(単位: mm)

間口×奥行×高さ	○品番	均等耐荷重	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1000×350×700~800	171121 TSTN1-1070W	50kg/段	20kg	¥41,970	¥49,000
1000×550×700~800	171133 TSTN2-1070W	100kg/段	30kg	¥48,760	¥56,000
1000×650×700~800	171145 TSTN3-1070W	100kg/段	41kg	¥53,220	¥62,000
1200×350×700~800	171122 TSTN1-1270W	50kg/段	23kg	¥44,770	¥52,000
1200×550×700~800	171134 TSTN2-1270W	100kg/段	33kg	¥53,680	¥62,000
1200×650×700~800	171146 TSTN3-1270W	100kg/段	47kg	¥59,320	¥69,000
1500×350×700~800	171123 TSTN1-1570W	50kg/段	29kg	¥50,500	¥59,000
1500×550×700~800	171135 TSTN2-1570W	100kg/段	42kg	¥61,450	¥71,000
1500×650×700~800	171147 TSTN3-1570W	100kg/段	58kg	¥68,120	¥79,000
1800×350×700~800	171124 TSTN1-1870W	50kg/段	35kg	¥55,920	¥65,000
1800×550×700~800	171136 TSTN2-1870W	100kg/段	51kg	¥68,430	¥79,000
1800×650×700~800	171148 TSTN3-1870W	100kg/段	71kg	¥76,090	¥88,000

高さ1200~1300mm 間口1000~1800mmタイプ

高さ調整タイプ

均等耐荷重
(1台当り) **200kg**

棚板4段



他のバリエーションも揃えています。727~733ページをご覧ください。

●奥行350mmタイプ

均等耐荷重
(棚板1段当り) **50kg**

●奥行550・650mmタイプ

均等耐荷重
(棚板1段当り) **100kg**

(単位: mm)

間口×奥行×高さ	○品番	均等耐荷重	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1000×350×1200~1300	171129 TSTN1-1012W	50kg/段	29kg	¥ 54,270	¥ 63,000
1000×550×1200~1300	171141 TSTN2-1012W	100kg/段	42kg	¥ 64,390	¥ 75,000
1000×650×1200~1300	171153 TSTN3-1012W	100kg/段	56kg	¥ 70,310	¥ 82,000
1200×350×1200~1300	171130 TSTN1-1212W	50kg/段	33kg	¥ 58,330	¥ 68,000
1200×550×1200~1300	171142 TSTN2-1212W	100kg/段	46kg	¥ 71,350	¥ 83,000
1200×650×1200~1300	171154 TSTN3-1212W	100kg/段	59kg	¥ 78,440	¥ 91,000
1500×350×1200~1300	171131 TSTN1-1512W	50kg/段	41kg	¥ 67,200	¥ 78,000
1500×550×1200~1300	171143 TSTN2-1512W	100kg/段	58kg	¥ 81,740	¥ 95,000
1500×650×1200~1300	171155 TSTN3-1512W	100kg/段	75kg	¥ 90,190	¥105,000
1800×350×1200~1300	171132 TSTN1-1812W	50kg/段	49kg	¥ 74,410	¥ 86,000
1800×550×1200~1300	171144 TSTN2-1812W	100kg/段	70kg	¥ 91,060	¥106,000
1800×650×1200~1300	171156 TSTN3-1812W	100kg/段	90kg	¥100,820	¥117,000