

ニッサチェイン
Stainless Steel Corting Wire Rope
ステンレスコーティングワイヤロープ

Stainless Steel Corting Wire Rope

ステンレスコーティングワイヤロープ

TSY12V-BK
(黒)

発注単位1巻

※ニッサチェイン [743242]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	ロープ径 (mm)	長さ (m)	使用荷重 (kg)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
825-5905	TSY8V-BK	¥22,000	¥22,000	黒	0.45(0.85)	100	6.0	1	0.24	4(67)
825-5906	TSY8V-CLR	¥22,000	¥22,000	透明	0.45(0.85)	100	6.0	1	0.24	3(38)
146-0847	TSY8V-BL	¥22,000	¥22,000	青色	0.45(0.85)	100	6.0	1	0.24	1(100)
146-0844	TSY8V-RD	¥22,000	¥22,000	赤色	0.45(0.85)	100	6.0	1	0.24	1(100)
146-0838	TSY8V-YL	¥22,000	¥22,000	黄色	0.45(0.85)	100	6.0	1	0.24	0(-)
825-5899	TSY12V-BK	¥16,000	¥16,000	黒	0.81(1.2)	100	20.0	1	0.45	19(62)
825-5900	TSY12V-CLR	¥16,000	¥16,000	透明	0.81(1.2)	100	20.0	1	0.45	32(247)
146-0843	TSY12V-BL	¥16,000	¥16,000	青色	0.81(1.2)	100	20.0	1	0.45	1(50)
146-0839	TSY12V-RD	¥16,000	¥16,000	赤色	0.81(1.2)	100	20.0	1	0.45	1(25)
146-0840	TSY12V-YL	¥16,000	¥16,000	黄色	0.81(1.2)	100	20.0	1	0.45	1(-)

特長 ●耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施した
ステンレス製ワイヤロープです。

材質 ●ステンレス(SUS304) ●塩ビ被膜

製造国 ●日本

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	ロープ径 (mm)	長さ (m)	使用荷重 (kg)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
825-5901	TSY15V-BK	¥17,000	¥17,000	黒	1.0(1.5)	100	30.0	1	0.61	28(117)
825-5902	TSY15V-CLR	¥17,000	¥17,000	透明	1.0(1.5)	100	30.0	1	0.61	22(88)
146-0836	TSY15V-BL	¥17,000	¥17,000	青色	1.0(1.5)	100	30.0	1	0.61	2(200)
146-0846	TSY15V-RD	¥17,000	¥17,000	赤色	1.0(1.5)	100	30.0	1	0.61	2(100)
146-0849	TSY15V-YL	¥17,000	¥17,000	黄色	1.0(1.5)	100	30.0	1	0.61	1(100)
825-5903	TSY20V-BK	¥19,000	¥19,000	黒	1.5(2.0)	100	70.0	1	1.45	41(106)
825-5904	TSY20V-CLR	¥19,000	¥19,000	透明	1.5(2.0)	100	70.0	1	1.45	26(73)
146-0848	TSY20V-BL	¥19,000	¥19,000	青色	1.5(2.0)	100	70.0	1	1.45	5(-)
146-0850	TSY20V-RD	¥19,000	¥19,000	赤色	1.5(2.0)	100	70.0	1	1.45	1(100)
146-0854	TSY20V-YL	¥19,000	¥19,000	黄色	1.5(2.0)	100	70.0	1	1.45	5(-)

※商品のお問い合わせ:06-6722-8221 http://www.nissa.co.jp/

ニッサチェイン
Stainless Steel Wire Rope
ステンレスワイヤロープ

Stainless Steel Wire Rope

ステンレスワイヤロープ




TSY-15-100

特長 ●ステンレス製で耐食性に
優れ、リール巻き仕様のため
扱いやすくなっています。

材質 ●ステンレス(SUS304)

製造国 ●韓国

0.81~3.0mm
7葉×7本

発注単位1巻

※ニッサチェイン [743242]

新ニフロンエー(434242)									
発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	ロープ径 (mm)	長さ (m)	使用荷重 (kg)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比)
360-5787	TSY-8-200	¥13,500	オープン	0.81	200	20	1	0.72	155(75)
360-5744	TSY-10-150	¥10,971	オープン	1	150	30	1	0.84	275(105)
431-4441	TSY-12-150	¥11,614	オープン	1.2	150	40	1	1.10	60(102)
360-5752	TSY-15-100	¥8,443	オープン	1.5	100	70	1	1.10	413(97)
360-5761	TSY-20-100	¥11,943	オープン	2	100	120	1	2.00	407(103)
431-4450	TSY-25-100	¥15,586	オープン	2.5	100	160	1	2.90	60(172)
360-5779	TSY-30-100	¥19,700	オープン	3	100	250	1	4.00	200(143)

※商品のお問い合わせ:06-6722-8221 http://www.nissa.co.jp/

ニッサチェイン
Stainless Oval Sleeve
ワイヤロープ用 ステンレスオーバルスリーブ

Stainless Oval Sleeve

ワイヤロープ用 ステンレスオーバルスリーブ



TYP-15A

特長 ●ステンレス製で異種金属による
腐食が生じにくい商品です。用途 ●ワイヤロープと使用し、屋外や
使用環境が厳しい場所等に。

材質 ●ステンレス(SUS304)

製造国 ●日本



使用例

注意

●使用強度については使用する締付け工具、
もしくは作業員にて使用荷重が変わるため、
使用荷重は表記してありません。

発注単位1袋

※ニッサチェイン [743242]

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	適合ワイヤ径 (mm)	袋入数 (個)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
102-7311	TYP-10A	¥550	オープン	0.8~1.0	30	5	6	2681(153)
102-7312	TYP-15A	¥700	オープン	1.2~1.5	30	5	10	2484(203)
102-7313	TYP-20A	¥776	オープン	2.0	30	5	16	1772(129)

※商品のお問い合わせ:06-6722-8221 http://www.nissa.co.jp/

ニッサチェイン
Oval Sleeve
オーバルスリーブ

Oval Sleeve

オーバルスリーブ



Pシリーズ

※ニッサチェイン [743242]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	適合ワイヤ径 (mm)	パック入数 (個)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
478-8991	P-895	¥700	¥700	0.81	30	5	5	473(112)
478-8982	P-894	¥700	¥700	1	30	5	7	2264(146)
478-8974	P-893	¥700	¥700	1.2	30	5	8	541(149)
478-8966	P-892	¥950	¥950	1.5	30	5	11	1123(94)
478-8958	P-891	¥1,200	¥1,200	2	30	5	18	844(79)
478-8940	P-890	¥1,200	¥1,200	2.5	30	5	18	120(71)
478-8931	P-889	¥1,200	¥1,200	3	20	5	31	1159(117)

特長 ●アルミ製で圧着工具でかします。

用途 ●ワイヤ先端のアイ加工部品。

材質 ●アルミニウム(A-5052)

製造国 ●日本

注意

●使用強度については使用する締付け工
具、もしくは作業員にて使用荷重が変わ
るため、使用荷重は表記してありません。

箱入

(価格改定日 19.06)

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	適合ワイヤ径 (mm)	箱入数 (個)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
126-9294	AYP-8A	¥7,500	¥7,500	0.81	500	1	36	22(85)
125-9763	AYP-10A	¥7,500	¥7,500	1	500	1	68	58(242)
125-9745	AYP-12A	¥7,500	¥7,500	1.2	500	1	74	13(77)
127-8602	AYP-15A	¥9,500	¥9,500	1.5	500	1	146	19(112)
126-9268	AYP-20A	¥2,100	¥2,100	2	100	1	48	264(124)
126-9326	AYP-25A	¥2,700	¥2,700	2.5	100	1	48	14(30)
126-4523	AYP-30A	¥3,200	¥3,200	3	100	1	140	59(328)

※商品のお問い合わせ:06-6722-8221 http://www.nissa.co.jp/


ニッサチェイン
Bolt Clip
ボルトクリップ

Bolt Clip

ボルトクリップ



P-973

特長 ●ボルトとナットでワイヤ
ロープを締めるタイプです。
用途 ●ワイヤロープの先端を輪加工する金具。
材質 ●ボルト:ワッシャー:ステンレス(SUS304)、
ナット:ステンレス(SUSXM7)
製造国 ●日本

寸法図

使用例

注意

●使用強度については使用する締付け工具、
もしくは作業員にて使用荷重が変わるため、
使用荷重は表記してありません。

発注単位1個

※ニッサチェイン [743242]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適用ロープ径 (mm)	A (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
331-8630	P-973	¥300	¥300	0.85~1	2	5	10	647(109)
331-4352	P-972	¥430	¥430	1.2	2.5	5	18	119(58)
331-8621	P-971	¥730	¥730	1.50~3	3.1	5	30	1396(119)

※商品のお問い合わせ:06-6722-8221 http://www.nissa.co.jp/

TRUSCO

オレンジブック.Com®

工場・作業現場のプロツール総合サイト

5つのポイント

- ① 全国の在庫状況がわかる!
- ② 最新のキャンペーン情報が充実!
- ③ あなたへのおすすめ商品を提案!
- ④ 豊富な商品データで選定をサポート!
- ⑤ 見積・発注ができる!