

全10品番 容量(L) 30~95まで有

他色あり



OC30LB (ブルー)



OC55LCB (透明/ブルー)

●使わない時は折りたんで収納できるため、省スペース化に役立ちます。●内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。●最大積載荷重:20kg ●印刷対応可能(別途お見積もり) 【材質】●ポリプロピレン(PP) 【製造国】●日本

発注単位1個 積水テクノ成型株式会社 ☎03-6626-2749

発注コード	品番	OP 記号	税抜価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法 (mm) 開口×奥行×高さ	有効内寸 (mm) 開口×奥行×高さ	質量 (kg)	実績 (前年比%)
836-2518	OC30LB		¥ 6,844	30	ブルー	530×366×205	492×333×187	1.70	155(138)
102-8614	OC40LCB		¥ 7,729	40	透明ブルー	366×530×271	333×492×253	2.26	129(90)
836-2520	OC55LCB		¥ 8,289	50	透明/ブルー	530×366×320	492×333×302	2.32	382(161)
836-2521	OC-55B	B	¥10,130	55	ブルー	650×440×249	600×405×230	3.26	88(677)
102-8615	OC75LSB		¥11,217	75	ブルー	440×650×329	405×600×310	3.38	34(32)
836-2522	OC95B		¥12,533	95	ブルー	650×440×409	600×405×382	4.28	58(53)