

ブランドロゴ横の旗マークは各ブランドの本社所在地です。

スリーエム 3M AMERICA BX™ Lens with Loupe 保護メガネ“BX™ルーペ付レンズ”

在庫4,688アイテム



11374 (クリア/ブラック)

特長 ●レンズ下部に拡大鏡が付いており、小さな文字を読み込む際に便利です。
仕様 ●ANSI規格品(Z87+)
 ●レンズ厚:2.25mm
 ●防曇コーティングを施し傷に強いDXレンズ搭載
材質 ●レンズ:ポリカーボネート
 ●フレーム:ナイロン
製造国 ●台湾

防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
○	-	○	○	○	○

発注単位1個 (価格改定日 17.06) スリーエム ジャパン株式会社安全衛生製品事業部 [509314]

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	度数	梱包数(個)	質量(g)
366-5933	11374	¥1,650(¥1,500)	¥1,820	クリア	+1.5	20	32
366-5941	11375 OHSP	¥1,650(¥1,500)	¥1,820	クリア	+2	20	32

◎商品のお問い合わせ:0570-011-321 http://www.mmm.co.jp/ohesd/

スリーエム 3M AMERICA Smart Lens 保護メガネ“調光レンズ”

在庫4,688アイテム



13407 (クリア/ブラック)

特長 ●紫外線に反応し、屋外に出たときにはクリアからグレーに、屋内に入ったときにはグレーからクリアにレンズの色が変色して目を守ります。
仕様 ●ANSI規格品(Z87+)
 ●レンズ厚:2.2mm
 ●専用ストラップ付
材質 ●レンズ:ポリカーボネート
 ●フレーム:アルミニウム
製造国 ●台湾

防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
-	○	○	-	-	○

発注単位1個 (価格改定日 17.06) スリーエム ジャパン株式会社安全衛生製品事業部 [509314]

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	テンプルカラー	梱包数(個)	質量(g)
366-6000	13407	¥7,062(¥6,420)	¥7,890	調光レンズ	ブラック	25	32

◎商品のお問い合わせ:0570-011-321 http://www.mmm.co.jp/ohesd/

スリーエム 3M AMERICA Safety Glasses 保護めがね“BX™”

在庫4,688アイテム



11471 (クリア/ブルー)



11472 (アドバンスミラー/ブルー)

特長 ●ツルの角度調整、長さ調整、ノーズパッドの3つの調整機能で、様々な異なる顔にフィットさせ、確かな安全と快適性があります。
仕様 ●ANSI規格品(Z87+)
 ●JIS T 8147適合(11471のみ)
 ●レンズ厚:2.25mm
 ●防曇コーティングを施し傷に強いDXレンズ搭載
材質 ●レンズ:ポリカーボネート
 ●フレーム:ナイロン
製造国 ●台湾

防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
○	○	○	○	○	○

発注単位1個 (価格改定日 17.06) スリーエム ジャパン株式会社安全衛生製品事業部 [509314]

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	テンプルカラー	梱包数(個)	質量(g)
422-3748	11471	¥1,298(¥1,180)	¥1,440	クリア	ブルー	20	31
422-3756	11472	¥1,298(¥1,180)	¥1,440	アドバンスミラー	ブルー	20	31
422-3764	11523	¥1,298(¥1,180)	¥1,440	ブルー	ブルー	20	31
422-3772	11524	¥1,298(¥1,180)	¥1,440	イエロー	ブルー	20	31

◎商品のお問い合わせ:0570-011-321 http://www.mmm.co.jp/ohesd/



11523 (ブルー/ブルー)



11524 (イエロー/ブルー)

スリーエム 3M AMERICA Privo™ AF クリアレンズ保護メガネ“プリボ™”

在庫4,688アイテム



12261 (クリア/ブラック)

特長 ●ヨーロッパ調デザインで疲れにくい軽量タイプです。
仕様 ●ANSI規格品(Z87+)
 ●レンズ厚:2.0mm
材質 ●レンズ・フレーム:ポリカーボネート
製造国 ●台湾

防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
○	-	○	-	-	○

発注単位1個 (価格改定日 17.06) スリーエム ジャパン株式会社安全衛生製品事業部 [509314]

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	テンプルカラー	梱包数(個)	質量(g)
366-5968	12261	¥1,430(¥1,300)	¥1,590	クリア	ブラック	20	25

◎商品のお問い合わせ:0570-011-321 http://www.mmm.co.jp/ohesd/

スリーエム 3M AMERICA Privo™ ミラーレンズ保護メガネ“プリボ™”

在庫4,688アイテム



12264 (ミラー/ブラック)

特長 ●ヨーロッパ調デザインで疲れにくい軽量タイプです。
仕様 ●ANSI規格品(Z87+)
 ●レンズ厚:2.0mm
材質 ●レンズ・フレーム:ポリカーボネート
製造国 ●台湾

防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
-	○	○	-	-	○

発注単位1個 (価格改定日 17.06) スリーエム ジャパン株式会社安全衛生製品事業部 [509314]

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	テンプルカラー	梱包数(個)	質量(g)
366-5992	12264	¥1,430(¥1,300)	¥1,590	ミラー	ブラック	20	25

◎商品のお問い合わせ:0570-011-321 http://www.mmm.co.jp/ohesd/

スリーエム 3M AMERICA Virtua™ AF Safety Glasses 保護メガネ“バーチュア™ AF”

在庫4,688アイテム



11329 (クリア)

特長 ●長時間でも疲れにくい軽量タイプです。
仕様 ●ANSI規格品(Z87+)
 ●レンズ厚:2.25mm
材質 ●レンズ・フレーム:ポリカーボネート
製造国 ●台湾

防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
○	-	○	-	-	-

発注単位1個 (価格改定日 17.06) スリーエム ジャパン株式会社安全衛生製品事業部 [509314]

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	テンプルカラー	梱包数(個)	質量(g)
344-7014	11329	¥776(¥705)	¥860	クリア	クリア	20	24

◎商品のお問い合わせ:0570-011-321 http://www.mmm.co.jp/ohesd/

スリーエム 3M AMERICA Virtua™ V4 Safety Glasses 保護メガネ“バーチュア™ V4”

在庫4,688アイテム



11672 (クリア/ブラック)

特長 ●ソフトなノーズパッドがズリ落ちを防止します。
 ●長時間でも疲れにくい軽量タイプです。
仕様 ●ANSI規格品(Z87+)
 ●レンズ厚:2.0mm
材質 ●レンズ:ポリカーボネート
 ●フレーム:ポリカーボネート
製造国 ●台湾

防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
○	○	○	-	-	○

発注単位1個 (価格改定日 17.06) スリーエム ジャパン株式会社安全衛生製品事業部 [509314]

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	テンプルカラー	梱包数(個)	質量(g)
344-7073	11672	¥935(¥850)	¥1,020	クリア	ブラック	20	23

◎商品のお問い合わせ:0570-011-321 http://www.mmm.co.jp/ohesd/