

スリーエム
3M
同商品群
在庫数 35 アイテム

Protective Coverall

3M™ 化学防護服“4520”

災害
備蓄4520シリーズ
(靴別売)

- 特長 ●軽くて薄く、経済的な防護服です。
●柔らかなポリエステルニットの袖口は快適性を高めます。
- 用途 ●アスベスト除去作業など。
- 仕様 ●EN規格タイプ5～6適合品(微粒子・ミスト防護用)、EN規格静電気防護適合品
●JIS T 8115規格タイプ5～6準拠品(微粒子・ミスト防護用)
- 材質 ●使い捨てタイプ
●ポリプロピレン(PP)
- 製造国 ●中国

発注単位1着

(価格改定日 21.08) スリーエム ジャパン株[509314]

発注コード	品番	税抜価格 (1着)	メーカー希望 小売価格 (1着)	色	サイズ	適応身長 (cm)	適応胸囲 (cm)	梱包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)
395-0590	4520 M	¥654	¥655	ホワイト	M	167～176	92～100	20	160	15033(109)
395-0611	4520 L	¥654	¥655	ホワイト	L	174～181	100～108	20	160	51723(86)
395-0620	4520 XL	¥654	¥655	ホワイト	XL	179～187	108～115	20	165	52593(55)
395-0603	4520 XXL	¥654	¥655	ホワイト	XXL	186～194	115～124	20	170	27474(96)

☎商品のお問い合わせ:0570-011-321 <http://www.mmm.co.jp/ohesd/>スリーエム
3M
同商品群
在庫数 35 アイテム

Protective Coverall

3M™ 化学防護服“4532PLUS”

4532PLUSシリーズ
(靴別売)

- 特長 ●耐油性を高めた防護服です。
- 用途 ●アスベスト除去作業、ダイオキシンレベル1、プラントメンテナンス作業。
- 仕様 ●EN規格タイプ5～6適合品(微粒子・ミスト防護用)、EN規格静電気防護適合品
●JIS T 8115規格タイプ5～6準拠品(微粒子・ミスト防護用)
- 材質 ●使い捨てタイプ
●ポリプロピレン(PP)
- 製造国 ●中国

発注単位1着

(価格改定日 21.08) スリーエム ジャパン株[509314]

発注コード	品番	税抜価格 (1着)	メーカー希望 小売価格 (1着)	色	サイズ	適応身長 (cm)	適応胸囲 (cm)	梱包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)
765-2593	4532PLUS M	¥1,187	¥1,188	ブルー	M	167～176	92～100	20	190	4228(82)
765-2585	4532PLUS L	¥1,187	¥1,188	ブルー	L	174～181	100～108	20	200	12225(75)
765-2607	4532PLUS XL	¥1,187	¥1,188	ブルー	XL	179～187	108～115	20	210	26111(70)
765-2615	4532PLUS XXL	¥1,187	¥1,188	ブルー	XXL	186～194	115～124	20	220	13529(89)

☎商品のお問い合わせ:0570-011-321 <http://www.mmm.co.jp/ohesd/>スリーエム
3M
同商品群
在庫数 35 アイテム

Protective Coverall

3M™ 化学防護服“4540PLUS”



4540PLUSシリーズ(靴別売)

- 特長 ●フィルムラミネートされたポリプロピレン/ポリエチレン不織布により防護性能を向上しました。
●背中三角部分にSMMS構造を使用し、通気性を向上しました。
●テープ付きファスナーカバーにより粉じんの侵入を防止します。
- 用途 ●アスベスト除去作業、ダイオキシンレベル1、塗装工場の清掃・メンテナンス作業。
- 仕様 ●EN規格タイプ5～6適合品(微粒子・ミスト防護用)、EN規格静電気防護適合品
●JIS T 8115規格タイプ5～6準拠品(微粒子・ミスト防護用) ●使い捨てタイプ
- 材質 ●ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
- 製造国 ●ベトナム

発注単位1着

(価格改定日 21.08) スリーエム ジャパン株[509314]

発注コード	品番	税抜価格 (1着)	メーカー希望 小売価格 (1着)	色	サイズ	適応身長 (cm)	適応胸囲 (cm)	梱包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)
368-9808	4540PLUS M	¥1,306	¥1,307	ホワイト	M	167～176	92～100	20	185	27(1)
368-9794	4540PLUS L	¥1,306	¥1,307	ホワイト	L	174～181	100～108	20	200	262(3)
368-9816	4540PLUS XL	¥1,306	¥1,307	ホワイト	XL	179～187	108～115	20	215	706(8)
368-9824	4540PLUS XXL	¥1,306	¥1,307	ホワイト	XXL	186～194	115～124	20	230	25(1)

☎商品のお問い合わせ:0570-011-321 <http://www.mmm.co.jp/ohesd/>スリーエム
3M
同商品群
在庫数 35 アイテム

Protective Coverall

3M™ 化学防護服“4545”

New

4545シリーズ
(靴別売)

- 特長 ●腰、足首にゴムを配置で快適性、動きの自由度を向上しました。
●フィルム生地のハイレンド製品で、耐水、耐油性があります。
- 用途 ●アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスに。
- 仕様 ●EN規格タイプ5～6適合品(微粒子・ミスト防護用)、EN規格静電気防護適合品
●JIS T 8115規格タイプ5～6準拠品(微粒子・ミスト防護用) ●使い捨てタイプ
- 材質 ●ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
- 製造国 ●ベトナム

発注単位1着

(価格改定日 21.08) スリーエム ジャパン株[509314]

発注コード	品番	税抜価格 (1着)	メーカー希望 小売価格 (1着)	色	サイズ	適応身長 (cm)	適応胸囲 (cm)	梱包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)
257-2199	4545 M	¥1,280	¥1,382	ホワイト	M	167～176	92～100	20	170	-
257-2200	4545 L	¥1,280	¥1,382	ホワイト	L	174～181	100～108	20	180	-
257-2201	4545 XL	¥1,280	¥1,382	ホワイト	XL	179～187	108～115	20	190	-
257-2198	4545 XXL	¥1,280	¥1,382	ホワイト	XXL	186～194	115～124	20	200	-

☎商品のお問い合わせ:0570-011-321 <http://go.3m.com/psd>