

超硬2枚刃コーナーラジアスショートエンドミル 30°

B255X												
材質	コート AlTiN X-nano	UMG Carbide			加工形態							
仕様												
対応被削材表 (◎最適/○適)												
炭素鋼	工具鋼	プリハードン鋼			ステンレス鋼	鋳鉄	銅合金	アルミ合金	グラファイト	チタン合金	耐熱合金	
合金鋼	プリハードン鋼	焼き入れ鋼				ダグタイプ 鋳鉄						
~40HRC		~48HRC	~56HRC	~70HRC								
◎	◎	◎	◎		○	○	○	○		○	○	

● 製品特長

●材質：UMG（超微粒子超硬 ultra micro grain 0.5μ） ●ネジレ角：30° ●外径公差：0～-0.02mm

2枚刃ショートラジアスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用ください。

ナノ粒子の多層被膜コート。

潤滑性と耐摩耗性に優れています。

一般的な切削加工で威力を発揮します。

合計 75 アイテム

型 式	コードNo	刃 径 D(mm)	R (mm)	有効刃長 ℓ(mm)	全 長 L(mm)	シャンク径 d(mm)	定 価 (¥)
B255X-1-R0.1	7-2551001001	1	0.1	3	50	4	¥3,030
B255X-1-R0.2	7-2551001002	1	0.2	3	50	4	¥3,030
B255X-1-R0.3	7-2551001003	1	0.3	3	50	4	¥3,030
B255X-1.5-R0.1	7-2551001501	1.5	0.1	5	50	4	¥3,030
B255X-1.5-R0.2	7-2551001502	1.5	0.2	5	50	4	¥3,030
B255X-1.5-R0.3	7-2551001503	1.5	0.3	5	50	4	¥3,030
B255X-2-R0.1	7-2551002001	2	0.1	6	50	4	¥3,030
B255X-2-R0.2	7-2551002002	2	0.2	6	50	4	¥3,030
B255X-2-R0.3	7-2551002003	2	0.3	6	50	4	¥3,030
B255X-2-R0.5	7-2551002005	2	0.5	6	50	4	¥3,030
B255X-2.5-R0.1	7-2551002501	2.5	0.1	8	50	4	¥3,030
B255X-2.5-R0.2	7-2551002502	2.5	0.2	8	50	4	¥3,030
B255X-2.5-R0.3	7-2551002503	2.5	0.3	8	50	4	¥3,030
B255X-2.5-R0.5	7-2551002505	2.5	0.5	8	50	4	¥3,030
B255X-3A-R0.1	7-25510030A01	3	0.1	8	50	4	¥3,030
B255X-3A-R0.2	7-25510030A02	3	0.2	8	50	4	¥3,030
B255X-3A-R0.3	7-25510030A03	3	0.3	8	50	4	¥3,030
B255X-3A-R0.5	7-25510030A05	3	0.5	8	50	4	¥3,030