

トネ



Cordless Shear Wrench

コードレスシャーレンチ(トルシアボルト用・36V)

New 修理可能



CSM160

- 特長**
- 製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計で性能は変わらず、コードレス化を実現しました。
 - コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
 - 電圧降下の影響を受けにくい、安定した作業が可能です。
- 用途**
- トルシア形高力ボルト締付用。
- 仕様**
- 電源:36Vマルチボルトタイプ蓄電池
- セット内容**
- インナーソケット、アウターソケット、○ドライバー
 - バッテリー(36V・4.0Ah)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース
- 製造国**
- 日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

TONE兼[852900]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	適用ボルトサイズ	無負荷回転数 (min ⁻¹)	幅×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★243-3756	CSM160	¥286,125	オープン	トルシア形高力ボルトM16	25	218×331	1	4.6	-
★243-3757	CSM200	¥317,625	オープン	トルシア形超高力ボルトM16、トルシア形高力ボルトM16・M20	22	234×336	1	5.1	-
★243-3758	CSM220	¥365,750	オープン	トルシア形超高力ボルトM16・M20、トルシア形高力ボルトM16・M20・M22	17	241×340	1	5.5	-

☎商品のお問い合わせ:0721-56-1850 https://www.tonetool.co.jp/

トネ



Cordless Tatekataichiban

コードレス“建方1番”(トルシアボルト用・36V)

New 修理可能



CKS250

- 特長**
- 製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計で性能は変わらず、コードレス化を実現しました。
 - コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
 - 電圧降下の影響を受けにくい、安定した作業が可能です。
- 用途**
- トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。
- セット内容**
- インナーソケット、アウターソケット、○ドライバー、
 - バッテリー(36V・4.0Ah)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース
- 製造国**
- 日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

TONE兼[852900]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	適用ボルトサイズ	無負荷回転数 (min ⁻¹)	電源 (V)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★256-2369	CKS250	¥309,750	オープン	高力(S10T):M16・M20・M22・M24	102	36Vマルチボルトタイプ蓄電池	1	5.1	-

☎商品のお問い合わせ:0721-56-1850 https://www.tonetool.co.jp/

京都機械工具



Cordless Torque Shearing Bolt Wrench

コードレストルシアレンチセット

New イチオシ 修理可能

同商品群
在庫数 12 アイテム

JTAE951

JAE951-4
(インナーソケット)JAE951-3
(アウターソケット)

- 特長**
- トルシアレンチでは業界初の、1台でM16～M24まで対応しています。
 - アウター/インナーソケットの交換だけで各トルシアボルトへ対応可能です。
 - 90°×4段階の首振り機構付きです(ボルト固定式)。
 - カウンター機構付きで、締め付けたボルト本数の確認も可能です。
- 仕様**
- 36Vリチウムイオンバッテリーを使用するコードレストルシアレンチセット
 - 満充電で、M24:約250本/M22:約350本/M20:約450本/M16:約680本以上使用
 - ブラシレスモーターを採用
- 製造国**
- 台湾

適用ボルトサイズ
M16・M20・M22・M24注意
●バッテリー・充電器・ケースは別売りです。

セット品 付属品 ●バッテリーパック、充電器、電源コード、インナー・アウターソケット(M16、M20、M22、M24)、ストラップ、専用樹脂ケース 本体のみ

発注単位1セット

京都機械工具株式会社[202468]

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	締付トルク (N・m)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	締付トルク (N・m)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
251-4599	JTAE951	¥439,714	オープン	1100	0～15	1	13.5	-	251-3118	JAE951	¥409,481	オープン	1100	0～15	1	6.5	-

【バッテリー・充電器】

発注単位1個

JBE36060
(電池パック)JHE360
(充電器)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	種類	電圧 (V)	容量 (Ah)	電源 (V)	消費電力 (W)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
251-4606	JBE36060	¥42,434	オープン	電池パック	36	6	-	-	1	1300	-
251-3116	JHE360	¥25,163	オープン	充電器	-	-	100	315	1	1100	-

【インナーソケット】

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適用ボルトサイズ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
251-4593	JAE951-4	¥3,666	オープン	M16	1	140	-
251-4591	JAE951-50	¥3,666	オープン	M20	1	160	-
251-4592	JAE951-52	¥3,927	オープン	M22	1	210	-
251-4597	JAE951-54	¥4,186	オープン	M24	1	250	-

【アウターソケット】

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適用ボルトサイズ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
251-4590	JAE951-3	¥5,234	オープン	M16	1	270	-
251-4598	JAE951-49	¥5,759	オープン	M20	1	300	-
251-4610	JAE951-51	¥6,019	オープン	M22	1	360	-
251-4595	JAE951-53	¥6,281	オープン	M24	1	470	-

ホームページ https://ktc.jp/