

在庫190アイテム エアマイクログライNDER

軸付砥石は5-1156~ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

空圧工具



Air Micro Grinder

エアマイクログライNDER

New 修理可能

同商品群在庫数 13 アイテム



MG6

- 特長**
- 金型などの仕上げ研磨に最適です。
 - 6mm軸の工具が使用可能です。超硬ロータリーバーは8mm、軸付砥石は13mmまで使用可能です。
 - 付属の3mmコレットを使用して3mm軸の工具が使用可能です。
- 用途**
- スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業に。
 - 各種金型の精密仕上げに。
 - バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。
- 仕様**
- 使用空気圧力:0.6MPa
 - ロータリー式
- 付属品**
- カップリング、3mmコレット
- 製造国**
- 日本

発注単位1台

トラスコ中山株[547329]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	チャック内径(mm)	無負荷回転数(min ⁻¹)	空気消費量(m ³ /min)	ホース取付口	排気	全長(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
256-6790	MG6	¥30,000	¥35,000	6	35000	0.18	RC1/4	後方	146	1	0.24	-

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



High Speed Air Micro Grinder

エアマイクログライNDER

修理可能 RoHS

同商品群在庫数 13 アイテム



TADT-1000

- 特長**
- 耐久性に優れた高級精密エアツールです。
 - 低振動、高トルクの高パフォーマンスです。
 - 100000回転の超高速回転で高い切削効果を実現できます。
- 用途**
- 各種部品加工時のバリ取り、金型仕上げ。
 - ガラス加工、金属加工、液晶パネル穴加工可能。
- 仕様**
- 使用空気圧力:0.62MPa
 - ロータリースイッチ方式
- 付属品**
- カップリング
- 製造国**
- 韓国

発注単位1台

トラスコ中山株[830900]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	チャック内径(mm)	無負荷回転数(min ⁻¹)	空気消費量(m ³ /min)	ホース取付口	排気	全長(mm)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
288-0059	TADT-1000	¥75,000	¥100,000	3	100000	0.2	R1/4	後方	145	1	250	6(50)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Micro Air Grinder(Straight Type)

“マイクロエアグラインダー”

修理可能 RoHS

同商品群在庫数 6 アイテム



MS3H



MS6H
(先端工具別売)

- 特長**
- ペンシルタイプで持ちやすく、作業効率が上がります。
 - 品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性を発揮します。
 - 後方排気式により、切り粉などの飛散防止および騒音軽減タイプです。
 - 即使用可能な標準付属品付セットです。
- 用途**
- 各種金型の精密研削仕上げ加工。
 - 各種溶接面の仕上げ加工。
 - 各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。
 - プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。
- 仕様**
- 使用空気圧力:0.6MPa
- 製造国**
- 日本



MS6H



MSK-3H
(3.0mm用)
(コレットチャック)



MSK-3H2.4
(2.35mm用)
(コレットチャック)



MSK-6H
(6.0mm用)
(コレットチャック)



MSK-6H3
(3.0mm用)
(コレットチャック)

発注単位1台

傑スーパーツール[509008]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	チャック内径(mm)	無負荷回転数(min ⁻¹)	空気消費量(m ³ /min)	ホース取付口	排気	全長(mm)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
239-9539	MS3H	¥27,300	¥31,670	3	57000	0.16	R1/4	後方	138	10	100	295(79)
239-9547	MS6H	¥37,725	¥43,760	6	30000	0.20	R1/4	後方	160	10	260	102(68)

コレットチャック

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	コレット内径(mm)	適合機種	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
298-4326	MSK-3H	¥2,988	¥3,470	3.00	MS3H用	1	3	169(156)
239-9555	MSK-3H2.4	¥3,500	¥4,060	2.35	MS3H用	1	3	29(108)
298-4334	MSK-6H	¥4,200	¥4,870	6.00	MS6H用	1	10	31(78)
239-9563	MSK-6H3	¥4,688	¥5,440	3.00	MS6H用	1	11	59(91)

☎商品のお問い合わせ:0120-86-4859 <https://www.supertool.co.jp/>



die grinder

エアマイクログライNDER

修理可能

同商品群在庫数 1 アイテム



SP-1900

- 特長**
- 疲労や振動を軽減するソフトグリップです。
- 用途**
- 各種部品加工時のバリ取り、金型仕上げに。
- 仕様**
- 使用空気圧力:0.6MPa
- 製造国**
- 台湾

発注単位1台

傑ベッセル[830900]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	チャック内径(mm)	無負荷回転数(min ⁻¹)	空気消費量(m ³ /min)	ホース取付口	排気	全長(mm)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
161-2795	SP-1900	¥17,500	¥28,000	3	70000	0.14	PT1/4	後方	156	1	350	90(210)

☎商品のお問い合わせ:06-6976-7771 <http://www.spair.co.jp/>