

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



GP Top Mini ディスクペーパー“GPトップミニ”



- 特長** ●50mmエア工具専用のフラップディスクです。
 ●オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。
 ●粒度パリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
- 用途** ●溶接ビード、スパッタ除去。 ●バリ取り。
- 仕様** ●最高使用周速度:52.3m/s(3140m/min) ●外径:50mm
- 材質** ●アルミナ砥材
- 製造国** ●日本



1枚あたり目安単価
¥465

GP5010Aシリーズ

最高使用回転数 (rpm)	羽根枚数 (枚)
20000	36

発注単位1箱										発注単位1箱									
トラスコ中山機 [913011]										トラスコ中山機 [913011]									
発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望小売価格 (1箱)	粒度 (#)	外径×羽根長さ×穴径 (mm)	箱入数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)	発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望小売価格 (1箱)	粒度 (#)	外径×羽根長さ×穴径 (mm)	箱入数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)		
360-9677	GP5010A-40	¥2,325	¥3,100	40	50×12×9.6	5	62	180(103)	360-9723	GP5010A-150	¥2,325	¥3,100	150	50×12×9.6	5	44	24(67)		
360-9685	GP5010A-60	¥2,325	¥3,100	60	50×12×9.6	5	54	455(95)	360-9731	GP5010A-180	¥2,325	¥3,100	180	50×12×9.6	5	43	62(69)		
360-9693	GP5010A-80	¥2,325	¥3,100	80	50×12×9.6	5	50	285(138)	360-9740	GP5010A-240	¥2,325	¥3,100	240	50×12×9.6	5	43	110(107)		
360-9707	GP5010A-100	¥2,325	¥3,100	100	50×12×9.6	5	48	149(75)	360-9758	GP5010A-320	¥2,325	¥3,100	320	50×12×9.6	5	43	19(49)		
360-9715	GP5010A-120	¥2,325	¥3,100	120	50×12×9.6	5	45	272(85)	360-9766	GP5010A-400	¥2,325	¥3,100	400	50×12×9.6	5	43	23(192)		

商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



GP Top Mini (without Screw Hole) ディスクペーパー“GPトップミニ”



- 特長** ●粒度パリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。
- 用途** ●自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適。
- 仕様** ●最高使用周速度:60.7m/s(3642m/min) ●外径:58mm
- 材質** ●アルミナ砥材
- 製造国** ●日本



1枚あたり目安単価
¥510

GP5810シリーズ

最高使用回転数 (rpm)	羽根枚数 (枚)
20000	48

発注単位1箱										発注単位1箱									
トラスコ中山機 [913011]										トラスコ中山機 [913011]									
発注コード	品番	OP	税抜価格 (1箱)	メーカー希望小売価格 (1箱)	粒度 (#)	外径×羽根長さ×穴径 (mm)	箱入数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)	発注コード	品番	OP	税抜価格 (1箱)	メーカー希望小売価格 (1箱)	粒度 (#)	外径×羽根長さ×穴径 (mm)	箱入数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
118-1408	GP5810	40	¥2,550	¥3,400	40	58×15×9.6	5	133	403(115)	118-1459	GP5810	150	¥2,550	¥3,400	150	58×15×9.6	5	105	198(97)
118-1416	GP5810	60	¥2,550	¥3,400	60	58×15×9.6	5	123	1217(101)	118-1467	GP5810	180	¥2,550	¥3,400	180	58×15×9.6	5	105	302(110)
118-1424	GP5810	80	¥2,550	¥3,400	80	58×15×9.6	5	119	1080(124)	118-1475	GP5810	240	¥2,550	¥3,400	240	58×15×9.6	5	105	522(159)
118-1432	GP5810	100	¥2,550	¥3,400	100	58×15×9.6	5	114	1001(149)	118-1483	GP5810	320	¥2,550	¥3,400	320	58×15×9.6	5	105	214(109)
118-1441	GP5810	120	¥2,550	¥3,400	120	58×15×9.6	5	105	2127(114)	118-1491	GP5810	400	¥2,550	¥3,400	400	58×15×9.6	5	105	104(89)

商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



GP Top Mini (without Screw Hole) ディスクペーパー“GPトップミニトクマルくん”(エコノミータイプ)

- 特長** ●粒度パリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
 ●弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。
 ●GPトップミニのエコノミータイプです。
- 用途** ●自動車の家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。
- 仕様** ●最高使用周速度:60.7m/s(3642m/min) ●外径:58mm
- 材質** ●アルミナ砥材
- 製造国** ●日本



1枚あたり目安単価
¥471

GP5810TM-40

最高使用回転数 (rpm)	羽根枚数 (枚)
20000	48

発注単位1箱										発注単位1箱									
トラスコ中山機 [913011]										トラスコ中山機 [913011]									
発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望小売価格 (1箱)	粒度 (#)	外径×羽根長さ×穴径 (mm)	箱入数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)	発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望小売価格 (1箱)	粒度 (#)	外径×羽根長さ×穴径 (mm)	箱入数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)		
194-9007	GP5810TM-40	¥4,714	¥5,500	40	58×15×9.6	10	210	0(-)	194-9003	GP5810TM-150	¥4,714	¥5,500	150	58×15×9.6	10	150	0(-)		
194-9009	GP5810TM-60	¥4,714	¥5,500	60	58×15×9.6	10	190	3(-)	194-9004	GP5810TM-180	¥4,714	¥5,500	180	58×15×9.6	10	150	1(-)		
194-9010	GP5810TM-80	¥4,714	¥5,500	80	58×15×9.6	10	170	0(-)	194-9005	GP5810TM-240	¥4,714	¥5,500	240	58×15×9.6	10	150	3(-)		
194-9001	GP5810TM-100	¥4,714	¥5,500	100	58×15×9.6	10	160	0(-)	194-9006	GP5810TM-320	¥4,714	¥5,500	320	58×15×9.6	10	150	0(-)		
194-9002	GP5810TM-120	¥4,714	¥5,500	120	58×15×9.6	10	150	4(-)	194-9008	GP5810TM-400	¥4,714	¥5,500	400	58×15×9.6	10	150	0(-)		

商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Mini R Wheel ディスクペーパー“ミニアルホイール”



- 特長** ●柔軟性に優れているので、曲面・R面に適しています。
 ●ソフトなアタリで美しい研磨面に仕上がります。
 ●狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
- 用途** ●一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの曲面研削。
 ●メッキ塗装前の表面研磨作業。
- 仕様** ●最高使用周速度:63m/s(3800m/min) ●外径:58・75mm
- 材質** ●アルミナ砥材
- 製造国** ●日本



MRW58A100



MRW75A120

発注単位5枚										
発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	入数 (枚)	粒度 (#)	外径×穴径 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	羽根枚数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
431-8692	MRW58A80	¥566	¥666	5	80	58×10	20750	36	10	285(190)
431-8676	MRW58A100	¥566	¥666	5	100	58×10	20750	36	9	100(84)
431-8684	MRW58A120	¥566	¥666	5	120	58×10	20750	36	8	190(78)
431-8722	MRW75A80	¥796	¥966	5	80	75×10	16050	35	16	285(204)
431-8706	MRW75A100	¥796	¥966	5	100	75×10	16050	35	16	60(58)
431-8714	MRW75A120	¥796	¥966	5	120	75×10	16050	35	15	40(400)

商品のお問い合わせ:0120-466-300 <https://www.newregiston.co.jp/>