

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ
TRUSCO
日本
同商品群
在庫数 418アイテム
Com
図面

Beetle 連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドル付・とめたらう付)

組立式



注意
●横並び連結時のみ固定2自在3
キャスター仕様で連結可能です。

特長 ●メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。●縦・横方向に連結が可能です。
●薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
●滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)
仕様 ●組立式 ●上段均等荷重:40kg ●下段均等荷重:210kg ●ハンドル付 ●とめたらう1セット付 ●キャスター径:100mm
材質 ●荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ●キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
●ホイール:ポリプロピレン(PP)
●車輪:エラストマー樹脂
製造国 ●日本



オール自在タイプ 仕様 ●自在キャスター5個 梱包数:1台

発注単位1台 (価格改定日 22.01) トラスコ中山機 [833526]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	長さ×幅×高さ(mm)	ハンドル高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
206-3481	BT724J5-E100T	¥20,014	¥23,350	250	700×450×150	910	10.7	1(-)
206-3482	BT924J5-E100T	¥27,986	¥32,650	250	900×600×150	910	14.1	0(-)

自在・固定タイプ 仕様 ●自在キャスター3個、固定キャスター2個 梱包数:1台

発注単位1台 (価格改定日 22.01)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	長さ×幅×高さ(mm)	ハンドル高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
206-3479	BT724J3-E100T	¥19,877	¥23,190	250	700×450×150	910	10.5	1(-)
206-3480	BT924J3-E100T	¥27,814	¥32,450	250	900×600×150	910	13.9	0(-)

オール自在タイプ(ストッパー付) 仕様 ●自在キャスター5個(内2輪ストッパー付) 梱包数:1台

発注単位1台 (価格改定日 22.01)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	長さ×幅×高さ(mm)	ハンドル高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
236-0509	BT724J5S2-E100T	¥20,469	¥23,880	250	700×450×150	910	11.1	-
236-0508	BT924J5S2-E100T	¥28,449	¥33,190	250	900×600×150	910	14.3	-

自在・固定タイプ(ストッパー付) 仕様 ●自在キャスター3個(内2輪ストッパー付)、固定キャスター2個 梱包数:1台

発注単位1台 (価格改定日 22.01)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	長さ×幅×高さ(mm)	ハンドル高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
236-0481	BT724J3S2-E100T	¥20,331	¥23,720	250	700×450×150	910	10.8	-
236-0475	BT924J3S2-E100T	¥28,277	¥32,990	250	900×600×150	910	14.1	-

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ
TRUSCO
日本
同商品群
在庫数 418アイテム
Com
図面

Beetle 連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドル付・収納式柵付)

組立式



注意
●横並び連結時のみ固定2自在3
キャスター仕様で連結可能です。

特長 ●メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。●縦・横方向に連結が可能です。
●薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
●滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)
仕様 ●組立式 ●上段均等荷重:40kg ●下段均等荷重:210kg ●ハンドル付
●収納式柵(長×4、短×2)付 ●キャスター径:100mm
材質 ●荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ●キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
●ホイール:ポリプロピレン(PP) ●車輪:エラストマー樹脂
製造国 ●日本

オール自在タイプ 仕様 ●自在キャスター5個 梱包数:1台

発注単位1台 (価格改定日 22.01) トラスコ中山機 [833526]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	長さ×幅×高さ(mm)	ハンドル高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
206-3473	BT724KJ5-E100	¥20,186	¥23,550	250	700×450×150	910	10.7	2(-)
206-3474	BT924KJ5-E100	¥28,157	¥32,850	250	900×600×150	910	14.1	0(-)

自在・固定タイプ 仕様 ●自在キャスター3個、固定キャスター2個 梱包数:1台

発注単位1台 (価格改定日 22.01)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	長さ×幅×高さ(mm)	ハンドル高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
206-3409	BT724KJ3-E100	¥20,049	¥23,390	250	700×450×150	910	10.5	1(-)
206-3410	BT924KJ3-E100	¥27,986	¥32,650	250	900×600×150	910	13.9	1(-)

オール自在タイプ(ストッパー付) 仕様 ●自在キャスター5個(内2輪ストッパー付) 梱包数:1台

発注単位1台 (価格改定日 22.01)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	長さ×幅×高さ(mm)	ハンドル高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
236-0493	BT724KJ5S2-E100	¥20,640	¥24,080	250	700×450×150	910	10.9	-
236-0495	BT924KJ5S2-E100	¥28,620	¥33,390	250	900×600×150	910	14.2	-

自在・固定タイプ(ストッパー付) 仕様 ●自在キャスター3個(内2輪ストッパー付)、固定キャスター2個 梱包数:1台

発注単位1台 (価格改定日 22.01)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	長さ×幅×高さ(mm)	ハンドル高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
236-0478	BT724KJ3S2-E100	¥20,503	¥23,920	250	700×450×150	910	10.8	-
236-0479	BT924KJ3S2-E100	¥28,449	¥33,190	250	900×600×150	910	14.1	-

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ
TRUSCO
日本
同商品群
在庫数 418アイテム
Com
図面

Beetle 連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドル付・とめたらう・収納式柵付)

組立式



注意
●横並び連結時のみ固定2自在3
キャスター仕様で連結可能です。

特長 ●メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。●縦・横方向に連結が可能です。
●薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
●エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつかの軽減します。
●滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)
仕様 ●組立式 ●上段均等荷重:40kg ●下段均等荷重:210kg ●ハンドル付
●とめたらう、収納式柵(長×4、短×2)各1セット付
●キャスター径:100mm
材質 ●荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ●キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
●ホイール:ポリプロピレン(PP) ●車輪:エラストマー樹脂
製造国 ●日本

オール自在タイプ 仕様 ●自在キャスター5個 梱包数:1台

発注単位1台 (価格改定日 22.01) トラスコ中山機 [833526]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	長さ×幅×高さ(mm)	ハンドル高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
217-8367	BT724KJ5-E100T	¥21,043	¥24,550	250	700×450×150	910	10.8	7(-)
206-3486	BT924KJ5-E100T	¥29,014	¥33,850	250	900×600×150	910	14.2	2(-)

自在・固定タイプ 仕様 ●自在キャスター3個、固定キャスター2個 梱包数:1台

発注単位1台 (価格改定日 22.01)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	長さ×幅×高さ(mm)	ハンドル高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
206-3483	BT724KJ3-E100T	¥20,906	¥24,390	250	700×450×150	910	10.7	2(-)
206-3484	BT924KJ3-E100T	¥28,843	¥33,650	250	900×600×150	910	14.0	0(-)

オール自在タイプ(ストッパー付) 仕様 ●自在キャスター5個(内2輪ストッパー付) 梱包数:1台

発注単位1台 (価格改定日 22.01)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	長さ×幅×高さ(mm)	ハンドル高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
236-0512	BT724KJ5S2-E100T	¥21,497	¥25,080	250	700×450×150	910	11.0	-
236-0513	BT924KJ5S2-E100T	¥29,477	¥34,390	250	900×600×150	910	14.4	-

自在・固定タイプ(ストッパー付) 仕様 ●自在キャスター3個(内2輪ストッパー付)、固定キャスター2個 梱包数:1台

発注単位1台 (価格改定日 22.01)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	長さ×幅×高さ(mm)	ハンドル高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
236-0480	BT724KJ3S2-E100T	¥21,360	¥24,920	250	700×450×150	910	11.0	-
236-0477	BT924KJ3S2-E100T	¥29,306	¥34,190	250	900×600×150	910	14.2	-

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

運搬台車

樹脂製
運搬車

プレス製
運搬車

長尺物
運搬車

鋼鉄製
運搬車

ステンス製
運搬車

アルミ製
運搬車

コンテナ
台車

パレット
台車

平台車

合板製
運搬車

静電気対策
運搬車

カゴ車

店舗用
運搬車

運搬車用
オプション品