


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。




エビ印
日本

Electric Nutter

電気ナッター

修理可能 RoHS

同商品群在庫数 **54** アイテム



244 mm

EN410A

特長

- 正転・逆転の切り替えはスイッチひとつのワンアクションです。
- 差し込み式リレーは交換が簡単、寿命もアップします。
- 別売のスクリューマンドレル・ノーズピースによりM3のナッターにも対応可能です。

用途

- エビナッター(ブラインドナッター)のかしめ作業用工具として。

仕様

- 電源:AC100V
- ナッター使用範囲:アルミニウム・スチール・ステンレス
- 消費電力:303WS

製造国

- 日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	全長(mm)	適用ナッター径	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
206-5231	EN410A	¥156,644	¥179,020	244	M4.M5.M6.M8.M10	1	3	22(440)

◎商品のお問い合わせ:072-980-1111 http://www.lobtex.co.jp/



エビ印
日本

Air Nutter

エアナッター

RoHS

同商品群在庫数 **54** アイテム



298 mm

N1A2

特長

- M12エビナッターに対応したハイパワーモデルです。
- かしめ速度は当社従来機比の約40%アップです。
- 工具なしで簡単にストローク調整ができます。
- かしめ不足防止機構付です。
- ワンタッチ逆転ボタン付です。

用途

- エビナッター(ブラインドナッター)のかしめ作業用工具。

仕様

- エア式 ●使用エア圧:0.5~0.6MPa

製造国

- 日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	全長(mm)	適用ナッター径	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
778-2322	N1A2	¥190,500	¥217,710	298	M4.M5.M6.M8.M10 ※別売オプション部品装着でM3.M12も可能	1	2.1	90(77)

◎商品のお問い合わせ:072-980-1111 http://www.lobtex.co.jp/



エビ印
日本

Option for Nutter

ナッター用パーツ

RoHS

同商品群在庫数 **54** アイテム

特長

- ナッター用の交換パーツです。

製造国

- 日本



HNDNPM5
(ノーズピース)



HNNPM5
(ノーズピース)



ANNPM5
(ノーズピース)



ENNPM5
(ノーズピース)



HNSRM5
(スクリューマンドレル)



HNSRM5
(スクリューマンドレル)



ANSRM5
(スクリューマンドレル)



ENSRM5
(スクリューマンドレル)

発注単位1個									
機口プロテックス [996306]									
発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	適合機種	ナッター径	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)	
786-6151	HNDNPM3	¥644	¥740	HND005	M 3	10	10	8(89)	
786-6160	HNDNPM4	¥644	¥740	HND005	M 4	10	10	20(999)	
786-6178	HNDNPM5	¥644	¥740	HND005	M 5	10	10	14(156)	
786-6186	HNDNPM6	¥644	¥740	HND005	M 6	10	10	10(167)	
786-6241	HNNPM5	¥1,469	¥1,680	HNO10	M 5	10	27	11(92)	
786-6259	HNNPM6	¥1,469	¥1,680	HNO10	M 6	10	19	9(60)	
786-6267	HNNPM8	¥1,469	¥1,680	HNO10	M 8	10	18	27(113)	
786-6232	HNNPM10	¥1,469	¥1,680	HNO10	M10	10	16	12(120)	
786-4728	ANNPM10	¥1,844	¥2,110	AN200A	M10	10	11	5(100)	
786-4736	ANNPM3	¥1,844	¥2,110	AN200A	M 3	10	11	3(19)	
786-4744	ANNPM4	¥1,844	¥2,110	AN200A	M 4	10	11	2(40)	
786-4752	ANNPM5	¥1,844	¥2,110	AN200A	M 5	10	11	4(45)	
786-4761	ANNPM6	¥1,844	¥2,110	AN200A	M 6	20	11	8(89)	
786-4779	ANNPM8	¥1,844	¥2,110	AN200A	M 8	10	11	9(75)	
786-5406	ENNPM10	¥2,950	¥3,370	EN410-EN410A	M10	10	11	10(167)	
786-5414	ENNPM3	¥2,950	¥3,370	EN410-EN410A	M 3	10	11	4(45)	
786-5422	ENNPM4	¥2,950	¥3,370	EN410-EN410A	M 4	10	11	23(105)	
786-5431	ENNPM5	¥2,950	¥3,370	EN410-EN410A	M 5	10	11	16(80)	
786-5449	ENNPM6	¥2,950	¥3,370	EN410-EN410A	M 6	10	11	17(100)	
786-5457	ENNPM8	¥2,950	¥3,370	EN410-EN410A	M 8	10	11	12(71)	

発注単位1個									
機口プロテックス [996306]									
発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	適合機種	ナッター径	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)	
786-6194	HNSRM3	¥1,106	¥1,260	HND005	M 3	10	8	81(153)	
786-6208	HNSRM4	¥1,106	¥1,260	HND005	M 4	10	9	131(116)	
786-6216	HNSRM5	¥1,106	¥1,260	HND005	M 5	10	10	48(80)	
786-6224	HNSRM6	¥1,106	¥1,260	HND005	M 6	10	12	31(115)	
786-6283	HNSRM5	¥2,025	¥2,310	HNO10	M 5	10	14	23(165)	
786-6291	HNSRM6	¥2,025	¥2,310	HNO10	M 6	10	18	29(58)	
786-6305	HNSRM8	¥2,025	¥2,310	HNO10	M 8	10	26	39(87)	
786-6275	HNSRM10	¥2,025	¥2,310	HNO10	M10	10	36	17(78)	
786-4795	ANSRM3	¥2,394	¥2,740	AN200A	M 3	10	30	21(57)	
786-4809	ANSRM4	¥2,394	¥2,740	AN200A	M 4	10	31	331(103)	
786-4817	ANSRM5	¥2,394	¥2,740	AN200A	M 5	10	33	56(91)	
786-4825	ANSRM6	¥2,394	¥2,740	AN200A	M 6	10	35	98(95)	
786-4833	ANSRM8	¥2,394	¥2,740	AN200A	M 8	10	40	62(97)	
786-4787	ANSRM10	¥2,394	¥2,740	AN200A	M10	10	48	10(125)	
786-5473	ENSRM3	¥2,394	¥2,740	EN410-EN410A	M 3	10	11	27(135)	
786-5481	ENSRM4	¥2,394	¥2,740	EN410-EN410A	M 4	10	12	264(94)	
786-5490	ENSRM5	¥2,394	¥2,740	EN410-EN410A	M 5	10	14	104(72)	
786-5503	ENSRM6	¥2,394	¥2,740	EN410-EN410A	M 6	10	16	166(88)	
786-5511	ENSRM8	¥2,394	¥2,740	EN410-EN410A	M 8	10	20	94(1175)	
786-5465	ENSRM10	¥2,394	¥2,740	EN410-EN410A	M10	10	30	18(90)	

◎商品のお問い合わせ:072-980-1111 http://www.lobtex.co.jp/



エビ印
日本

Screw Mandre

エアナッター用スクリューマンドレル

New RoHS

同商品群在庫数 **54** アイテム



N1A2SRM4

特長

- エビ印エアナッター専用のスクリューマンドレルです。

製造国

- 日本

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	適合機種	ナッター径	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
215-2806	N1A2SRM4	¥3,131	¥3,580	N1A2	M 4	10	40	-
215-2795	N1A2SRM5	¥3,131	¥3,580	N1A2	M 5	10	42	-
215-2798	N1A2SRM6	¥3,131	¥3,580	N1A2	M 6	10	42	-
215-2796	N1A2SRM8	¥3,131	¥3,580	N1A2	M 8	10	45	-
215-2804	N1A2SRM10	¥3,131	¥3,580	N1A2	M10	10	55	-

◎商品のお問い合わせ:072-980-1111 http://www.lobtex.co.jp/

メーカーカタログ ライブラリーのご紹介

本文よりもさらに詳しい情報をご提供するため、オレンジブック掲載の約600社のメーカーカタログを取り揃えています。

ご請求方法

メーカーカタログの発注コードを
オレンジブック.Comまたは、FAXにてご注文ください。



オレンジブック
.Com





メーカー
カタログ

ご希望のカタログが簡単に注文でき、すぐにお手元に届きます。
 ※オレンジブックガイドに掲載しています。

ファスニングツール
金属系アンカー
接着系アンカー
アンカー非破壊試験機
アンカー施工工具

プラグレスアンカー
ALC用アンカー
ボードアンカー
中空壁用アンカー
プラグ
ネイルプラグ
外断熱用アンカー
リベッター
ブラインドリベット

ナッター
ブラインドナッター
樹脂製リベット
ハトメパンチ

ハトメ