

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

スズキ機工  **LS BELL HAMMER GOLD Spray**

超極圧潤滑剤“LSベルハンマーゴールドスプレー” 

同商品群在庫数 **17** アイテム

Com **耐熱208°C**



LSBH19 LSBH-G01

特長 ●優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。
●焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。

用途 ●機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。

仕様 ●使用温度範囲:-15~208°C

材質 ●主成分:鉛油、極圧剤

製造国 ●日本

使用例 

発注単位1本 スズキ機工機[534399]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
161-0129	LSBH19	¥3,529	¥3,530	琥珀	100	20	105	135(614)
115-6762	LSBH-G01	¥4,837	¥5,350	琥珀	420	20	400	4158(122)

☎商品のお問い合わせ:047-385-5311 <http://www.suzuki-kikoh.com/>

スズキ機工  **LS BELL HAMMER Grease Spray**

超極圧潤滑剤“LSベルハンマーグリーススプレー” 

同商品群在庫数 **17** アイテム

Com **耐熱208°C**



LSBH20

特長 ●優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。
●焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。

用途 ●機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。

仕様 ●第4類 第1石油類 危険等級2

材質 ●主成分:鉛油、極圧剤

製造国 ●日本

使用例 

発注単位1本 スズキ機工機[534399]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ちょう度	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
115-7304	LSBH20	¥3,400	¥3,630	No.0	琥珀	420	20	383	980(120)

☎商品のお問い合わせ:047-385-5311 <http://www.suzuki-kikoh.com/>

スズキ機工  **LS BELL HAMMER Grease**

超極圧潤滑剤“LSベルハンマーグリース” 

同商品群在庫数 **17** アイテム

Com **耐熱208°C**



LSBH15 LSBH16

特長 ●優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。
●焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。

用途 ●機械部品などの潤滑に。

仕様 ●第4石油類 危険等級3

材質 ●主成分:鉛油、極圧剤

製造国 ●日本

発注単位1本 スズキ機工機[534399]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ちょう度	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
820-2300	LSBH15	¥1,741	¥1,915	No.0	琥珀	50	30	68	314(94)
820-2301	LSBH16	¥1,741	¥1,915	No.1	琥珀	50	30	68	994(147)

☎商品のお問い合わせ:047-385-5311 <http://www.suzuki-kikoh.com/>

スズキ機工  **LS BELL HAMMER GOLD Grease**

超極圧潤滑剤“LSベルハンマーゴールドグリース” 

同商品群在庫数 **17** アイテム

Com **耐熱208°C**



LSBH15 LSBHG16

特長 ●優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。
●焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。

用途 ●機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。

仕様 ●第4石油類 危険等級3

材質 ●主成分:鉛油、極圧剤

製造国 ●日本

発注単位1本 スズキ機工機[534399]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ちょう度	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
161-0127	LSBH15	¥2,200	¥2,200	No.0	琥珀	50	30	68	87(348)
161-0128	LSBH16	¥2,200	¥2,200	No.1	琥珀	50	30	68	196(594)

☎商品のお問い合わせ:047-385-5311 <http://www.suzuki-kikoh.com/>

住鋳  **Sumi Tacky Spray(High-performance Penetration Lubricant)**

“スミタッキスプレー”(耐熱・高粘度) 

同商品群在庫数 **27** アイテム

Com **耐熱200°C**



STSP

特長 ●有機モリブデンの無色の特殊グリススプレーです。
●浸透力があり、吹き付け後は強い粘着力で、飛散、ポタ落ちがありません。

用途 ●グリスの飛散、たれ落ちを嫌う給油箇所に。

仕様 ●使用温度範囲:-20~200°C

材質 ●主成分:鉛物油、有機モリブデン化合物、溶剤

製造国 ●日本

発注単位1本 住鋳潤滑剤機[526623]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
123-2878	STSP	¥2,675	-	淡黄色透明	420	6	420	5669(95)

ホームページ <http://www.sumico.co.jp/>

住鋳  **SB Multi Grease Spray**

“SBマルチグリーススプレー” 

同商品群在庫数 **27** アイテム

Com **耐熱200°C**



279736

特長 ●リチウムコンプレックスグリスに有機モリブデン化合物を配合した高性能グリススプレーです。
●一般的なリチウムグリスに比べ、耐熱性が高く、油の保持性が高く、せん断に強い特徴があります。

用途 ●各種機械のピン、ヒンジ、軸受、歯車、チェーンなどに。

仕様 ●使用温度範囲:-20~200°C

材質 ●主成分:鉛物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物

製造国 ●日本

発注単位1本 住鋳潤滑剤機[526623]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
256-5288	279736	¥704	-	黄褐色	420	20	418	-

ホームページ <http://www.sumico.co.jp/>

ダイソー  **Paste Spray**

“ペーストスプレー”  

同商品群在庫数 **5** アイテム

Com **耐熱200°C**



4032330

特長 ●二硫化モリブデンを高濃度に配合した焼付防止用スプレーです。
●キャップ、ガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜けません。

用途 ●機械の組立時のボルト・ナットのかじり及び焼付防止に。
●ピン、プッシュのかじり及び焼付防止に。
●高荷重や衝撃荷重の潤滑に。

材質 ●主成分:鉛物油、二硫化モリブデン

製造国 ●日本

発注単位1本 ㈱ダイソー[244232]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
808-2251	4032330	¥3,530	¥3,530	灰黒	420	6	418	-

☎商品のお問い合わせ:03-3246-2451 <http://www.daizo.co.jp/nichimoly/>

ダイソー  **ADMOS AS-03 Grease Spray**

“アドモスAS-03 グリーススプレー” 

同商品群在庫数 **5** アイテム

Com **耐熱200°C**



4006440

特長 ●高温(MAX200°C)潤滑箇所での使用が可能です。耐熱性に優れたウレア系グリスをベースとし、滴点が高く高温域でも軟化・流出しません。水の混入下での使用が可能です。

用途 ●各種潤滑防錆。

仕様 ●使用温度範囲:200°C以下
●スプレー後の状態:固体グリス状

材質 ●主成分:潤滑油

製造国 ●日本

発注単位1本 ㈱ダイソー[244232]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
366-4139	4006440	¥3,230	¥3,230	茶褐色	420	12	420	383(189)

☎商品のお問い合わせ:03-3246-2451 <http://www.daizo.co.jp/nichimoly/>