

# 二眼型保護メガネ(フィットタイプ)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

保護メガネ・防災面

一眼型  
保護メガネ

二眼型  
保護メガネ

ブルーライト  
カットグラス

オートクレーブ  
対応・耐薬品  
保護メガネ

機能グラス  
(サングラス)

レーザー用  
保護メガネ

溶接用  
保護メガネ

セーフティー  
ゴーグル

メガネ  
用品

防災面

トラスコ  
TRUSCO  
日本

Single-lens Fit Glasses for Asians

## 一眼型アジア人向けフィットグラス

RoHS

同商品群  
在庫数 84 アイテム

マスク  
併用  
OK



FGA  
(クリア/黒)



FGAG  
(ガasket付)(クリア/黒)



防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
○	-	○	-	○	○

**特長**

- アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。
- 「鼻骨にのる鼻パッド」は鼻根の部分でメガネを支えるため、鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。
- マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。
- つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりやすいです。
- 防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。

**仕様**

- JIS T 8147規格品 ●ANSI Z87.1規格品 ●レンズ厚:2.2mm

**材質**

- レンズ:ポリカーボネート ●フレーム:ポリカーボネート、エラストマー

**製造国** ●台湾

**【ガasket付】特長** ●取り外しができるガasketにより、粉じんの多い現場にはガasketを装着、取り外して軽快な保護メガネとしてご使用できます。

発注単位1個

トラスコ中山株 [987086]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	テンプルカラー	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
207-3644	FGA	¥1,725	¥2,300	クリア	黒	10	28	34(-)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	テンプルカラー	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
207-3645	FGAG	¥2,100	¥2,800	クリア	黒	10	37	121(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ  
TRUSCO  
日本

Two-lens type Safety Glasses

## 二眼型セーフティグラス(フィットタイプ)

トラスコ  
TRUSCO  
日本

Safety Glasses

## ワイドビュー二眼型セーフティグラス

RoHS

同商品群  
在庫数 84 アイテム

マスク  
併用  
OK



TSG136-BK(ブラック)



TSG136-BL(ブルー)



TSG136-R(レッド)

**特長**

- UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
- 防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。

**仕様**

- ANSI規格品(Z87.1)
- EN166規格品(オプションK N)
- レンズ厚:2.3mm

**材質**

- レンズ:ポリカーボネート

**製造国** ●台湾

防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
○	○	○	-	○	○

同商品群  
在庫数 84 アイテム

マスク  
併用  
OK



FVG-BK  
(クリア/ブラック)



FVG-C  
(クリア/クリア)



アジアフィット

**特長**

- ワイドビューレンズにより、視野が広い保護メガネです。
- 防じん性能に優れています。
- 人間工学に基づいたアジア人向けフィット設計です。

**仕様**

- JIS T 8147規格品
- レンズ厚:約1.8mm

**材質**

- レンズ:ポリカーボネート
- フレーム:ポリアミド

**製造国** ●日本

防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
○	○	○	-	-	-

発注単位1個

トラスコ中山株 [706280]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	テンプルカラー	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
207-6992	TSG136-BK	¥1,476	¥1,720	クリア	ブラック	5	20	84(-)
207-6994	TSG136-BL	¥1,476	¥1,720	クリア	ブルー	5	20	60(-)
207-6995	TSG136-R	¥1,476	¥1,720	クリア	レッド	5	20	36(-)

発注単位1個

トラスコ中山株 [936907]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	テンプルカラー	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
207-3935	FVG-BK	¥2,486	¥2,900	クリア	ブラック	5	28	3(-)
207-3936	FVG-C	¥2,486	¥2,900	クリア	クリア	5	28	6(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ  
TRUSCO  
日本

Safety Glasses


## 二眼型セーフティグラス

RoHS

同商品群  
在庫数 84 アイテム

Com  
図面

マスク  
併用  
OK



TSG-8106BK  
(クリア/ブラック)



TSG-8106RE  
(クリア/レッド)



TSG-8106BL  
(クリア/ブルー)

**特長**

- ストレートツル設計で掛け外しがスムーズです。
- 柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。
- UVカット(99.9%)仕様のレンズです。

**仕様**

- ANSI規格品(Z87.1)
- レンズ厚:2.2mm

**材質**

- レンズ・フレーム:ポリカーボネート

**製造国** ●中国

防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
○	○	○	-	○	○

発注単位1個

トラスコ中山株 [706280]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	テンプルカラー	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
365-8431	TSG-8106BK	¥849	¥990	クリア	ブラック	20	27	18213(97)
365-8449	TSG-8106RE	¥849	¥990	クリア	レッド	20	27	8488(119)
365-8457	TSG-8106BL	¥849	¥990	クリア	ブルー	20	27	13991(88)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ  
TRUSCO  
日本

Eye Cup type Safety Glasses


## アイフィット 保護メガネ

RoHS


同商品群  
在庫数 84 アイテム

マスク  
併用  
OK

マスク  
併用  
OK



TSG-VFP  
(クリア/オレンジ)



TSG-VFP-S  
(クリア/オレンジ・小顔タイプ)

**特長**

- フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。
- 曇り・傷に強いVF-plus+コートレンズを採用しています。
- フロント枠は高い防じん性、安全性があります。

**仕様**

- JIS T 8147規格品 ●サイド付 ●レンズ厚:2.2mm

**材質**

- レンズ:ポリカーボネート
- フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)

**製造国** ●台湾

防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
○	○	○	○	-	-

発注単位1個

トラスコ中山株 [987086]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	テンプルカラー	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
856-6901	TSG-VFP	¥2,829	¥3,300	クリア	オレンジ	10	32	171(81)

**【小顔タイプ】特長** ●小顔用の保護メガネです。

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	テンプルカラー	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
856-6902	TSG-VFP-S	¥2,571	¥3,000	クリア	オレンジ	10	26	52(38)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>