

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ PE Sheet **ポリシート**

特長 ●防湿・防水のポリシートです。
●Wはシート幅を二つ折りにして巻いていますので、持ち運びに便利です。

仕様 ●色:透明
材質 ●ポリエチレン(LDPE)フィルム
製造国 ●中国

TPW55-1050-W

二つ折り

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	幅×長さ(m)	厚さ(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
160-9222	TPW55-1050-W	¥2,966	¥3,460	2×50	0.05	2	4.89	204(498)
160-9221	TPW55-2050-S	¥2,966	¥3,460	2×50	0.05	2	5.54	164(253)

トラスコ中山機[706280]

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

和気産業 Curing Sheet **養生シート**

特長 ●すべりにくく、破れにくいシートです。
用途 ●建築現場の養生シートとして。
材質 ●ポリエチレン(PE)
製造国 ●日本

CS-055 (グリーン)

幅

ブラック トウメイ

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	幅×長さ(m)	厚さ(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
818-9814	CS-053	¥2,126	¥2,976	ブラック	1×27	0.07	1	2.20	32(92)
818-9816	CS-055	¥2,330	¥3,262	グリーン	1×30	0.05	1	1.55	63(56)
818-9813	CS-051	¥6,233	¥8,726	グリーン	1×100	0.05	1	5.00	75(67)
818-9815	CS-054	¥3,931	¥5,504	トウメイ	1.8×100	0.02	1	3.80	515(138)
818-9812	CS-050	¥6,559	¥9,182	グリーン	1.8×100	0.03	1	5.50	173(189)

和気産業機[916032]

☎商品のお問い合わせ:06-6723-9879 <http://www.waki-diy.com.jp/>

萩原 Painting Sheet **塗装シート“万能ラッセルネット”**

特長 ●ラッセル織りタイプで厚みもあり、ペンキなどの飛散防止に役立ちます。
用途 ●塗装工事用シート・建築壁面養生・改修塗装工事に。
仕様 ●引張強度:縦300N/5cm、横80N/5cm
材質 ●シート:ポリエチレン(PE)
製造国 ●中国

BRN1854-GN (グリーン)

BRN1854-W (ホワイト)

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	幅×長さ(m)	厚さ(mm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
851-2700	BRN1854-GN	¥3,214	オープン	グリーン	1.8×5.4	0.6	10	1.1	108(73)
851-2701	BRN1854-W	¥3,319	オープン	ホワイト	1.8×5.4	0.6	10	1.1	93(64)
851-2702	BRN3654-GN	¥3,744	オープン	グリーン	3.6×5.4	0.6	5	2.2	136(63)
851-2703	BRN3654-W	¥3,880	オープン	ホワイト	3.6×5.4	0.6	5	2.2	147(74)

萩原工業機[755764]

(価格改定日 21.05)

☎商品のお問い合わせ:086-440-0810 <http://www.hagihara.co.jp/>

ワニ印 PE Sheet **ポリシート**

特長 ●防湿・防水・汚れ防止加工されたポリシートです。
仕様 ●004041と004042はコンパクト用にシート幅を二つ折りにしています
材質 ●ポリエチレン(PE)
製造国 ●日本

004040

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	幅×長さ(m)	厚さ(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
418-7148	004040	¥3,129	オープン	2×50	0.06	2	5.5	3185(101)
836-1999	004058	¥6,819	オープン	2×50	0.15	2	15.0	1235(119)
418-7156	004041	¥3,129	オープン	2(梱包時二つ折り)×50	0.06	2	5.5	2459(89)
792-4445	004042	¥6,819	オープン	2(梱包時二つ折り)×50	0.15	2	15.0	801(112)

日大工業機[716252]

☎商品のお問い合わせ:072-997-5664 <http://nichidai.net/>

MF FACE GUARD **“フェイスガード”**

特長 ●スリッパ防止のエンボス加工された床養生シートです。
●粘着性があり、床合板に貼りつくので作業が容易です。
●逆巻きの為、押しながら貼れて木くずやゴミなども一緒に取り除くことができます。

用途 ●床下地合板の養生に。
仕様 ●色:半透明
材質 ●ポリエチレンフィルム
製造国 ●日本

FG001

1m

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	幅×長さ(m)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
785-0328	FG001	¥5,953	オープン	1×30	4	4	72(127)

エムエフ機[164680]

☎商品のお問い合わせ:03-5405-4871 <http://www.mf21.co.jp/>

ワニ印 Non-slip Sheet **ノンスリップ養生シート**

特長 ●歩いて滑りにくい、ノンスリップ加工シートです。
●立って作業する場所での養生に最適です。
●作業性が良く安心してお使いください。

用途 ●屋根・床養生用。
仕様 ●切断にはカッターが必要
材質 ●ポリエチレン(PE)
製造国 ●日本

000809

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
418-7121	000809	¥3,257	オープン	グリーン	1.8×100	0.03	5	5	2341(111)
418-7130	000810	¥3,014	オープン	グリーン	1.0×100	0.05	2	5	1818(94)

日大工業機[716252]

☎商品のお問い合わせ:072-997-5664 <http://nichidai.net/>

岩谷マテリアル Retardant Sheet **養生シート**

特長 ●アスベスト回収工事養生に最適な「飛散防止シート」の文字入りです。
仕様 ●色:透明
材質 ●ポリエチレン(PE)
製造国 ●日本

ASBS-C (壁面用)

1.8m

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	幅×長さ(m)	厚さ(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
299-3261	ASBS-A	¥13,000	オープン	1.8×50	0.15	1	12.5	239(102)

岩谷マテリアル機[169267]

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	幅×長さ(m)	厚さ(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
299-3279	ASBS-C	¥8,714	オープン	1.8×50	0.10	2	8.5	317(108)

☎商品のお問い合わせ:06-6261-1945 <http://www.imcjp.com.jp/>

MF WAKUZOU FC **枠養生材“枠造FC”**

特長 ●緩衝性の高い発泡ポリエチレン製で、裏の両端に養生用粘着テープが付いています。
●30mmごとにハーフカットが入っているので、手で簡単にカットすることができ、ハサミやカッターで切る手間がありません。

用途 ●玄関ドア枠・木製塗装枠・窓台などの養生に。
仕様 ●色:緑
材質 ●発泡ポリエチレン(裏にマスキングテープ)
製造国 ●日本

YWタイプ

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	幅×長さ(m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
785-4188	YW020	¥1,143	オープン	0.035×10	2	30	80	7(16)
785-4196	YW021	¥2,857	オープン	0.1×10	2	12	200	33(74)
785-4200	YW022	¥2,857	オープン	0.125×10	2	12	210	44(90)
785-4218	YW023	¥4,286	オープン	0.2×10	2	6	360	22(92)

エムエフ機[164680]

☎商品のお問い合わせ:03-5405-4871 <http://www.mf21.co.jp/>

シート・ロープ

ブルーシート

カラーシート

UVシート

糸入りシート

防災シート

遮熱シート

防音シート

トラックシート

シート補修材

養生シート

園芸シート

防護ネット

ロープ

標識ロープ

トラックロープ