



TUG type /Light-Duty Boltless Shelving

軽量ボルトレス棚“TUG型”(100kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

組立
式 重い
配送注意

仕様・色:オイスターホワイト

組立
目安 2人
45分

単体型

TUG100-54L-4
(単体型)

連結型

TUG100-54L-4B
(連結型)

注意

●車上渡しのため、お客様の荷降ろしが必要です。

注意

●連結型のみではご使用できません。

単体型(高さ1500mm 棚段数4段タイプ)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★207-5187	TUG100-53K-4	¥22,209	¥25,910	900×300	860	29.3	6(-)
★207-5191	TUG100-53S-4	¥24,523	¥28,610	900×450	860	36.7	0(-)
★207-5189	TUG100-53L-4	¥29,194	¥34,060	900×600	860	41.6	4(-)
★207-5193	TUG100-54K-4	¥22,869	¥26,680	1200×300	1160	35.0	0(-)
★207-5197	TUG100-54S-4	¥25,534	¥29,790	1200×450	1160	44.4	3(-)
★207-5195	TUG100-54L-4	¥30,831	¥35,970	1200×600	1160	50.4	2(-)
★207-5200	TUG100-55K-4	¥26,854	¥31,330	1500×300	1460	40.7	0(-)
★207-5205	TUG100-55S-4	¥31,140	¥36,330	1500×450	1460	51.9	10(-)
★207-5203	TUG100-55L-4	¥37,483	¥43,730	1500×600	1460	59.2	3(-)
★207-5207	TUG100-56K-4	¥28,834	¥33,640	1800×300	1760	51.9	0(-)
★207-5212	TUG100-56S-4	¥33,146	¥38,670	1800×450	1760	59.5	1(-)
★207-5209	TUG100-56L-4	¥40,440	¥47,180	1800×600	1760	67.8	6(-)

トラスコ中山社 [727409]

連結型(高さ1500mm 棚段数4段タイプ)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★207-5188	TUG100-53K-4B	¥19,406	¥22,640	900×300	860	24.6	0(-)
★207-5192	TUG100-53S-4B	¥21,711	¥25,330	900×450	860	32.0	0(-)
★207-5190	TUG100-53L-4B	¥26,366	¥30,760	900×600	860	36.9	0(-)
★207-5194	TUG100-54K-4B	¥20,726	¥24,180	1200×300	1160	30.3	0(-)
★207-5198	TUG100-54S-4B	¥22,731	¥26,520	1200×450	1160	39.7	0(-)
★207-5196	TUG100-54L-4B	¥28,003	¥32,670	1200×600	1160	45.7	0(-)
★207-5201	TUG100-55K-4B	¥24,051	¥28,060	1500×300	1460	36.0	0(-)
★207-5206	TUG100-55S-4B	¥28,363	¥33,090	1500×450	1460	47.2	0(-)
★207-5204	TUG100-55L-4B	¥34,646	¥40,420	1500×600	1460	54.5	0(-)
★207-5208	TUG100-56K-4B	¥26,049	¥30,390	1800×300	1760	47.2	0(-)
★207-5213	TUG100-56S-4B	¥30,334	¥35,390	1800×450	1760	54.8	1(-)
★207-5210	TUG100-56L-4B	¥37,637	¥43,910	1800×600	1760	63.1	0(-)

●商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

TUG type /Light-Duty Boltless Shelving

軽量ボルトレス棚“TUG型”(100kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

組立
式 重い
配送注意

仕様・色:オイスターホワイト

組立
目安 2人
45分

単体型

TUG100-56L-5
(単体型)

連結型

TUG100-56L-5B
(連結型)

注意

●車上渡しのため、お客様の荷降ろしが必要です。

注意

●連結型のみではご使用できません。

単体型(高さ1500mm 棚段数5段タイプ)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★207-5226	TUG100-53K-5	¥25,114	¥29,300	900×300	860	32.8	1(-)
★207-5231	TUG100-53S-5	¥27,103	¥31,620	900×450	860	41.9	2(-)
★207-5228	TUG100-53L-5	¥33,711	¥39,330	900×600	860	48.0	4(-)
★207-5233	TUG100-54K-5	¥26,700	¥31,150	1200×300	1160	39.5	0(-)
★207-5238	TUG100-54S-5	¥29,091	¥33,940	1200×450	1160	51.0	7(-)
★207-5235	TUG100-54L-5	¥35,717	¥41,670	1200×600	1160	58.5	5(-)
★207-5240	TUG100-55K-5	¥30,677	¥35,790	1500×300	1460	46.1	2(-)
★207-5244	TUG100-55S-5	¥35,974	¥41,970	1500×450	1460	60.0	1(-)
★207-5242	TUG100-55L-5	¥43,843	¥51,150	1500×600	1460	69.1	5(-)
★207-5247	TUG100-56K-5	¥33,069	¥38,580	1800×300	1760	59.7	0(-)
★207-5251	TUG100-56S-5	¥38,391	¥44,790	1800×450	1760	69.0	2(-)
★207-5249	TUG100-56L-5	¥47,503	¥55,420	1800×600	1760	79.4	4(-)

トラスコ中山社 [727409]

連結型(高さ1500mm 棚段数5段タイプ)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★207-5227	TUG100-53K-5B	¥22,286	¥26,000	900×300	860	28.1	0(-)
★207-5232	TUG100-53S-5B	¥25,114	¥29,300	900×450	860	37.2	0(-)
★207-5230	TUG100-53L-5B	¥30,934	¥36,090	900×600	860	43.3	0(-)
★207-5234	TUG100-54K-5B	¥23,871	¥27,850	1200×300	1160	34.8	0(-)
★207-5239	TUG100-54S-5B	¥26,263	¥30,640	1200×450	1160	46.3	0(-)
★207-5236	TUG100-54L-5B	¥32,906	¥38,390	1200×600	1160	53.8	0(-)
★207-5241	TUG100-55K-5B	¥27,840	¥32,480	1500×300	1460	41.4	0(-)
★207-5246	TUG100-55S-5B	¥33,146	¥38,670	1500×450	1460	55.3	0(-)
★207-5243	TUG100-55L-5B	¥41,040	¥47,880	1500×600	1460	64.4	0(-)
★207-5248	TUG100-56K-5B	¥30,257	¥35,300	1800×300	1760	55.0	1(-)
★207-5252	TUG100-56S-5B	¥35,554	¥41,480	1800×450	1760	64.3	0(-)
★207-5250	TUG100-56L-5B	¥44,674	¥52,120	1800×600	1760	74.7	0(-)

●商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>