

8-28 在庫 878アイテム

スチール製軽量ボルトレス棚

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

物品棚

軽量棚

軽中量棚

中量棚

落下・転倒防止用品

重量棚

ステンレス棚

パイプ棚

メッシュ棚

プラスチック棚

金型収納ラック

長尺物保管棚

書架

用途別ラック

パレットラック

移動棚

垂直式回転ラック

自動倉庫

積層棚・形鋼棚

植物工場システム

トラスコ TRUSCO

日本

TUG type Light-Duty Boltless Shelving

軽量ボルトレス棚“TUG型”ブラック(100kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

組立式 重い 配送注意

同商品群在庫数 853アイテム

仕様 ●色:ブラック

組立目安 2人 45分

単体型

TUG100-74S-5-BK (単体型)

連結型

TUG100-74S-5B-BK (連結型)

注意

●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

注意

●連結型のみではご使用できません。

単体型(高さ2100mm 棚段数5段タイプ)

連結型(高さ2100mm 棚段数5段タイプ)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行(mm)	有効間口(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★207-5516	TUG100-73K-5-BK	¥30,146	¥35,170	900×300	860	36.6	0(-)
★207-5520	TUG100-73S-5-BK	¥33,429	¥39,000	900×450	860	45.7	0(-)
★207-5518	TUG100-73L-5-BK	¥40,114	¥46,800	900×600	860	51.9	1(-)
★207-5523	TUG100-74K-5-BK	¥31,971	¥37,300	1200×300	1160	43.3	0(-)
★207-5527	TUG100-74S-5-BK	¥34,740	¥40,530	1200×450	1160	54.9	0(-)
★207-5525	TUG100-74L-5-BK	¥42,403	¥49,470	1200×600	1160	62.4	0(-)
★207-5529	TUG100-76K-5-BK	¥39,369	¥45,930	1800×300	1760	63.5	0(-)
★207-5533	TUG100-76S-5-BK	¥45,489	¥53,070	1800×450	1760	72.9	1(-)
★207-5531	TUG100-76L-5-BK	¥55,997	¥65,330	1800×600	1760	83.2	0(-)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行(mm)	有効間口(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★207-5515	TUG100-73K-5B-BK	¥26,340	¥30,730	900×300	860	30.0	0(-)
★207-5519	TUG100-73S-5B-BK	¥29,597	¥34,530	900×450	860	39.1	0(-)
★207-5517	TUG100-73L-5B-BK	¥36,283	¥42,330	900×600	860	45.3	0(-)
★207-5522	TUG100-74K-5B-BK	¥25,714	¥32,830	1200×300	1160	36.7	0(-)
★207-5526	TUG100-74S-5B-BK	¥30,943	¥36,100	1200×450	1160	48.3	0(-)
★207-5524	TUG100-74L-5B-BK	¥38,571	¥45,000	1200×600	1160	55.8	0(-)
★207-5528	TUG100-76K-5B-BK	¥35,511	¥41,430	1800×300	1760	56.9	0(-)
★207-5532	TUG100-76S-5B-BK	¥41,657	¥48,600	1800×450	1760	66.3	0(-)
★207-5530	TUG100-76L-5B-BK	¥52,174	¥60,870	1800×600	1760	76.6	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ TRUSCO

日本

TUG type Light-Duty Boltless Shelving

軽量ボルトレス棚“TUG型”ブラック(100kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

組立式 重い 配送注意

同商品群在庫数 853アイテム

仕様 ●色:ブラック

組立目安 2人 45分

単体型

TUG100-74S-6-BK (単体型)

連結型

TUG100-74S-6B-BK (連結型)

注意

●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

注意

●連結型のみではご使用できません。

単体型(高さ2100mm 棚段数6段タイプ)

連結型(高さ2100mm 棚段数6段タイプ)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行(mm)	有効間口(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★207-5535	TUG100-73K-6-BK	¥33,514	¥39,100	900×300	860	40.1	0(-)
★207-5540	TUG100-73S-6-BK	¥37,346	¥43,570	900×450	860	50.9	0(-)
★207-5537	TUG100-73L-6-BK	¥45,369	¥52,930	900×600	860	58.3	2(-)
★207-5542	TUG100-74K-6-BK	¥35,631	¥41,570	1200×300	1160	47.8	0(-)
★207-5546	TUG100-74S-6-BK	¥38,854	¥45,330	1200×450	1160	61.5	0(-)
★207-5544	TUG100-74L-6-BK	¥48,060	¥56,070	1200×600	1160	70.5	0(-)
★207-5549	TUG100-76K-6-BK	¥44,229	¥51,600	1800×300	1760	71.3	0(-)
★207-5553	TUG100-76S-6-BK	¥51,489	¥60,070	1800×450	1760	82.4	0(-)
★207-5551	TUG100-76L-6-BK	¥64,114	¥74,800	1800×600	1760	94.8	1(-)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行(mm)	有効間口(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★207-5534	TUG100-73K-6B-BK	¥29,683	¥34,630	900×300	860	33.5	0(-)
★207-5538	TUG100-73S-6B-BK	¥33,514	¥39,100	900×450	860	44.3	0(-)
★207-5536	TUG100-73L-6B-BK	¥41,571	¥48,500	900×600	860	51.7	0(-)
★207-5541	TUG100-74K-6B-BK	¥29,057	¥37,100	1200×300	1160	41.2	0(-)
★207-5545	TUG100-74S-6B-BK	¥35,031	¥40,870	1200×450	1160	54.9	0(-)
★207-5543	TUG100-74L-6B-BK	¥44,229	¥51,600	1200×600	1160	63.9	0(-)
★207-5548	TUG100-76K-6B-BK	¥40,397	¥47,130	1800×300	1760	64.7	0(-)
★207-5552	TUG100-76S-6B-BK	¥47,657	¥55,600	1800×450	1760	75.8	0(-)
★207-5550	TUG100-76L-6B-BK	¥60,283	¥70,330	1800×600	1760	88.2	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

8-28

発注コード 黄色...在庫商品 紫色 青色...メーカー取り寄せ商品 納期目安 ★...メーカー在庫 ☆...実働7日以内で出荷可能 ★...都度問い合わせ