

パナソニック
Panasonic
同商品群
在庫数 24 アイテム



Rechargeable Cyclone type Cleaner

充電サイクロン式クリーナー

New イチオン

特長 ●目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸い込めます。
●ごみフィルター掃除回数が従来の6分の1(※石こう粉じんの場合)で済みます。
●ハンディでもサイクロン方式で使えます。
付属品 ●フロアノズル ●すきまノズル ●ワンタッチブラシ ●延長管(ショート)
製造国 ●日本

EZ37A5X-B
(本体のみ)EZ37A5LJ1F-W
(14.4V 5.0Ah)EZ37A5LJ1G-W
(18V 5.0Ah)EZ9X402-B
(サイクロンユニット)EZ9L54
(電池パック)EZOL81
(充電器)

本体のみ

仕様 ●電池パック・充電器別売

発売単位1台

パナソニック株式会社ソリューションズ社[881122]

発売コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	集じん容量 (L)	幅×奥行×高さ (mm)	色	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
220-3577	EZ37A5X-B	¥24,088	¥26,400	0.25	555×160×124	黒	1	1.15	-
220-3576	EZ37A5X-W	¥24,088	¥26,400	0.25	555×160×124	白	1	1.15	-

14.4V (5.0Ah) 電池セット

仕様 ●電源:リチウムイオン電池 (14.4V・5.0Ah) ●充電時間:EZ9L48 (実用充電40分、フル充電60分)
●充電器:EZOL81×1、電池パックEZ9L48×1 ●連続使用時間:約45分(強)、約80分(標準)
●吸込仕事率:20W

発売単位1台

発売コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	集じん容量 (L)	幅×奥行×高さ (mm)	色	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
220-3573	EZ37A5LJ1F-B	¥47,450	¥52,000	0.25	555×160×124	黒	1	1.75	-
220-3575	EZ37A5LJ1F-W	¥47,450	¥52,000	0.25	555×160×124	白	1	1.75	-

18V (3.0Ah) 電池セット

仕様 ●電源:リチウムイオン電池 (18V・3.0Ah) ●充電時間:EZ9L53 (実用充電40分、フル充電55分)
●充電器:EZOL81×1、電池パックEZ9L53×1付属 ●連続使用時間:約18分(強)、約60分(標準)
●吸込仕事率:20W

発売単位1台

発売コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	集じん容量 (L)	幅×奥行×高さ (mm)	色	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
220-3572	EZ37A5PN1G-B	¥45,625	¥50,000	0.25	555×160×124	黒	1	1.65	-
220-3574	EZ37A5PN1G-W	¥45,625	¥50,000	0.25	555×160×124	白	1	1.65	-

18V (5.0Ah) 電池セット

仕様 ●電源:リチウムイオン電池 (18V・5.0Ah) ●充電時間:EZ9L54 (実用充電40分、フル充電60分)
●充電器:EZOL81×1、電池パックEZ9L54×1付属 ●連続使用時間:約30分(強)、約100分(標準)
●吸込仕事率:20W

発売単位1台

発売コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	集じん容量 (L)	幅×奥行×高さ (mm)	色	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
220-3571	EZ37A5LJ1G-B	¥50,188	¥55,000	0.25	555×160×124	黒	1	1.85	-
220-3579	EZ37A5LJ1G-W	¥50,188	¥55,000	0.25	555×160×124	白	1	1.85	-

クリーナー用サイクロンユニット

発売単位1個

発売コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
220-3570	EZ9X402-B	¥6,850	¥7,500	黒	1	0.48	-
220-3578	EZ9X402-W	¥6,850	¥7,500	白	1	0.48	-

電池パック・充電器

発売単位1個

発売コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	種類	電圧 (V)	容量 (Ah)	電源 (V)	消費電力 (VA)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
777-1886	EZ9L48	¥19,075	¥21,800	電池パック	14.4	5.0	-	-	1	0.61	649(197)
777-1894	EZ9L53	¥17,325	¥19,800	電池パック	18	3.0	-	-	1	0.52	95(59)
777-1908	EZ9L54	¥21,700	¥24,800	電池パック	18	5.0	-	-	1	0.71	563(93)
360-8247	EZOL81	¥13,125	¥15,000	充電器	-	-	AC100	198	1	0.90	453(66)

☆商品のお問い合わせ:0120-878-709 <https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/powertool/>

スイデン
Suiden
同商品群
在庫数 8 アイテム



Cordless Cleaner

コードレス充電式クリーナー

修理
可能

SBC-140L

SBC-180LC
(サイクロン付)

特長 ●充電時間約45分に対し、連続使用時間で弱約24分、強で約11分運転可能です(SBC-140L)。
●充電時間約84分に対し、連続使用時間で弱約50分、強で約25分運転可能です(SBC-180LC)。
仕様 ●電池パック・充電器付属
付属品 ●電池パック ●ワイドノズル ●スキマノズル
●延長管 ●逆止板 ●紙パック(10枚入り) ●ダストパック
製造国 ●中国

発売単位1台

株式会社スイデン[509200]

発売コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	集じん容量 (L)	最大真空圧 (kPa)	最大風量 (m³/min)	騒音値 (dB)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
116-2380	SBC-140L	¥27,500	オープン	0.5	3.9	0.9	-	121×455×160	1	1.2	18(225)

サイクロン式ユニット付属

発売単位1台

発売コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	集じん容量 (L)	最大真空圧 (kPa)	最大風量 (m³/min)	騒音値 (dB)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
116-2382	SBC-180LC	¥42,250	オープン	0.5	7.1	1.4	-	121×455×188	1	1.5	56(160)

☆商品のお問い合わせ:0120-285-240 <https://www.suiden.com/>