

EXENA Charging drill driver
充電ドリルドライバー(18V)

EZ1DD1J18D-B



EZ1DD1J18D-R

- 穴あけスピードが速く、作業アップ。
- 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードを搭載しています。
- M5、M6、M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチで、作業や部材に応じた締付トルク設定が可能です。
- チャック:キイレスチャック方式(φ1.5~φ13mm)
- 本体寸法:160×66×H253mm [材質]●ナイロン [付属品]●電池パック(EZ9L54)×2 ●充電器(EZOL81) ●プラスティックケース [製造国]●中国

発注コード	品番	税抜価格(1台)	色	無負荷回転数(min ⁻¹)	最大締付トルク(N・m)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
323-5182	EZ1DD1J18D-B	¥83,000	黒	1800	30	1	1.88	-
323-5181	EZ1DD1J18D-R	¥83,000	赤	1800	30	1	1.88	-

パナソニック株式会社エレクトリックワークス社

Panasonic Rechargeable Drill Driver
充電ドリルドライバー(18V)218mm
63mm
248mm

- 穴あけ能力:高速モード:ウッディングコアドリル(φ65×業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴 ●締め付け能力:高速モード:木ねじ・米松(φ6×60mm)約420本 ●チャック能力:1.5~13mm
- 18段クラッチ ●手締め機能 ●ブレーキ付 ●LEDライト付 ●充電時間:40分(実用充電)、60分(フル充電) ●IP56試験合格品 [付属品]●電池パック(EZ9L54)×2個 ●充電器(EZOL81) ●補助ハンドル(EZ7460K4627) ●プラスティックケース(EZ9644) [製造国]●中国

発注コード	品番	税抜価格(1台)	無負荷回転数(min ⁻¹)	最大締付トルク(N・m)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
776-5576	EZ7450LJ25-H	¥84,400	高速 低速	高速 低速	1	2.15	14(128)

パナソニック株式会社エレクトリックワークス社

HIKOKI Rechargeable Driver Drill
充電ドライバードリル(18V)175mm
253mm

- ブラシレスモーター採用で作業スピード大幅アップしてコンパクト化を実現しております。
- 電池2年保証付です。
- リチウムイオン18V ●最大トルク70N・m ●クラッチ22段 ●穴あけ能力:鉄工:13mm、アルミ:13mm、木工:50mm ●ねじ締め:木ねじ:φ8×90mm、小ねじ:M6 ●チャック能力:1.5~13mm [付属品]●電池パック(BSL36A18×2個) ●急速充電器(UC18YSL3) ●ケース [製造国]●中国

発注コード	品番	税抜価格(1台)	無負荷回転数(min ⁻¹)	最大締付トルク(N・m)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
174-9334	DS18DBSL-ZLXPK MV	¥65,450	0~1800 0~400	45 70	1	4.9	28(312)

工機ホールディングス株式会社

Makita Rechargeable Driver Drill
充電ドライバードリル(18V)

225mm



- 防じん・防滴機能APTを搭載しています。
- 新構造「薄型ギヤとギヤ数を増加したギヤユニットとモード切替機構」を搭載し従来比6mm全長を短縮しました。
- 連続作業量目安(1充電):木工キリφ21mm ラワン(厚さ25mm)約600個 ●チャック能力:1.5~13mm ●充電時間:約22分 ●定格電圧:DC18V ●カーボンブラシ:NO.440 [付属品]●電池パック(BL1860B)×2個 ●充電器(DC18RC) ●ケース ●プラスビット2-65 ●サイドグリップ ●フック [製造国]●中国

発注コード	品番	税抜価格(1台)	無負荷回転数(min ⁻¹)	最大締付トルク(N・m)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
171-7512	DF458DRGX	¥71,000	0~2000 0~400	84	1	2.2	18(164)

(株)マキタ

Panasonic Rechargeable Drill Driver
充電式ドリルドライバー"Dual"(デュアル)(18V/14.4V)

EZ74A3LJ2G-B



- 高負荷作業に強い「Smart BL」モーターを搭載しました。
- 回転数とトルクを最適化し、作業内容に応じてモーターのスピード、パワーを最適にコントロールします。
- チャック能力:1.5~13mm ●タップ立て能力:鉄(厚さ10mmの時)M8まで、アルミ(厚さ10mmの時)M10まで ●18段クラッチ ●手締め機能付 ●LEDライト付 ●本体寸法:189×68×H254mm [付属品]●充電器(EZOL81)×1個 ●電池パック(EZ9L54)×2個 ●プラスティックケース [製造国]●中国

発注コード	品番	税抜価格(1台)	無負荷回転数(min ⁻¹)	最大締付トルク(N・m)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
198-8315	EZ74A3LJ2G-B	¥81,000	高速 低速	高速 低速	2	2	105(160)
198-8298	EZ74A3LJ2G-R	¥81,000	高速 低速	高速 低速	2	2	39(54)

パナソニック株式会社エレクトリックワークス社

HIKOKI Rechargeable Driver Drill
充電ドライバードリル(18V)204mm
262mm

- 大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワーです。
- 連続作業量目安(1充電):木ねじ締め(8×75mm)約315本 ●締め付け能力:木ねじφ10.0×90mm ●穴あけ能力:鉄工13mm、アルミ13mm、木工76mm、スーパーダイヤコア(モルタル)65mm、スーパーウッドコア(サイディング)170mm ●チャック能力:1.5~13mm ●充電時間:約25分 [付属品]●電池パック(BSL36A18)×2個 ●充電器(UC18YDL2) ●ケース ●電池カバー ●サイドハンドル [製造国]●中国

発注コード	品番	税抜価格(1台)	無負荷回転数(min ⁻¹)	最大締付トルク(N・m)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
166-1702	DS18DBSL-ZLXPK	¥72,800	0~2100 0~500	80 136	1	2.2	29(171)

工機ホールディングス株式会社

Makita Cordless Driver Drill
充電ドライバードリル(18V)172mm
79mm
261mm

- 防じん・防滴機能APTを搭載しています。
- DCブラシレスモーター・オールメタルギヤを採用しています。
- 連続作業量目安(1充電):木工キリφ9mm ラワン(厚さ30mm)約1860個 ●最大穴あけ:鉄工13mm、木工38mm ●チャック能力:1.5mm~13mm ●充電時間:45分 [付属品]●電池パック(BL1860B)×2個 ●充電器(DC18RC) ●ケース ●プラスビット2-65 ●フック [製造国]●中国

発注コード	品番	税抜価格(1台)	無負荷回転数(min ⁻¹)	最大締付トルク(N・m)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
859-0967	DF484DRGX	¥71,000	0~2000 0~500	60	1	1.7	96(182)

(株)マキタ

B&D Automatic Drilldriver (1battery)
オートマチック ドリルドライバー(18V)170mm
78mm

- AUTO SENSE機能搭載で、作業に合わせて自動でねじ締めが止まります。
- チャック能力:1~10mm ●キーレスチャック ●穴あけ能力:木工25mm、鉄工10mm ●充電時間:80分 [付属品]●電池パック(BL1518N-JP) ●充電器(90603580) ●φ2.5mmドリルビット ●50mmドライバービット(プラスNo.1・2/マイナス#8/ボジドライブ#2/六角#3・#4#5・#6)各1 ●100mmドライバービット(プラスNo.2/ボジドライブ#2)各1 ●キャリングケース [製造国]●中国

発注コード	品番	税抜価格(1台)	無負荷回転数(min ⁻¹)	最大締付トルク(N・m)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
494-3244	AUTO01-JP	¥17,043	0~800 0~480 0~800	16	4	1.23	74(91)

ポツリベイト・ファスナー(株)ツール事業部