

ヤマヨ測定機株式会社

直尺・定規

検査・製図・原図用

Straight Rules

片側基点直尺

ステンレス直尺

- JIS1級
- 表面光沢仕上げ
- 読み取りやすい10cm毎の赤字数字入り(15cmは5cm毎)
- 15cm ～ 1mは裏面に便利な換算表付

品番	長さ	標準価格(税抜)	製品重量	JANコード
GS15	15cm	¥360	11g	4957111692104
GS30	30cm	¥750	69g	4957111692203
GS60	60cm	¥2,100	190g	4957111692302
GS100	1m	¥4,100	439g	4957111692401
GS150	1.5m	¥15,400	1,000g	4957111692500
GS200	2m	¥20,400	1,300g	4957111692609

シルバー直尺

- JIS1級
- 読みやすい表面艶消しメッキ仕上げ
- 読み取りやすい10cm毎の赤字数字入り(15cmは5cm毎)
- 読み取りやすい10cm毎の赤字数字入り(15cmは5cm毎)

品番	長さ	標準価格(税抜)	製品重量	JANコード
GC15	15cm	¥440	11g	4957111691107
GC30	30cm	¥880	69g	4957111691206
GC60	60cm	¥2,980	190g	4957111691305
GC100	1m	¥5,200	439g	4957111691404
GC150	1.5m	¥18,700	1,000g	4957111691503
GC200	2m	¥25,300	1,300g	4957111691602
GC300	3m	¥57,600	2,880g	4957111691701

3mはJIS規格外ですが、JIS1級相当の精度を有しています。

検査・製図・原図用

両切両基点直尺

ユニオン直尺

- JIS1級
- 左右両基点両切タイプ
- 読みやすい表面艶消しメッキ仕上げ
- 読み取りやすい10cm毎の赤字数字入り(15cmは5cm毎)
- 裏面には便利な換算表付

品番	長さ	標準価格(税抜)	製品重量	JANコード
GU15	15cm	¥550	10g	4957111694108
GU30	30cm	¥1,100	63g	4957111694207
GU60	60cm	¥3,250	180g	4957111694306
GU100	1m	¥5,650	422g	4957111694405

直尺目盛仕様

金属製直尺		目盛仕様		材質
品名	サイズ	上段目盛	下段目盛	
ステンレス直尺 シルバー直尺	15cm 30cm	0.5mm	1mm	SUS420J2
	60cm ～ 2m	先端・末端10cmまで 0.5mm その他1mm		
	3m			SUS304
ユニオン直尺	15cm ～ 1m	1mm	0.5mm	SUS420J2

※3mはシルバー直尺のみ

製図・裁断用



裏面



裏面