



等の周辺作業におすすめ

SS-29 IR



一体成型タイプ

透明フレームで
視界が広がる

SS-29 IR

各¥3,800

遮光度1.7 > 001-5421 遮光度4 > 001-5425
 遮光度2 > 001-5422 遮光度5 > 001-5426
 遮光度3 > 001-5424

●重量/48g ●レンズ名/IR
 ●材質/フレーム：アセテート、レンズ：ポリカーボネート

SS-233N IR



サイドシールド
着脱可

SS-233N IR

各¥4,200

遮光度1.7 > 001-6021 遮光度4 > 001-6025
 遮光度2 > 001-6022 遮光度5 > 001-6026
 遮光度3 > 001-6024

●重量/34g ●レンズ名/IR
 ●材質/フレーム：スチール、レンズ：ポリカーボネート

FC-5 IR



メガネの上に
付けられる
クリップオンタイプ

FC-5 IR

各¥2,600

遮光度1.7 > 001-6421 遮光度4 > 001-6425
 遮光度2 > 001-6422 遮光度5 > 001-6426
 遮光度3 > 001-6424

●重量/20g ●レンズ名/IR
 ●材質/クリップ：メタル、レンズ：ポリカーボネート ●日本製

SS-21 IR



SS-21 IR

各¥3,200

遮光度1.7 > 001-4321 遮光度4 > 001-4324
 遮光度2 > 001-4322 遮光度5 > 001-4325
 遮光度3 > 001-4323

●重量/28g ●レンズ名/IR
 ●材質/フレーム：スチール、レンズ：ポリカーボネート

SS-201 IR



SS-201 IR

各¥4,200

遮光度1.7 > 001-6283 遮光度4 > 001-6286
 遮光度2 > 001-6284 遮光度5 > 001-6287
 遮光度3 > 001-6285

●重量/31g ●レンズ名/IR
 ●材質/フレーム：スチール、レンズ：ポリカーボネート

保護メガネ

保護ゴーグル

遮光メガネ・
ゴーグル

foton

身体用保護具

溶接面

防災面

偏光グラス

簡易マスク