

仕様 GX-AWP:分銅内蔵型
GF-AWP:ベシック型

モデル	GX-203AWP	GX-403AWP	GX-603AWP	GX-2002AWP	GX-4002AWP	GX-6002AWP	GX-6001AWP
	GF-203AWP	GF-403AWP	GF-603AWP	GF-2002AWP	GF-4002AWP	GF-6002AWP	GF-6001AWP
ひょう量	220g	420g	620g	2200g	4200g	6200g	6200g
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
繰り返し性 (標準偏差)	0.001g			0.01g			0.1g
直線性	±0.002g			±0.02g			±0.1g
安定所要時間 [FAST] 設定時	約1秒 〈約0.8秒(5g)〉			約1秒 〈約0.8秒(50g)〉			約1秒 〈約0.8秒(500g)〉
計量皿寸法	128mm×128mm			165mm×165mm			

モデル	GX-203AWP	GX-403AWP	GX-603AWP	GX-2002AWP	GX-4002AWP	GX-6002AWP	GX-6001AWP
標準価格(税抜)	¥119,000	¥150,000	¥170,000	¥119,000	¥150,000	¥170,000	¥128,000
JANコード	4981046306652	4981046306669	4981046306676	4981046306683	4981046306690	4981046306706	4981046306713
注文コード	GX203AWP	GX403AWP	GX603AWP	GX2002AWP	GX4002AWP	GX6002AWP	GX6001AWP

モデル	GF-203AWP	GF-403AWP	GF-603AWP	GF-2002AWP	GF-4002AWP	GF-6002AWP	GF-6001AWP
標準価格(税抜)	¥109,000	¥139,000	¥149,000	¥109,000	¥139,000	¥155,000	¥110,000
JANコード	4981046306720	4981046306737	4981046306744	4981046306751	4981046306768	4981046306775	4981046306782
注文コード	GF203AWP	GF403AWP	GF603AWP	GF2002AWP	GF4002AWP	GF6002AWP	GF6001AWP

共通仕様

感度ドリフト	±2ppm/°C (オートキャリブレーションOFF時)
動作温度・湿度	5°C~40°C、85%RH以下(結露しないこと)
表示書換回数	5回/秒、10回/秒、または20回/秒
表示モード(単位)	g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)※、比重計モード
個数モード	登録サンプル数 5、10、25、50、または100個
パーセントモード	最小表示 0.01%、0.1%、1% (100%質量により自動切り替え)
標準装備出力	RS-232C、ミニUSB
電源	ACアダプタ規格名: TB248 入力: AC100~240V (+10%、-15%) 消費電力: 約30 VA (ACアダプタ含む)

※もんめ(真珠計量単位)

別売品 スタンドモデルのGX-AE/GX-A/GF-Aと共通ですが ◆印のモデルは非防塵・防水仕様です

	(税抜)		(税抜)
◆■ GX-A-03	絶縁タイプRS-232C出力 ¥20,000	■ GX-A-27JA	Bluetooth出力 ¥9,000
◆■ GX-A-04	コンパレータ・リレー出力(プザー・外部入力付き) ¥25,000	AX-GXA-31	本体保護カバー(5枚入りPET製) ¥3,800
◆■ GX-A-06	アナログ電圧出力(0~1V/0.2~1V) ¥20,000	AX-KO5465-180	USBケーブル A-ミニBタイプ 1.8m (標準付属品) ¥1,000
◆■ FXI-08	イーサネットインタフェース(データ収集ソフトWinCT-Plus付) ¥30,000	AX-TB248	ACアダプタ(標準付属品) ¥3,500
■ GX-A-09*	内蔵バッテリーユニット ニッケル水素 10時間充電/約14時間駆動 ¥38,000	AD-8127	マルチプリンタ ¥65,000
GXA-10	大型ガラス風防(全モデル共通/GX/GF-A0.1mgモデルに標準付属) ¥28,000	AX-SW137-REZERO※1	フットスイッチ リゼロ用(ケーブル長約1.8m) ¥10,000
GXA-12	動物計量皿キット(最小表示0.1mgモデル/GX-203A/GF-203Aを除く) ¥15,000	AX-SW137-PRINT※1	フットスイッチ プリント用(ケーブル長約1.8m) ¥10,000
GXA-13	比重測定キット(最小表示1mgモデル用) ¥50,000	AX-KO5692	ミニDIN8ピンコネクタ付きケーブル 1.5m (GXA-04標準付属品) ¥4,000
GXA-14	比重測定キット(最小表示0.1mgモデル用) ¥50,000	AX-KO5693	ミニDIN4ピンコネクタ付きケーブル 1.5m (GXA-06標準付属品) ¥4,000
◆■ GX-A-17	無風イオナイザー Quick Ion®付き大型ガラス風防(全モデル共通) ¥110,000	AD-8931-JA※2	外部表示器(無線タイプ) ¥10,000
◆■ GX-A-23-PRINT	プリント用フットスイッチ入力(フットスイッチAX-SW137-PRINT付属) ¥20,000	AD-8541-PC-JA※3	PC接続用ドングル ¥9,000
◆■ GX-A-23-REZERO	リゼロ用フットスイッチ入力(フットスイッチAX-SW137-REZERO付属) ¥20,000	 スタンドモデルGX-AE / GX-A / GF-A用の別売品(注釈)も全て記載しています	
◆■ GX-A-23-PLUG	インタフェースボード接点入力用(オーディオ端子3個付属) ¥10,000	★ 本体出荷時のみ取り付け可能です	
◆■ GX-A-24*	USBホスト(USBメモリ) インタフェース ¥10,000	■ 印: いずれか1つだけ装着可能です(GX-AEタイプには装着できません)	
◆■ GX-A-25	無風イオナイザー Quick Ion® ¥75,000	※1 フットスイッチAX-SW137を接続する場合、GXA-04またはGXA-23が必要です	
◆■ GX-A-26	外部IRスイッチ ¥15,000	※2 Bluetooth出力 GX-A-27JAが必要です	
		※3 天びんとPCを双方向通信させる場合は本製品とGX-A-27JAを組み合わせ使用してください。天びんから一方通信(キーボード入力・HID接続)の場合は不要です	

A&D 株式会社 エーアンドデー

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■ 仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■ 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
■ 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
■ 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
■ 静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<https://www.aandd.co.jp>

安全上のご注意

● ご使用の際は取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

● 本カタログの内容は2023年4月現在のものです。

※ 本カタログは事業者向けです。

* GX-AWP-ADJC-01-PR1AD1-234000