

強い洗浄に耐えられるIP68の防塵・防水等級。

水没状態でも洗浄可能。（既定条件：水深1m以内、連続24時間）



スケルトンフレーム構造  
細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。  
ステンレス（SUS304）

#### 定格容量及び仕様

|                | SCB-30K17                      | SCB-60K17         | SCB-150K17        | SCB-60K18         | SCB-150K18        |
|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ひょう量           | 30kg                           | 60kg              | 150kg             | 60kg              | 150kg             |
| ゼロ点出力          | 0.16mV/V±0.18mV/V              | 0.08mV/V±0.18mV/V | 0.03mV/V±0.18mV/V | 0.13mV/V±0.18mV/V | 0.05mV/V±0.18mV/V |
| 定格出力           | 1mV/V±15%                      |                   |                   |                   |                   |
| 総合誤差           | 0.03% of R.O. (非直線性+ヒステリシスエラー) |                   |                   |                   |                   |
| 最大印加電圧         | DC15V                          |                   |                   |                   |                   |
| 入力端子間抵抗        | 1,800Ω±50Ω                     |                   |                   |                   |                   |
| 出力端子間抵抗        | 1,800Ω±50Ω                     |                   |                   |                   |                   |
| 絶縁抵抗           | 2,000MΩ以上/DC50V                |                   |                   |                   |                   |
| 温度補償範囲         | -10℃～40℃                       |                   |                   |                   |                   |
| ケーブル太さ/長さ      | φ6/1.5m、4芯シールドケーブル             |                   |                   |                   |                   |
| ケーブル色          | 赤：電源+ 白：電源- 緑：出力+ 青：出力- 黄：シールド |                   |                   |                   |                   |
| 計量皿寸法          | 300×380mm                      |                   |                   | 390×530mm         |                   |
| 材質             | ベースおよび計量皿の材質：ステンレス（SUS304）     |                   |                   |                   |                   |
| 防塵・防水          | IP68（既定条件：水深1m以内、連続24時間）       |                   |                   |                   |                   |
| 質量             | 約9.3kg                         |                   |                   | 約13kg             |                   |
| 外形寸法(W×D×H mm) | 380×300×117～126                |                   |                   | 530×390×123～132   |                   |

#### 価格

| 型名         | 商品コード     | JANコード        | 標準価格（税抜） |
|------------|-----------|---------------|----------|
| SCB-30K17  | SCB30K17  | 4981046612982 | ¥80,000  |
| SCB-60K17  | SCB60K17  | 4981046612999 | ¥80,000  |
| SCB-150K17 | SCB150K17 | 4981046613002 | ¥80,000  |
| SCB-60K18  | SCB60K18  | 4981046613019 | ¥95,000  |
| SCB-150K18 | SCB150K18 | 4981046613026 | ¥95,000  |



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。