

# HW-C(CP)

シングルレンジ 高分解能

**New**

- CP:内蔵プリンタ付き
- ACアダプタ付属
- 乾電池別売(-Cのみ)
- RS-232C別売

# HV-C(CP)

トリプルレンジ

**New**

最小表示 0.001kg~

## 計量台 防塵・防水 デジタル台はかり



## 計量台 防塵・防水 IP65

ひょう量 10kg~220kg、最小表示 0.001kg~0.1kg

高速応答 HW-C(CP):約1.5秒  
HV-C(CP):約1秒

3色5段コンパレータライト+テンキー付き  
上下下限設定で仕分け作業に便利

選べる出力方式 別売

USB / RS-232C(D-Sub9Pオス) / リレー・プザー(プザー音58dB(本体正面1mでの測定))

洗えるステンレス製計量台 IP65

外して洗えるステンレス製計量皿 SUS430

kg・個数モード

表示部用のビニール保護カバー付属

表示部は上向きに4段階調整可能

※60kg以上のモデルは、横向き設定も可能

- 加算・累計機能
- 様々なコマンド対応:計量値要求/風袋引き
- バックライト付液晶表示
- ローラーコンペア 別売品
- ボール取外し可能 ※ケーブル長:1.5m(ひょう量15kgまでモデル) 2.5m(その他の機種)

(別売品:壁掛け金具/延長ケーブルもご用意)

\*取引・証明用(検定付)モデルもございます。

検定済品HW-C(CP)-K/HV-C(CP)-KはP.67をご覧ください。

**見やすい**  
3色5段カラーコンパレータライト

自動風袋引き(オートテア)  
抜き取り計量可能

バックライト液晶表示

内蔵プリンタ  
全シリーズに内蔵プリンタ付き  
(-CPモデル)をラインナップ

簡単設定  
テンキー付き  
(上限値・下限値をコマンドで入力も可能)

### HW-C シングルレンジ

モデル	HW-10KC(CP)	HW-60KC(CP)	HW-100KC(CP)	HW-200KC(CP)
ひょう量	10kg	60kg	100kg	220kg
最小表示◆	0.001kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg
最大計数値	100,000個	120,000個	100,000個	110,000個
計量皿寸法	250(W)×250(D)mm	330(W)×424(D)mm	390(W)×530(D)mm	
電源	Cタイプ:ACアダプタ(AX-TB266)または乾電池(単1×4個)使用 CP(プリンタ付き)タイプ:ACアダプタ(AX-TB269)			
標準価格(税抜)	HW-C ¥84,800 HW-CP ¥132,800	¥89,800 ¥137,800	¥94,800 ¥142,800	
JANコード	HW-C 4981046135023 HW-CP 4981046135092	4981046135030 4981046135108	4981046135047 4981046135115	4981046135054 4981046135122
JCSS校正料金(税抜)*	¥18,000		¥24,000	

◆kg表示のみ。 ※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

### HV-C トリプルレンジ

モデル	HV-15KC(CP)	HV-60KC(CP)	HV-200KC(CP)
ひょう量	15kg	60kg	220kg
最小表示◆	0.001kg(0~3kg) 0.002kg(3~6kg) 0.005kg(6~15kg)	0.005kg(0~15kg) 0.01kg(15~30kg) 0.02kg(30~60kg)	0.02kg(0~60kg) 0.05kg(60~150kg) 0.1kg(150~220kg)
最大計数値	150,000個	120,000個	110,000個
計量皿寸法	250(W)×250(D)mm	330(W)×424(D)mm	390(W)×530(D)mm
電源	Cタイプ:ACアダプタ(AX-TB266)または乾電池(単1×4個)使用 CP(プリンタ付き)タイプ:ACアダプタ(AX-TB269)		
標準価格(税抜)	HV-C ¥74,800 HV-CP ¥122,800	¥79,800 ¥127,800	¥84,800 ¥138,000
JANコード	HV-C 4981046134996 HV-CP 4981046135061	4981046135009 4981046135078	4981046135016 4981046135085
JCSS校正料金(税抜)*	¥24,000		¥40,000

◆kg表示のみ。 ※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

#### 別売品

HVW-02CBJA	USBインターフェース(双方向通信)*	¥9,000(税抜)	HVW-13	大型ローラーコンペア(ひょう量100kg、220kgモデル用)	¥50,000(税抜)
HVW-03CJA	RS-232Cインターフェース	¥8,000(税抜)	HVW-14	中型ローラーコンペア(ひょう量60kgモデル用)	¥45,000(税抜)
HVW-04CJA	コンパレータ・リレー出力/プザー・接点入力	¥15,000(税抜)	AXP-3003217D	表示部保護カバー(標準付属品)	¥700(税抜)
HVW-08C	延長ケーブル(5m)	¥25,000(税抜)	AX-PP147-S	内蔵プリンタ用専用ロール紙(5巻セット)	¥5,000(税抜)
HVW-11C	壁掛け金具	¥10,000(税抜)	AD-8127	マルチプリンタ	¥65,000(税抜)
HVW-12C	プリンタAD-8127用台(ひょう量60kg以上モデルのみ)	¥12,000(税抜)	AX-TB266	ACアダプタ(-Cモデル用)(標準付属品)	¥4,500(税抜)
			AX-TB269	ACアダプタ(-CPモデル用)(標準付属品)	¥4,500(税抜)

\*市販のUSBケーブルABタイプが別途必要です。