

## 室内や作業環境の温度・湿度管理に役立つ温湿度計シリーズ 温度、湿度の上下限アラーム設定 (AD-5694A、AD-5640B、AD-5685)



温度 | 湿度 | WBGT | 絶対湿度 | 露点 | アラーム

### AD-5694A

¥6,500 (税抜)

- ストラップつきで携帯に便利
- 最高値、最低値の自動メモリー機能
- オートパワーオフ機能
- WBGT、絶対湿度、露点も表示
- WBGTの上限アラーム設定可能

成績書  
発行可能



温度 | 湿度 | 時刻 | アラーム

### AD-5640B

¥3,400 (税抜)

- 温度、湿度、時刻を一覧表示
- 温度、湿度の上限と下限をアラーム設定可能  
LEDランプとブザーでアラームをお知らせ  
《ブザー音はON/OFF切り替え可能》
- 温度、湿度の最高値、最低値を表示
- 壁掛け、卓上2通りの設置が可能

成績書  
発行可能



温度 | 湿度 | 時刻 | WBGT | 露点 | アラーム

### AD-5685

¥8,000 (税抜)

- 相対湿度と絶対湿度を切替表示  
熱中症指数(WBGT)と露点を切替表示
- 温度、湿度の上限と下限をアラーム設定可能  
赤色LEDランプとブザー音でアラームをお知らせ
- 最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能
- 壁掛け、卓上2通りの設置が可能

成績書  
発行可能



温度 | 湿度

### AD-5649

¥3,200 (税抜)

- デジタル温湿度計、場所をとらない卓上形
- 見やすい首振りスタンド  
《前後に向きが変えられる首振りスタンド》
- 最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能
- バックライト機能



WBGT | 温度 | 湿度 | アラーム

### みほりん坊ミニ AD-5689

¥2,900 (税抜)

- 熱中症対策と管理、温湿度管理に
- 温度・湿度・熱中症指数(WBGT)が一覧可能
- 熱中症指数を数値と音や光でお知らせ
- 壁掛とストラップの2通りの設置が可能  
(卓上スタンド付)
- 簡単に使える「おまかせモード」
  - ・熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動
  - ・熱中症指数の危険度ランクを表示(注意・警戒・嚴重警戒・危険の4ランク)

成績書  
発行可能



温度 | 湿度 | 時刻

### AD-5681

¥4,200 (税抜)

- 壁掛けにも卓上にも使用可能
- 最高/最低温度・湿度の自動メモリー
- 見やすいデジタル液晶表示
- 温度測定範囲  
内部温度 -10℃~+50℃
- 湿度測定範囲 20~100%RH

成績書  
発行可能



	AD-5694A	AD-5640B	AD-5685	AD-5649	AD-5689	AD-5681
温度 内部センサー						0℃~+50.0℃
測定範囲 外部センサー						-10.0℃~+50.0℃
湿度(内部)	20~90%RH	20~90%RH		20~99%RH	20~90%RH	20~100%RH
最小表示	0.1℃/1%RH	0.1℃/1%RH		0.1℃/1%RH		0.1℃/0.1%RH
温度 内部センサー	±1℃	±1℃(10.0~39.9℃) ±2℃(他の測定範囲)		±2℃	±1℃(0.0~39.9℃) ±2℃(他の測定範囲)	±1℃
測定精度 外部センサー						
湿度(内部)	±5%RH(30~69%RH) ±7%RH(他の測定範囲)	±5%RH(30~69%RH) ±10%RH(他の測定範囲)		±7%RH(20~70%RH) ±10%RH(他の測定範囲)	±5%RH(30~69%RH) ±10%RH(他の測定範囲)	±5.0%RH(25.0~69.9%RH) ±10.0%RH(70.0%~90.0%RH)
外部温度センサー ケーブル長						
電源	CR2032形リチウム電池1個	単4形乾電池2個	単3形乾電池3個	LR44形ボタン電池2個	CR2032形リチウム電池1個	単4形乾電池2個
電池寿命	約300時間	約1年(アルカリ電池使用)	約1年(アラーム動作なし)	約1年(バックライト未使用)	約3か月(アラーム動作なし、連続使用)	約1年(アルカリ電池使用)
外形寸法	37(W)×174(H)×22(D)mm	58(W)×110(H)×17(D)mm	108(W)×133(H)×28(D)mm	57(W)×60(H)×30(D)mm	50(W)×55(H)×14(D)mm	112(W)×90(H)×37(D)mm
質量	約65g(電池含む)	約90g(電池含む)	約240g(電池含む)	約56g(電池含む)	約25g(電池含む)	約135g(電池含む)
付属品	電池(モニタ用)、取扱説明書、ストラップ	電池(モニタ用)、取扱説明書		電池(モニタ用)、取扱説明書	電池(モニタ用)、取扱説明書、ストラップ	電池(モニタ用)、取扱説明書

★成績書発行可能マーク: 検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。標準価格 ¥10,000(税抜)  
トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。標準価格 ¥12,000(税抜)