

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

アバス **Cylinder Brass Padlock**
シリンダー南京錠



特長 ●一本のカギで同一番号のカギを開けることができます。(カギの共用・集中管理が可能)
 ●本体にキーナンバーの刻印が無い「安全設計」ですので、重大な解錠犯罪を防ぎます。(キーにはキーナンバーを打刻)

用途 ●学校やオフィスのロッカー、郵便ボックス、車止めのポールなど。

仕様 ●鍵3本付
 材質 ●本体:真鍮(ムク)
 ●ツル:鍵:真鍮
 製造国 ●中国

寸法図

84MB-25-KA

発注単位1個 アバス社[718470]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	幅(mm)	ツル径(mm)	B(mm)	C(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
445-1589	84MB-20-KA	¥894	¥1,080	20.5	3.5	11.5	10.5	12	35	536(75)
445-1601	84MB-25-KA	¥908	¥1,110	24.5	4	11.5	12.5	12	43	805(119)
445-1627	84MB-30-KA	¥1,100	¥1,340	29	5	14	15	12	76	438(65)
445-1643	84MB-35-KA	¥1,155	¥1,410	35	5	17	18.5	12	92	620(66)
445-1660	84MB-40-KA	¥1,224	¥1,490	39.5	6.5	21.5	21	12	133	1024(80)
445-1686	84MB-45-KA	¥1,678	¥2,050	45	6.5	24.5	24	6	153	311(64)
445-1708	84MB-50-KA	¥2,489	¥3,040	50	7.5	24.5	25.5	6	206	148(56)
445-1724	84MB-60-KA	¥3,369	¥4,130	60	8.5	32	32.5	6	317	136(153)

☎商品のお問い合わせ:03-5952-3045 http://www.abus.jp/

水本機械 **Stainless Steel Hooded Padlock**
“ウルトラデフキー”



特長 ●ツルの部分にブレードが付いているので、ツルの露出が少なく、クリッパーで切断されにくい構造になっています。

用途 ●大型扉、倉庫、ガレージの鍵に。

仕様 ●鍵3本付
 材質 ●本体・ツル:ステンレス(SUS304)
 ●鍵:真鍮
 製造国 ●中国

寸法図

UDK-30

注意 ●UDK-50のみ開錠時は南京錠からキーを抜く事はできません。

発注単位1個 株式会社水本機械製作所[882620]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	幅(mm)	ツル径(mm)	B(mm)	C(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
242-7575	UDK-30	¥4,541	¥5,780	30	5	14	12	6	78	16(124)
242-7583	UDK-40	¥8,171	¥10,400	40	7	20	14	6	148	18(360)
242-7591	UDK-50	¥12,320	¥15,680	50	9.5	21	19	3	340	5(39)

☎商品のお問い合わせ:079-246-2501 http://www.mizumoto-mm.co.jp/

アバス **Ultimate Security**
屈強シリンダー南京錠



特長 ●不正開錠に強い高品質な「ディスクシリンダー」を採用しています。
 ●あらゆる破壊に対して最高防御の南京錠です。
 ●屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
 ●本体とジャックルがステンレス製のためサビに強く、屋外使用に最適です。

用途 ●工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など。

仕様 ●鍵2本付
 材質 ●本体・ツル:ステンレス
 製造国 ●ドイツ

寸法図

GRANIT 37ST/55

梱包数:1個

発注単位1個 アバス社[718470]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	幅(mm)	ツル径(mm)	B(mm)	C(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
201-3514	GRANIT 37ST/55	¥24,404	¥24,404	62	12	26.5	27.5	460	10(-)

☎商品のお問い合わせ:03-5952-3045 http://www.abus.jp/

アバス **Granit Cylinder Padlock**
屈強シリンダー南京錠



特長 ●あらゆる破壊に対して最高の防御の南京錠です。耐久性にも優れています。●屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。

用途 ●工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など。

仕様 ●セキュリティカード付
 ●鍵2本付
 材質 ●本体・ツル:焼入れ合金鋼
 ●鍵:真鍮(一部樹脂)
 製造国 ●ドイツ

寸法図

37RK-80

発注単位1個 アバス社[718470]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	幅(mm)	ツル径(mm)	B(mm)	C(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
445-1481	37RK-55	¥15,510	¥15,510	63	11	26	27.5	3	475	17(50)
445-1490	37RK-60	¥19,030	¥19,030	65	11	16	18	1	615	11(79)
445-1503	37RK-70	¥20,350	¥20,350	77	14	35	29	1	900	22(100)
445-1511	37RK-80	¥23,100	¥23,100	79	14	22	22	1	1060	11(35)

☎商品のお問い合わせ:03-5952-3045 http://www.abus.jp/

アバス **Capsulated Cylinder Padlock**
樹脂カバー付シリンダー南京錠



特長 ●めったに開けない場所に最適です。
 ●衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。

用途 ●沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。

仕様 ●鍵3本付
 材質 ●本体・鍵:真鍮
 ●ツル:ステンレス鋼
 製造国 ●中国

寸法図

70IB-45

排水溝付き
 鍵穴カバー

発注単位1個 アバス社[718470]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	幅(mm)	ツル径(mm)	B(mm)	C(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
445-1546	70IB-45	¥1,690	¥1,690	53	9	24.5	20.5	6	187	361(134)

☎商品のお問い合わせ:03-5952-3045 http://www.abus.jp/

アバス **Lubricant Spray 125ml**
南京錠専用潤滑剤



特長 ●ABUS南京錠専用の潤滑剤です。
 ●南京錠と長く付き合うためのツールです。

用途 ●南京錠の定期的なメンテナンスに。

材質 ●主成分:ナフサ(粗製油)
 製造国 ●ドイツ

寸法図

PS88-125ML

発注単位1本 アバス社[718470]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
445-1856	PS88-125ML	¥1,580	¥1,580	125	1	127	62(63)

☎商品のお問い合わせ:03-5952-3045 http://www.abus.jp/

- 荷役金具
- 建築蝶番
- 貫抜
- キャッチ
- 取手
- 鍵
- チェーン
- ワイヤロープ
- 吊金具
- 棚受金具
- ジョイント金具
- 針金
- 金網
- 点検口・給排気口
- 手すり・スロープ
- ドアクローザ
- ドアストッパー
- 戸車
- ドアハンガー
- カーテンレール