

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ウィンジョブ専用中敷は6-619ページに掲載

安全靴・作業靴

安全靴

静電安全靴

プロテクティブスニーカー

静電プロテクティブスニーカー

作業靴

静電作業靴

食品用作業靴

タフティカルブーツ

安全長靴

長靴

胴付長靴

スリッパ

中敷

靴ひも

靴下

甲プロテクター

靴関連用品

靴底洗浄機

アシックス



Protective Sneaker

作業用靴“ウィンジョブ”CP700”

同商品群在庫数 1,013アイテム



1273A020.001 (ブラック×ブラック)



底面



1273A020.100 (ホワイト×ホワイト)



底面

特長 ●アッパー(本体部分)に天然皮革を使用したローカットのヒモタイプです。  
仕様 ●JSA A種認定 ●耐圧迫性荷重:10±0.1kN  
材質 ●甲被:天然皮革+人工皮革 ●先芯:ガラス繊維強化樹脂 ●靴底:fuzeGEL+ゴム底  
製造国 ●ベトナム

ブラック×ブラック

ホワイト×ホワイト

発注単位1足

アシックスジャパン(株)[125139]

発注単位1足

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	実績(前年比%)
195-1525	1273A020.001-22.5	¥10,800	¥10,800	22.5	EEE	12	4(-)
195-1526	1273A020.001-23.0	¥10,800	¥10,800	23.0	EEE	12	9(-)
195-1527	1273A020.001-23.5	¥10,800	¥10,800	23.5	EEE	12	10(-)
195-1528	1273A020.001-24.0	¥10,800	¥10,800	24.0	EEE	12	7(-)
195-1529	1273A020.001-24.5	¥10,800	¥10,800	24.5	EEE	12	34(999)
195-1530	1273A020.001-25.0	¥10,800	¥10,800	25.0	EEE	12	47(999)
195-1531	1273A020.001-25.5	¥10,800	¥10,800	25.5	EEE	12	97(999)
195-1532	1273A020.001-26.0	¥10,800	¥10,800	26.0	EEE	12	111(793)
195-1533	1273A020.001-26.5	¥10,800	¥10,800	26.5	EEE	12	150(999)
195-1534	1273A020.001-27.0	¥10,800	¥10,800	27.0	EEE	12	95(731)
195-1535	1273A020.001-27.5	¥10,800	¥10,800	27.5	EEE	12	51(999)
195-1536	1273A020.001-28.0	¥10,800	¥10,800	28.0	EEE	12	47(999)
195-1537	1273A020.001-29.0	¥10,800	¥10,800	29.0	EEE	12	15(-)
195-1538	1273A020.001-30.0	¥10,800	¥10,800	30.0	EEE	12	4(400)

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	実績(前年比%)
195-1539	1273A020.100-22.5	¥10,800	¥10,800	22.5	EEE	12	1(-)
195-1540	1273A020.100-23.0	¥10,800	¥10,800	23.0	EEE	12	1(-)
195-1541	1273A020.100-23.5	¥10,800	¥10,800	23.5	EEE	12	7(-)
195-1542	1273A020.100-24.0	¥10,800	¥10,800	24.0	EEE	12	0(-)
195-1543	1273A020.100-24.5	¥10,800	¥10,800	24.5	EEE	12	4(-)
195-1544	1273A020.100-25.0	¥10,800	¥10,800	25.0	EEE	12	10(-)
195-1545	1273A020.100-25.5	¥10,800	¥10,800	25.5	EEE	12	8(800)
195-1546	1273A020.100-26.0	¥10,800	¥10,800	26.0	EEE	12	28(999)
195-1547	1273A020.100-26.5	¥10,800	¥10,800	26.5	EEE	12	38(999)
195-1548	1273A020.100-27.0	¥10,800	¥10,800	27.0	EEE	12	20(400)
195-1549	1273A020.100-27.5	¥10,800	¥10,800	27.5	EEE	12	9(900)
195-1550	1273A020.100-28.0	¥10,800	¥10,800	28.0	EEE	12	9(-)
195-1551	1273A020.100-29.0	¥10,800	¥10,800	29.0	EEE	12	5(-)
195-1552	1273A020.100-30.0	¥10,800	¥10,800	30.0	EEE	12	1(-)

商品のお問い合わせ:03-6369-8814 http://www.asics.com/

アシックス



Protective Sneaker

作業用靴“レディ ウィンジョブ”CP207”

同商品群在庫数 1,013アイテム



1272A001.400 (ピーコート/ピーコート)



底面



1272A001.600 (バーガンディ/バーチ)



底面

特長 ●スタイリッシュでカジュアルスニーカーデザインの女性向けモデルです。  
仕様 ●JSA A種認定 ●耐圧迫性荷重:10±0.1kN  
材質 ●甲被:人工皮革+合成繊維 ●先芯:ガラス繊維強化樹脂 ●靴底:ゴム底  
製造国 ●ベトナム

ピーコート/ピーコート

バーガンディ/バーチ

発注単位1足

アシックスジャパン(株)[125139]

発注単位1足

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	実績(前年比%)
102-6953	1272A001.400-21.5	¥8,600	¥8,600	21.5	EE	12	12(200)
102-6954	1272A001.400-22.0	¥8,600	¥8,600	22.0	EE	12	10(72)
102-6955	1272A001.400-22.5	¥8,600	¥8,600	22.5	EE	12	57(150)
102-6956	1272A001.400-23.0	¥8,600	¥8,600	23.0	EE	12	114(140)
102-6957	1272A001.400-23.5	¥8,600	¥8,600	23.5	EE	12	152(123)
102-6958	1272A001.400-24.0	¥8,600	¥8,600	24.0	EE	12	115(98)
102-6959	1272A001.400-24.5	¥8,600	¥8,600	24.5	EE	12	95(134)
102-6960	1272A001.400-25.0	¥8,600	¥8,600	25.0	EE	12	39(156)
102-6961	1272A001.400-25.5	¥8,600	¥8,600	25.5	EE	12	42(98)

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	実績(前年比%)
102-6970	1272A001.600-21.5	¥8,600	¥8,600	21.5	EE	12	6(600)
102-6971	1272A001.600-22.0	¥8,600	¥8,600	22.0	EE	12	13(217)
102-6972	1272A001.600-22.5	¥8,600	¥8,600	22.5	EE	12	40(149)
102-6973	1272A001.600-23.0	¥8,600	¥8,600	23.0	EE	12	68(162)
102-6974	1272A001.600-23.5	¥8,600	¥8,600	23.5	EE	12	119(164)
102-6975	1272A001.600-24.0	¥8,600	¥8,600	24.0	EE	12	77(119)
102-6976	1272A001.600-24.5	¥8,600	¥8,600	24.5	EE	12	60(143)
102-6977	1272A001.600-25.0	¥8,600	¥8,600	25.0	EE	12	28(165)
102-6978	1272A001.600-25.5	¥8,600	¥8,600	25.5	EE	12	16(67)

商品のお問い合わせ:03-6369-8814 http://www.asics.com/

厳選 プロツール コレクション

ICHIOSHI AWARD REVIVAL



トラスコ中山株式会社

TRUSCO “ヨベルウォッチ”

意思疎通を効率化する簡易相互連絡ツール  
現場の状況&対応を一斉文字通知で効率化

送信器や腕時計端末からメッセージを送信できるツールです。振動するので作業に集中していても確実にメッセージを確認できます。送信器に付属のソフトウェアでメッセージのカスタマイズや通信ログの抽出が可能です。



加工機



材料切れ!



ヨベルウォッチ



装置1  
対応依頼

TRUSCO 日本モノづくりを応援する  
PRO TOOL MAGAZINE 11月号 2021

TRUSCO “ヨベルウォッチ”  
腕時計端末

品番 TSW-2125

メーカー希望小売価格

税抜 ¥75,000 (1台)

発注コード 207-2770

価格

税抜 ¥56,250 (1台)

腕時計端末のみではご使用できません。

別途、周辺機器をお買い求めください。

オレンジブック 6-1418

2022 2022

をご参照ください