

AIR GRINDER & AIR SANDER

エアグラインダー・エアサンダー・ベルトサンダー

ハンディタイプの高速グラインダー、バリ取り・修正仕上作業・錆落としに

TL9520

エアグラインダー



推奨コンプレッサ
3馬力以上



- 小型・軽量
- 砥石セット MP9880 がおすすめ

TL9721B

エアグラインダー



推奨コンプレッサ
3馬力以上



- ハイパワータイプ
- にぎりやすいソフトグリップ
- 砥石セット MP9880 がおすすめ

MP9880

砥石セット



- φ 6.35mm 軸
- 各種 5 個セット

TL9023

エアグラインダー



推奨コンプレッサ
2馬力以上



- 日曜大工向け
- グラインダーと砥石のセット

TL9530

マイクログラインダー



推奨コンプレッサ
2馬力以上



- 持ちやすいペン型グラインダー
- 砥石セット付き

TL9565

エアサンダー



推奨コンプレッサ
5馬力以上



パッド径
125mm

- ダブルアクション式
- 鋼板・塗装面・FRP・木工などの研磨に
- マジックテープ仕様・研磨紙用

TL9353

ベルトサンダー



推奨コンプレッサ
2馬力以上

ベルト幅
10mm



- 狭い場所やコーナー部のバリ取り・面取りに
- 角度調整機構付き

形式	品名	番手	JAN コード
MP8000	替えベルト60	#60	4 900192 602319
MP8001	替えベルト80	#80	4 900192 602326
MP8002	替えベルト120	#120	4 900192 602333

替えベルトは5本入り

形式	コレット・ベルト パッドサイズ mm	空気消費量 ℓ/分	最大使用圧力 MPa	無負荷回転数 回/分	本体寸法 長さ×奥行×高さ mm	本体質量 kg	JAN コード
TL9520	φ3.18・6.0・6.35	230	0.59	25000	125×47×33	0.34	4 900192 400755
TL9721B	φ3.18・6.0・6.35	310	0.59	25000	180×62×40	0.68	4 900192 300185
TL9023	φ3.18・6.0・6.35	170	0.59	25000	155×42×33	0.35	4 900192 400045
TL9530	φ3	200	0.59	60000	130×18×18	0.27	4 900192 300079
TL9565	φ125	330	0.59	10000	140×123×100	0.95	4 900192 300178
TL9353	幅10×長さ330	170	0.60	16000	280×46×75	0.80	4 900192 300758

グラインダーやサンダーはこまめに給油をしてください。給油が不十分ですとエアモーターが焼き付く原因となります。連続作業の場合は機器に自動的にオイルを供給するためのルブリケーター (MP9158) をご使用ください。