

小形・中形スプレーガン

W-71/W-61/W-77

●W-71、-61、-77形スプレーガンは納品をお待ちいただく場合があります。予めご了承ください。

W-71-1S
吸上式
PCL-10B-2
コンテナ取付例



W-61-3G
重力式
PC-4S
カップ取付例



W-77-02
圧送式



〈形式の見方〉

例 W-77-21G

塗料供給方式 G: 重力式
S: 吸上式
1 2 3: 汎用
11 21 31: 高級塗装用
0(ゼロ): 量産塗装用

本体の種類 W-71 W-61: 小形スプレーガン
W-77: 中形スプレーガン

※塗料容器は別売りです。

形式	塗料供給方式	塗料ノズル口径 Φ mm	吹付距離 mm	吹付空気圧力 MPa	空気使用量 L/min	塗料噴出量 mL/min	ボタン開き mm	所要圧縮機 kW	質量 g	標準塗料容器
W-71-0	圧送	0.8		0.34	240	200	190	1.5		各種塗料加圧タンク ダイアフラムペイントポンプ
W-71-02		1.0			230	300	265			
W-71-1S		1.0			75	95	100	0.4		コンテナ
W-71-2S		1.3			85	135	135			PC-1S(1000mL) PC-2(600mL)
W-71-3S	吸上	1.5			165	180	170	0.75		PC-3(400mL) PCL-10B-2(1000mL) PCL-7B-2(700mL)
W-71-21S		1.3			195	140	155			
W-71-31S		1.5	200		230	170	170	1.5	475	
W-71-4S		1.8			230	195	195			
W-71-1G		1.0		0.29	75	110	120	0.4		サイドカップ
W-71-2G		1.3			85	155	155			PC-4S(400mL) PC-5(250mL)
W-71-3G	重力	1.5			165	210	185	0.75		PCG-6P-2(600mL) PC-51(220mL)(ステンレス製) PC-61(130mL)(ステンレス製)
W-71-21G		1.3			195	160	165			PC-150SB-2LF PC-400SB-2LF PC-250SB-2LF
W-71-31G		1.5			230	190	185	1.5		
W-71-4G		1.8			230	220	220			
W-61-0	圧送	0.8		0.34	200	200	190	1.5		各種塗料加圧タンク、ダイアフラムペイントポンプ
W-61-1S		1.0			75	95	100	0.4		コンテナ
W-61-2S	吸上	1.3			85	135	135			PC-1S(1000mL) PCL-10B-2(1000mL) PC-2(600mL) PCL-7B-2(700mL)
W-61-3S		1.5	200		150	160	185	0.75	445	PC-3(400mL)
W-61-1G		1.0		0.29	75	110	120			サイドカップ
W-61-2G	重力	1.3			85	155	155	0.4		PC-4S(400mL) PC-51(220mL)ステンレス製 PC-5(250mL) PC-61(130mL)ステンレス製
W-61-3G		1.5			150	190	220	0.75		PC-400SB-2LF PC-250SB-2LF PC-150SB-2LF
W-77-0	圧送	1.2			430	480	445	2.2~3.7		各種塗料加圧タンク ダイアフラムペイントポンプ
W-77-02		1.2			420	480	400			
W-77-1S		1.5			180	255	210	0.75~1.5		
W-77-11S		1.5			290	255	260	1.5~2.2		コンテナ
W-77-12S		1.5			370	255	230	2.2~3.7		PC-1(1000mL) PCL-10B-3(1000mL)
W-77-2S	吸上	2.0			250	345	255	1.5		PCL-7B-3(700mL) PC-19R(1000mL)
W-77-21S		2.0			340	350	270			
W-77-3S		2.5	250	0.34	325	435	280	1.5~2.2	550	
W-77-1G		1.5			180	285	230	0.75~1.5		
W-77-11G		1.5			290	285	290	1.5~2.2		
W-77-12G	重力	1.5			370	285	255	2.2~3.7		サイドカップ
W-77-2G		2.0			250	390	290	1.5		PCG-6P-3(600mL) PC-4(400mL)
W-77-21G		2.0			340	390	335			
W-77-3G		2.5			325	485	330	1.5~2.2		

●小形スプレーガンの塗料ニッブルG1/4(オネジ)、空気ニッブルG1/4(オネジ)、中形スプレーガンは塗料ニッブルG3/8(オネジ)、空気ニッブルG1/4(オネジ)です。