

# 長首ガン

## LW1

回転させることができる被塗物を  
大面積で吹き付けたい場合に最適です。  
手の入らない箇所や、パイプの内面などの  
塗装に使用するスプレーガンです。



PC-17R  
加圧コンテナ取付例

〈形式の見方〉

例：LW1-10E1-4530

- 首の長さ:300mm
- 曲り角度:45°
- ノズル口径 10=φ1.0/ 18=φ1.8
- Long WIDER1

※塗料容器は別売りです。

※写真は旧W-101ボディの物です。写真の長首スプレーガンと新モデルの長首スプレーガンは異なります。

従来形式	形式	塗料ノズル口径 φmm	適用空気 キャップ	噴霧 方式	吹付 空気圧力 MPa	塗料 噴出量 mL/min	吹付 距離 mm	首曲り 角度 °	首長さ mm	空気 使用量 L/min	ボタン 開き mm	質量 g
LW-10B-0015	LW1-10E1-0015								150			450
LW-10B-0030	LW1-10E1-0030							0	300			500
LW-10B-0050	LW1-10E1-0050								500			570
LW-10B-4515	LW1-10E1-4515								150			450
LW-10B-4530	LW1-10E1-4530	1.0	E1		0.29	150	200	45	300	90	175	500
LW-10B-4550	LW1-10E1-4550								500			570
LW-10B-9015	LW1-10E1-9015								150			450
LW-10B-9030	LW1-10E1-9030							90	300			500
LW-10B-9050	LW1-10E1-9050			平吹き 専用					500			570
LW-18B-0015	LW1-18N1-0015								150			450
LW-18B-0030	LW1-18N1-0030							0	300			500
LW-18B-0050	LW1-18N1-0050								500			570
LW-18B-4515	LW1-18N1-4515								150			450
LW-18B-4530	LW1-18N1-4530	1.8	N1		0.34	250	250	45	300	210	185	500
LW-18B-4550	LW1-18N1-4550								500			570
LW-18B-9015	LW1-18N1-9015								150			450
LW-18B-9030	LW1-18N1-9030							90	300			500
LW-18B-9050	LW1-18N1-9050								500			570

●塗料供給方式:圧送式 ●全機種、塗料ニッブルG1/4(オネジ)、空気ニッブルG1/4(オネジ)です。

# インサイドスプレーガン

## WA-101-S1 /WA-101-ST4

360°に液剤を噴出するため、回転させることができない  
被塗物の内面を塗布したい場合に最適です。



WA-101-S1  
シリーズ  
内部霧化仕様

WA-101-S1-F2

ワークの内径が1~10cmの場合

形式	
WA-101-S1-	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

首長さ (mm)		ボタン ノズル			
D	75	A	500	1	180°
E	100	L	750	2	150°
C	150	H	1000	3	135°
F	200	J	1200	4	120°
G	250	M	1500		
B	300	K	1600		



キャップおよびノズルの  
先端サイズは外径  
φ20mmです。



360°方向へ噴霧でき、  
しかもワイドパターンです。

WA-101-ST4  
シリーズ  
外部霧化仕様

WA-101-ST4-A2

ワークの内径が8~60cmの場合

形式	
WA-101-ST4-	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

首長さ (mm)		偏向板	
C	150	2	150°
B	300	1	180°
A	500		