

# 各種塗料容器・塗料供給装置

## 吸上式コンテナ



## 重力式カップ



## フリーアングル脚付カップ

PC-150SB-2LF  
PC-250SB-2LF  
PC-400SB-2LF  
PC-400S-2LTF  
PC-400S-2LSF  
PC-400AB-2LF  
PC-600AB-2LF  
(ガン取付例)



## 加圧式コンテナ



塗料の使用量や塗装作業の内容により、塗料容器をお選びください。

①タッチアップや少量塗装には重力式のサイドカップ (130~600 mL)

②中量塗装には吸上式のコンテナ (400~1000 mL)

③圧送式スプレーガンでの中量塗装用は、加圧コンテナ (1000~2000 mL)

④工場のライン塗装や自動塗装機・ロボットなどでの連続塗装作業には、塗料加圧タンク(10~80L)やダイアフラムペイントポンプが最適です。

適用スプレーガン	形式	内容量 mL	質量 g	本体材質	備考	
<b>吸上式コンテナ</b>						
WIDER1/1L(W-101/LPH-101) W-61/-71	PC-3	400	180	アルミ	—	
	PC-2	600	270	アルミ	—	
	PC-2-A	600	440	アルミ	アジテーターカップ攪拌機付	
	PC-1S	1000	330	アルミ	—	
	PCL-7B-2	700	370	アルミ	ワンタッチ着脱方式、こぼれ防止機能付	
WIDER2(W-200) W-77	PC-1	1000	335	アルミ	—	
	PCL-7B-3	700	375	アルミ	ワンタッチ着脱方式、こぼれ防止機能付	
	PCL-10B-3	1000	415	アルミ	—	
<b>重力式カップ(サイドカップ)</b>						
LPH-50 W-50 WIDER1/1L(W-101/LPH-101) KIWAMI-1 W-61/-71 RG-3L	PC-61	130	110	ステンレス	—	
	PC-51	220	126	ステンレス	—	
	PC-5	250	135	アルミ	—	
	PC-4S	400	168	アルミ	—	
	PC-4S-A	400	430	アルミ	アジテーターカップ攪拌機付	
	PC-150SB-2LF	130	135	ステンレス	脚付、フリーアングル	
	PC-250SB-2LF	220	160	ステンレス	—	
	PC-400S-2LSF	400	220	ステンレス	脚付、フリーアングル シームレス構造	
	PC-400SB-2LF	400	210	ステンレス	—	
	PC-400S-2LTF	400	210	ステンレス+内面フッ素コート	脚付、フリーアングル	
	PC-400AB-2LF	400	125	アルミ+アルマイト処理	—	
PC-600AB-2LF	600	155	アルミ+アルマイト処理	—		
WIDER2(W-200) W-77	PCG-6P-2	600	220	樹脂	—	
	PC-4	400	180	アルミ	—	
	PCG-6P-3	600	227	樹脂	—	
<b>重力式カップ(センターカップ)</b>						
LPH-80	PCG-2D-1	150	100	アルミ	—	
WS-400 LPH-300 W-300/-300WB KIWAMI4	PC-G600P-2	600	220	樹脂	—	
	PCG-2P-2	200	100	樹脂	塗料フィルター付属	
WIDER4/4L(W-400/LPH-400) (LPH-400) (W-400/-400WB)	PC-G400P-2	400	158	樹脂	—	
	PCG-6P-M	600	160	樹脂	—	
<b>加圧コンテナ</b>						
各種圧送式スプレーガン	塗料ホース接続口:G3/8(オネジ)	PC-18D	2000	1250	アルミ	0.34
		PC-18DT(水系塗料用)	2000	1200	アルミ+内面フッ素コート	0.34
	塗料ホース接続口:G1/4(オネジ)	PC-18DM(攪拌機付)	2000	1920	アルミ	0.34
WIDER1/1L(W-101/LPH-101) LW1(LW-10B/18B) W-71,SGD-71(乱流ガン)	取付ネジ:G1/4(オネジ)	PC-17R	400	564	アルミ	0.20
WIDER2/2L(W-200/LPH-200) W-77	取付ネジ:G3/8(オネジ)	PC-19R	1000	830	アルミ	0.27
HW-2001/-2003	取付ネジ:M16×1(メネジ)	PC-19B	1000	470	アルミ	0.49

### 金属カップ用 樹脂蓋 PCPL-4



■ 適応カップ  
重力式  
PC-4  
PC-4S

フリーアングル脚付カップ  
PC-400SB-2LF  
PC-400AB-2LF  
PC-400S-2LTF  
PC-400S-2LSF

取付ネジ:G1/4(オネジ)

取付ネジ:G3/8(オネジ)

## 塗料加圧タンク

塗料の沈殿を防ぐ攪拌装置付で、手動式と自動式があります。10~80L入を各種用意しています。

※詳細は「供給ポンプ・システム機器」カタログをご参照ください。



PT-20DM  
(自動攪拌装置付)

## ダイアフラムペイントポンプ

吸込口を、塗料缶の中へ入れるだけで塗料の色替え、補給が簡単に行なえます。塗料供給方式の簡素化・省力化機器です。

※詳細は「供給ポンプ・システム機器」カタログをご参照ください。



DPS-90E

## ハンディペイントポンプ

・5Lホッパーの少量塗装用のペイントポンプです。  
・持ち運びが楽です。(8kg)  
・脈動のない復動式、常に安定した塗料吐出が得られます。

◎金属、樹脂、木工などの少量塗装に。  
◎金属、樹脂、木工などのラインの指定色塗装用に。  
◎シャッター、内装などの塗装の移動作業用に。

※詳細は「供給ポンプ・システム機器」カタログをご参照ください。



HDP-705C