

ポットミル

サンドブラスター

品番	型番	仕様	外寸法(mm)	価格(税抜)	照会No.
2-9417-01	サイクルブラスターJr.	循環式	300×330×380	¥142,000	029470
2-9417-02	サイクルジュニアⅡ	加圧・循環式	345×350×400	¥195,000	029470
2-9417-03	サンデックスV	循環式	350×385×570	¥258,000	029470
2-9417-11	研磨材(カーボラダム)	#360	3kg	¥4,400	029470

<循環式>

- 研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。
- 研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。
- サンデックスVはより噴射力が強く、研磨材も研削力の高いカーボラダムを使用できます。

<加圧式>

- 加圧ノズルは使いきりの研磨材で、キメ細かい表面処理が可能です。(サイクルジュニアⅡのみ)

仕様

型番	サイクルブラスターJr.	サイクルジュニアⅡ	サンデックスV
ノズル内径	φ2.6mm	循環ペン/φ2.6mm、 加圧ペン/φ0.8mm	φ4mm
推奨使用圧力	0.3~0.7MPa		
推奨研磨材径	φ0.100~0.400mm	循環ペン/φ0.100~0.400mm、 加圧ペン/φ0.050~0.090mm	φ0.180~0.420mm
電源	AC100V 50/60Hz 30W	AC100V 50/60Hz 150VA	
重量	7kg	10kg	15kg
付属品	循環用研磨材(荒・細)、 フットスイッチ、 集塵布フィルター(ゴム栓付き)、 真空防護シート、 配管用具一式	循環用研磨材(荒・細)、 フットスイッチ、 集塵布フィルター(ゴム栓付き)、 真空防護シート、 配管用具一式、 加圧用研磨材・ガラスビーズ	フットスイッチ、 配管ホース(φ8)・継手、 真空防護シート、 研磨材(カーボラダム)3kg

<サイクルブラスターJr.・サイクルジュニアⅡ>



ハンドピース部で噴射力の調整が可能で、ペンシルタイプとしてだけでなくホルダーに固定して使用することもできます。

材料の研磨や表面処理に!



サンデックスV



サイクルブラスターJr.



サイクルジュニアⅡ



サンドブラスター

品番	型番	仕様	価格(税抜)	照会No.
3-7072-01	CHB-600	本体	¥21,000	029470
3-7072-11	CHB-A1002	研磨材(アルミナ#100)2kg	¥2,500	029470
3-7072-12	CHB-WA1202	研磨材(ホワイトアルミナ#120)2kg	¥2,700	029470
3-7072-13	CHB-G1002	研磨材(ガラスビーズ#100)2kg	¥2,700	029470

*エアーコンプレッサーが別途必要です。

- キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。

仕様

- ノズル口径: φ2.7・φ3.2・φ3.6mm
- 最高使用圧力: 0.7MPa
- 空気消費量: 70~140L/分
- サイズ: 500×660×510mm
- 内寸法: 470×580×280mm
- ホッパー容量: 6~10kg
- エアーホース接続口: PT1/4
- 電源: AC100V 50/60Hz
- 研磨剤用途: アルミナノ錆落とし・塗装の剥離、
ホワイトアルミナノガラスのエッチング・塗装前の下処理、
ガラスビーズノ金属面のクリーニング

- 付属品 ● プラストガン ● ノズル(3種) ● グローブ ● 保護シート



CHB-600



CHB-A1002



変色を嫌う品物に適しています!

ブラスト用研磨材

品番	型番	中心粒度(φmm)	入数	価格(税抜)	照会No.
2-9524-01	AS-24	0.600~0.710	1袋(4kg)	¥4,000	029460
2-9524-02	AS-60	0.212~0.250		¥4,000	029460
2-9524-03	AS-100	0.106~0.125		¥4,000	029460
2-9524-04	AS-150	0.063~0.075		¥4,000	029460
2-9524-05	AS-220	0.045~0.053		¥4,000	029460

*他の粒度についてはお問合せください。

- アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材で、鉄分の残留や変色を嫌う品物に適しています。
- 研削力が大きく、錆取りやガラス・金属の表面処理、表面粗し加工等に使用できます。

