


## A10614 固定U字 (2型) 鉄製



SGP管の熱伸縮起点用の固定金具。



- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10614 固定U字 (2型) 鉄製

単位 (mm)

サイズコード	径称 (A)	A	B	C	D	L	P	t	H	W	2型用 使用ボルト
0017	20A	27.2	30	20	11	64	40	3.2	12	3/8	W <sup>3/8</sup> × 90
0021	25A	34.0	30	25	11	72	46	3.2	12	3/8	W <sup>3/8</sup> × 100
0036	32A	42.7	30	30	11	82	56	3.2	12	3/8	W <sup>3/8</sup> × 100
0055	40A	48.6	35	35	16	98	66	4.5	15	1/2	W <sup>1/2</sup> × 125
0060	50A	60.5	40	40	16	110	78	4.5	15	1/2	W <sup>1/2</sup> × 135
0074	65A	76.3	45	50	16	126	94	6.0	20	1/2	W <sup>1/2</sup> × 160
0089	80A	89.1	45	60	16	138	106	6.0	20	1/2	W <sup>1/2</sup> × 175
0093	100A	114.3	50	70	16	164	132	6.0	25	1/2	W <sup>1/2</sup> × 210

## A10615 固定U字 (2型) 鋳物製



SGP管の熱伸縮起点用の固定金具。

- 250A以上は受注製作。
- ボルトは電気亜鉛めっき仕上げ。固定台は鋳鉄製。


品番コード A10615 固定U字 (2型) 鋳物製

単位 (mm)

サイズコード	径称 (A)	呼び径 (B)	適合管 外径	使用ボルト	P	H	S	プレート寸法		
								t	C	L
0014	125A	5	139.8	M16 × 255	162	99	65	4.5	60	202
0029	150A	6	165.2	M16 × 285	188	112	65	4.5	68	228
0033	200A	8	216.3	M16 × 330	240	138	65	4.5	68	280

※250A以上製造中止

## A11225 固定台用Uボルト



固定U字 (1型) 用のUボルト。

- 本製品は固定U字 (1型) にセットされています。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A11225 固定台用Uボルト

単位 (mm)

サイズコード	径称 (A)	呼び径 (B)	適合管 外径	ねじ径	L	P	H	S
0013	20A	3/4	27.2	W <sup>3/8</sup>	75	40	53	35
0028	25A	1	34.0	W <sup>3/8</sup>	85	46	60	35
0032	32A	1 1/4	42.7	W <sup>3/8</sup>	93	56	64	35
0047	40A	1 1/2	48.6	W <sup>1/2</sup>	110	66	75	45
0051	50A	2	60.5	W <sup>1/2</sup>	120	78	79	45
0066	65A	2 1/2	76.3	W <sup>1/2</sup>	130	94	81	50
0085	80A	3	89.1	W <sup>1/2</sup>	156	106	101	50
0090	100A	4	114.3	W <sup>1/2</sup>	190	132	122	50
0102	125A	5	139.8	W <sup>5/8</sup>	239	162	155	65
0117	150A	6	165.2	W <sup>5/8</sup>	265	188	168	65
0121	200A	8	216.3	W <sup>5/8</sup>	315	240	193	65
0136	250A	10	267.4	W <sup>5/8</sup>	367	292	219	65
0155	300A	12	318.5	W <sup>3/4</sup>	435	350	259	100