



A18200 セットフロー Vプレート(SGP·VP)

A18201 TNセットフロー Vプレート

排水管のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。

- 安定性と作業効率重視のフローバンドです。
- とめ穴位置とバンド端部が離れたことによりドリル作業がラク～になりました。(バンドと工具があたりません。)
- 他のH寸法も用意できます。ご相談ください。 ●電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A18200 セットフロー Vプレート (排水管:SGP·VP) 単位(mm)

径 称 (A)	適合管外径	H	サイズコード	レベル範囲	E	Pa	Pb	入 数 (個)
40A	48.6	120H	0016	33~110	115	210	50	20
		150H	0073	33~140				
50A	60.5	120H	0035	39~110	115	210	50	20
		150H	0088	39~140				
65A	76.3	120H	0040	47~110	115	210	50	20
		150H	0092	47~140				
80A	89.1	120H	0054	53~110	115	210	50	20
		150H	0105	53~140				
100A	114.3	120H	0069	62~110	150	240	60	15
		150H	0110	62~140				

品番コード A18201 TNセットフロー Vプレート (排水管:耐火二層管) 単位(mm)

径 称 (A)	適合管外径	H	サイズコード	レベル範囲	E	Pa	Pb	入 数 (個)
40A	63	120H	0013	37~110	115	210	50	20
		150H	0066	37~140				
50A	76	120H	0028	43~110	115	210	50	20
		150H	0085	43~140				
65A	92	120H	0032	51~110	150	240	60	15
		150H	0090	51~140				
75A	106	120H	0047	58~110	150	240	60	15
		150H	0102	58~140				
100A	132	120H	0051	71~110	180	270	70	10
		150H	0117	71~140				



ドリル作業



ガス式釘打機作業



コーナー部分にも対応 (受注生産)

A16389 フローバンド転倒防止金具

「セットフローナット付プレート」用の転倒防止金具。

- 排水配管レベルが高い時の転倒防止に最適です。
- 配管位置が決まらない時、仮配管で打ち合わせができるので省力化が図れます。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A16389
フローバンド転倒防止金具 単位(mm)

サイズコード	入 数 (個)
0019	

