

プラグ 引掛形 20A

TWIST LOCKING TYPE PLUG

電線の末端に結線し、コンセント等にさし込むことによって機器などへ電源を供給するために用いる器具です。



D

プラグ
引掛形
20A

■製品一覧 Selector Chart (注) 直流で使用するには、プラグを抜く前に必ず機器側の電源を遮断して、アーク放電を消滅させてください。事故の原因となります。

定格 Rating				極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number				標準価格 Price (JPN YEN)	
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage	直流 D C		黒色 Black	白色 White	赤色 Red	青色 Blue		
20A	2P (2P, 2W)	250V		⊕	2222N	—	—	—	700	
	接地形2P (2P, 3W GND)	125V		⊕	NEMA L5-20	3212N-L5	3212N-L5-IV	—	—	920
						—	—	3212N-L5-RD	3212N-L5-BL	1,120
		250V		⊕	NEMA L6-20	3222N-L6	3222N-L6-IV	—	—	920
						—	—	3222N-L6-RD	3222N-L6-BL	1,120
		480V		○	NEMA L6-20 (UL/CSA規格)	3222N-L6UL	—	—	—	1,390
		480V		⊕	NEMA L8-20	3242N-L8	—	—	—	1,080
	3P (3P, 3W)	250V		⊕		3222N	3222N-IV	—	—	920
						3222R	—	—	—	960
						3222RL	—	—	—	1,420
						4222N	4222N-IV	—	—	1,120
	接地形3P (3P, 4W GND)	250V		⊕		4222R	—	—	—	1,210
					4222RL	—	—	—	1,660	
					480V		⊕	NEMA L16-20	4242N-L16	—

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

PSE
耐トラッキング
RoHS2
本体難燃性 UL94 V-0

*型番3242N-L8, 4242N-L16を除く