

静電靴

独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。
人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質への引火を防ぎます。

JIS T8103 ED-P/C3/革製/S種合格品

AS112P

23.5~28cm EEE

(29・30cm/製法:C式は別注品)

甲革:牛革クロム

先芯:鋼製

靴底:合成ゴム **A**

製法:V式 ^{注2}

標準価格:¥10,000(税抜)



AS212P

23.5~28cm EEE

(29・30cm/製法:C式は別注品)

甲革:牛革クロム

先芯:鋼製

靴底:合成ゴム **A**

製法:V式 ^{注2}

標準価格:¥11,500(税抜)



AS311

23.5~28cm EEE

(29・30cm/製法:C式は別注品)

甲革:牛革クロム

先芯:鋼製

靴底:合成ゴム **A**

製法:V式 ^{注2}

標準価格:¥16,000(税抜)



AS511P

23.5~28cm EEE

(29・30cm/製法:C式は別注品)

甲革:牛革クロム

先芯:鋼製

靴底:合成ゴム **A**

製法:V式 ^{注2}

標準価格:¥15,000(税抜)



外鋼板安全靴

外側にキャップを付け、爪先部の皮のはがれや破損を防止。
鉄鉱、造船、鉱山などの作業に適しています。

O112P

23.5~27・28cm EEE

甲革:牛革クロム

先芯:鋼製

靴底:合成ゴム **A**

製法:V式 ^{注2}

標準価格:¥10,500(税抜)



O212P

23.5~27・28cm EEE

甲革:牛革クロム

先芯:鋼製

靴底:合成ゴム **A**

製法:V式 ^{注2}

標準価格:¥11,500(税抜)



O311

23.5~27・28cm EEE

甲革:牛革クロム

先芯:鋼製

靴底:合成ゴム **A**

製法:V式 ^{注2}

標準価格
¥16,000(税抜)



O511P

23.5~27・28cm EEE

甲革:牛革クロム

先芯:鋼製

靴底:合成ゴム **A**

製法:V式 ^{注2}

標準価格
¥15,500(税抜)



靴底 **A**



^{注2} V式製法(直接加硫圧着式)

甲革周辺を中底につり込んだのち、耐油性末加硫ゴムを挿入し、加熱加工成形しながら、甲革部とゴム底を圧着する製法。