



ニチアス

3-2465-05 厚手ラギング用ガラスクロスヤーン (インサルテックス(R)) φ12.7mm TOMBO No,8402

[NICHIAS Corporation] Glass Cloth Yarn For Thick Cloth For Lagging φ12.7mm



アズワン品番	3-2465-05
型番	TOMBO No,8402
JANコード	4573279587030
標準価格	18,500円(税抜)
入り数	1巻



特徴

- インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。
- 柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。

仕様

- 呼び太さ(mm):12.7
- 長さ(m):30
- 質量(kg/巻):2.6
- 材質:ガラス繊維
- 最高使用温度:550℃
- RoHS2 (EU)2015/863 対応 [\[RoHSについて\]](#)

掲載カタログ情報

掲載カタログ名	掲載ページ
研究用総合機器2023・サンクアスト2023	2360
研究用総合機器2021・サンクアスト2021	2254
研究用総合機器2019・サンクアスト2019	2146
研究用素材・材料&フッ素樹脂2015>2016	151