

# AXEL

65-2722-92 イクシンライト(非防爆両面モデル 3500lm×1) E002S



アズワン品番	65-2722-92
型番	E002S
入り数	1台
標準価格	198,000円(税抜)

## 特徴

- 電源がとりにくい場所や発電機の使用に制限のある環境において、オールインワンの手軽に使用できるポータブル投光器です。

## 仕様

- 本体重量 11.2kg
  - サイズ:展開時最大高/1150mm、収納時高さ/582mm、幅/335mm、奥行/222mm
  - 充電電源:AC100-240Vまたは DC12V
  - 明るさ:3500lm(高)/1750lm(低)
  - 点灯モード:高片面点灯/中片面点灯/低片面点灯/高片面点滅
  - 点灯時間:28-30時間(低点灯時)/14-16時間(高点灯時)
  - 充電時間:14-16時間
  - 付属品:バッテリー、ACアダプター
- ▶ レンタル日数:15日
  - ※レンタル期間:機器がお客様に届いた日をレンタル開始日、ご返却商品を配送業者にお渡しいただきました日をレンタル終了日となります。(土・日、祝日を含みます)