

臭気発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。

卓上脱臭装置

| 品番 | 型番 | サイズ(mm) | 重量(kg) | 価格(税抜) | 照会No. |
|-----------|---------------|-------------|--------|---------|--------|
| 2-725-01 | TD-01 | 260×260×220 | 5.0 | ¥66,500 | 104760 |
| 3-2021-11 | 交換用繊維活性炭フィルター | | | ¥23,000 | 104750 |

※局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません。

- 卓上でも壁掛けでもご使用できます。
- フレキシブルダクトにより、臭気発生源に対して効率的に脱臭できます。

仕様

- 材質：本体/ABS樹脂、フレキシブルダクト・丸型フード/PET
- 吸込風量：約1m³/min(吹出風速：約0.5m/s)
- フィルター：不織布製プレフィルター、繊維活性炭フィルター
- 電源：AC100V 50/60Hz 36/38W、コード長/1.8m
- 重量：5kg



使用例

アームダクト

| 品番 | 型番 | 価格(税抜) | 照会No. |
|-----------|--------------------|----------|--------|
| 3-4066-01 | 卓上型シングルセット | ¥98,000 | 104760 |
| 3-4066-02 | 卓上型ツインセット | ¥105,000 | 104760 |
| 1-7623-01 | 卓上型シングルセット(風量調整付き) | ¥170,000 | 104760 |
| 1-7623-02 | 卓上型ツインセット(風量調整付き) | ¥188,000 | 104760 |
| 3-4056-03 | 活性炭ユニット | ¥24,000 | 104760 |
| 3-4083-01 | 交換用活性炭(中性ガス用) | ¥5,800 | 104760 |

※局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません。
 ※活性炭ユニットには中性ガス用活性炭(1.3kg)が標準付属しています。
 ※ダクト長、フード部形状変更など特注製作が可能です。お問い合わせください。
 ※ラベンチは付属していません(P.1187参照)。

- 自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。
- オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も可能です。
- 風量調整付きタイプは排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行いファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。

仕様

- 外寸法：シングルタイプ/150×200×253mm、ツインタイプ/524×225×248mm
- 卓上取り付け用ユニットサイズ：シングルタイプ/150×160×160mm、ツインタイプ/524×185×155mm
- アームダクト長：0.8m(シングル・ツイン共通)、吸い口φ175mm
- 材質：本体・アームダクト/PVC
- 電源：AC100V 50/60Hz
- 電源コード長：2m(2Pプラグ)
- 重量：シングルセット/10.7kg、ツインセット/12kg

セット構成

- <シングルセット> ● アームダクト0.8m×1本
 ● 丸型フード×1個(PET) ● 卓上取り付け用ユニット×1台
 ● ファンユニット×1台
 ● 接続用ダクトホース(φ75×2.5m)×1本
- <ツインセット>
 ● アームダクト(0.8m)×2本 ● 丸型フード×2個(PET)
 ● 卓上取り付け用ユニット×1台 ● ファンユニット×1台
 ● 接続用ダクトホース(φ75×2.5m)×1本



シングルセット使用例



ツインセット使用例



シングルセット(風量調整付き) 使用例

特注

- 排気ファン能力(50/60Hz)
 <卓上型シングルセット・ツインセット>

| 最大風量(m ³ /min) | 最大静圧(kPa) | 消費電力(W) |
|---------------------------|-----------|---------|
| 3.4/3.9 | 0.36/0.5 | 93/110 |

- 排気ファン能力(50/60Hz)<卓上型シングルセット・ツインセット(風量調整付)>

| | 最大風量(m ³ /min) | 最大静圧(kPa) | 消費電力(W) |
|---|---------------------------|------------|---------|
| 強 | 3.4/3.9 | 0.36 /0.5 | 93/110 |
| 中 | 2.3/2.5 | 0.33 /0.42 | 75/ 74 |
| 弱 | 1.3/1.7 | 0.285/0.28 | 57/ 54 |

※ダクトの曲げ等で実吸引能力は低下します。

吸煙・脱臭装置

レンタル対応可

| 品番 | 型番 | サイズ(mm) | 価格(税抜) | 照会No. |
|-----------|---------------|-------------|----------|--------|
| 1-5928-01 | KSC-Z01 | 350×300×470 | ¥180,000 | 104770 |
| 1-5928-11 | 分岐用天板 | - | ¥6,000 | 104770 |
| 1-5928-12 | 硬質ダクト | φ75mm×2m | ¥5,400 | 104770 |
| 1-5928-13 | ダクトバンド | φ75mm用 | ¥700 | 104770 |
| 1-5928-14 | 吸引フード | 420×320 | ¥32,000 | 104770 |
| 1-5928-15 | 交換用プレフィルター濾材 | | ¥900 | 104770 |
| 1-5928-16 | 交換用活性炭 | 1枚入 | ¥2,000 | 104770 |
| 1-5928-17 | 交換用準HEPAフィルター | | ¥28,000 | 104770 |

※レンタル機をご用意しております。詳しくはP.3263をご確認ください。
 ※局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません。

仕様

- 処理風量：3.5m³(ダクトφ75×2m使用時)
- 捕集率：0.3μm以上 95%以上 ● 最大静圧：650Pa
- 重量：14kg
- 騒音：65dB(前面より1mの位置にて測定) ● ダクト径：φ75mm
- 電源：AC100V 50/60Hz 120W
- 電源コード長：2m(2Pプラグ)
- 付属品(KSC-Z01)：プレフィルター・準HEPAフィルター・活性炭フィルター×各1個



KSC-Z01

分岐用天板

- 三層フィルターを搭載した局所排気装置です。
- 高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去します。
- 活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去します。
- 各フィルターは工具不要で交換が容易です。
- 分岐用天板(別売)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。
- 吸引フード(別売)を使用することで広範囲の排気が可能です。

- 1 研究・実験用機器
- 2 計測・測定・検査
- 実験設備・保管
- 4 ライフサイエンス・分析
- 5 容器・コンテナ
- 6 実験器具・材料・備品
- 7 洗浄・滅菌・清掃
- 8 安全保護用品
- 9 クリーン環境関連機器
- 10 開発・試作支援
- 11 レンタル
- 中分類
 - A ラボファニチャー
 - B 薬品庫
 - C ドラフトクリーンベンチ・グローブボックス
 - D デシケーター
 - E 収納・整理・保管
 - F ワゴン・台車・脚立
- 小分類
 - ヒュームフード(ドラフトチャンパー)
 - 簡易排気フード・スクラパー
 - 簡易卓上フード
 - ダクトレスドラフト
 - 特殊ドラフト
 - 安全キャビネット
 - クリーンベンチ
 - 卓上型クリーンベンチ・グローブボックス