

研究・実験用機器	1
計測・測定・検査	2

実験設備・保管

ライフサイエンス・分析	4
容器・コンテナ	5
実験器具・材料・備品	6
洗浄・滅菌・清掃	7
安全保護用品	8
クリーン環境関連機器	9
開発・試作支援	10
レンタル	11

中分類

ラボファニチャー	A
薬品庫	B
ドラフト・クリーンベンチ・グローブボックス	C
デシケーター	D
収納・整理・保管	E
ワゴン・台車・脚立	F

小分類

ラボベンチ	
カート・ワゴン	
台車・実験器具カート	
脚立・ステップ	



酸素ボンベ運搬車

品番	型番	仕様	サイズ(mm)	価格(税抜)	照会No.
3-456-02	3028	1500ℓ用	340×450×850	¥18,000	122060
3-456-01	3027	6000ℓ用	420×580×1240	¥39,000	122060

- 仕様
- 積載ボンベ径：3028/φ150mm、3027/φ250mm
 - 材質：本体/スチール(メラミン焼付塗装)
 - キャスター：3028/φ100mm、3027/φ230mm
 - 重量：3028/5.5kg、3027/15.6kg



ボンベ運搬台車

品番	型番	仕様	サイズ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	照会No.
1-3437-11	ASBC-02	2輪	820×595×1180	22.0	¥27,000	122070
1-3437-13	ASBC-04	4輪	850×888×1180	27.5	¥30,000	122070

- 仕様
- 材質：スチール
 - 耐荷重：200kg
 - キャスター：φ360mm(大)・φ100mm(小)ゴム製
 - ボンベ架数：7000ℓ酸素ボンベ・アセチレンボンベ×各1本

ボンベ運搬車

品番	型番	タイプ	サイズ(mm)	価格(税抜)	照会No.
1-2334-01	KSハンドトラック	1本用	425×450×1140	¥27,000	122050

- V字型背部とベルクロベルトにより10~47ℓの、多くのボンベに適合します。

- 仕様
- 適合ボンベ径：φ135~240mm
 - 適合ボンベ長(バルブ除く)：820~1400mm
 - 材質：鉄
 - キャスター：φ265mmゴム製(ストッパーなし)
 - 重量：10kg



使用例

ガスボンベを安全に運搬・保管できます。

ボンベトラックスタンド

6,000

品番	型番	サイズ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	照会No.
1-6084-01	10-3型	595×514×980	20	¥54,600	122060
1-6084-02	50-2型	645×750×1190	28.2	¥62,400	122060

- ガスボンベを容易に運搬でき、使用時はスタンドになり、そのまま保管も可能です。
- 50-2型は、積載ボンベの重心位置の移動を利用した安心設計です。

■仕様

型番	10-3型	50-2型
積載ボンベ径・本数	φ100~170mm・3本	φ200~280mm・2本
積載ボンベ高さ	750~1000mm	1000~1400mm
積載重量	80kg	150kg
キャスター	φ100mm×2個	φ125mm×2個・φ75mm×2個
キャスター材質	ウレタン	
サポート金具	ガードチェーン・フック方式	



50-2型

10-3型