

- 研究・実験用機器 1
- 計測・測定・検査 2
- 実験設備・保管 3
- ライフサイエンス・分析 4

容器・コンテナ

- 実験器具・材料・備品 6
- 洗浄・滅菌・清掃 7
- 安全保護用品 8
- クリーン環境関連機器 9
- 開発・試作支援 10
- レンタル 11

中分類

- 樹脂製容器 A
- 樹脂製特殊容器 B
- ガラス製容器 C
- 金属製容器 D
- コンテナ・大型容器 E

小分類

- シール容器
- 小型ケース類
- 密閉タンク・バケツ類
- バット・トレイ・カゴ
- 洗浄瓶・ハンドラップ・スプレー容器類



バット

品番	型番	容量(ℓ)	外寸法(mm)	価格(税抜)	照会No.
1-3736-01	サンバット3号	2.8	322×231×52	¥ 670	169250
1-3736-02	サンバット2号	4.6	374×273×64	¥1,090	169250
1-3736-03	サンバット1号	7.3	446×327×70	¥1,650	169250

- 表面が滑らかで内容物を傷付けません。
- 仕様 ● 材質:PP
- 有効内寸法: 3号/285×194×48mm、2号/329×228×60mm、1号/387×267×65mm
- ネスティング可

SB万能バット(PE製)

品番	型番	容量(ℓ)	上部外寸法(mm)	価格(税抜)	照会No.
5-181-04	SB-0	15.2	520×320×120	¥3,260	169250

- 仕様
- 材質:PE



特大型平バット(PP製)

品番	容量(ℓ)	外寸法(mm)	内寸法(mm)	価格(税抜)	照会No.
5-183-01	85	924×616×210	852×553×198	¥7,300	169250

- 仕様
- 材質:PP
- 有効内寸法: 788×489×198mm

ディスプレイ

品番	型番	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)	照会No.
1-3145-01	DT-1	100×70×13	1箱(500枚入)	¥4,300	169260
1-3145-02	DT-2	150×105×19		¥7,600	169260
1-3145-03	DT-3	200×140×25	1箱(200枚入)	¥6,600	169260
1-3145-04	DT-4	250×175×31	1箱(100枚入)	¥5,700	169260
1-3145-05	DT-5	300×210×37		¥8,250	169260

- 耐薬品性に優れています。
- 仕様 ● 材質:PPフィルター入り ● オートクレーブ不可

レンタルサービス

レンタル可能な機器は900アイテム以上、
レンタル保有台数は20,000台以上！WEBで簡単にお申込が可能です！

AXEL レンタル

検索

最短5日からレンタルOK!

URL <https://axel.as-1.co.jp/contents/rental>

主な機器

- 乾燥器
- 冷却水循環装置
- 温度計
- サーモグラフィ
- 水分計
- pH計
- 放射線測定器
- 風速計
- 水質計
- 環境測定機器
- 色彩・照度計
- 天秤

