

# AXEL

## 三立機器

### 7-5623-03 電動バキュームクリーナー 乾湿切替型 JX-4530 100V

[Sanritsu・kiki Co., Ltd.] Electric Vacuum Cleaner JX4530



アズワン品番	7-5623-03
型番	JX-4530 100V
標準価格	<b>234,000円</b> (税抜)
入り数	1台



#### 特徴

- 水洗い可能でタンクと台車はワンタッチで取り外せます。

#### 仕様

- 寸法(mm) : 465×560×890
- 重量(kg) : 26
- タイプ : 乾湿切替型
- モーター出力 : 1.1kW
- 風量 : 3.2m<sup>3</sup>/min
- 吸入圧 : 31.4kPa(3,200mmH<sub>2</sub>O)
- 吸込仕事率 : 422W
- タンク材質 : ステンレス
- タンク容量 : 60L
- 騒音値 : 72dB
- ホース長 : 2.5m
- 電源 : AC100V 50/60Hz、コード長/7m 2Pプラグ

#### 掲載カタログ情報

掲載カタログ名	掲載ページ
研究用総合機器2021・サンクアスト2021	2632
研究用総合機器2019・サンクアスト2019	2504
研究用総合機器2017・サンクアスト2017	1885
研究用総合機器2015・サンクアスト2015	1733
研究用総合機器2013・サンクアスト2013	1615
サニーフーズ2016	362
サニーフーズ2013	313