

AXEL

5-5322-01 柔軟フッ素ホース 2×4 1巻 (20m) E-PD-2

Flexible Fluorine Hose 2 x 4 1 Roll (20m)



アズワン品番	5-5322-01
型番	E-PD-2
JANコード	4573431270015
標準価格	6,000円 (税抜)
入り数	1巻

特徴

- 積層構造ですので、硬くて折れやすいフッ素単層ホースに比べ、柔軟性・作業性に優れています。
- 透明ですので流体が視認できます。
- 内層のフッ素樹脂 (2フッ化系) は、米国FDA及び食品衛生法厚生省告示第20号に適合します。

仕様

- 材質：内層／フッ素樹脂 (PVDF)、外層／特殊熱可塑性エラストマー
- コード番号：E-PD-2
- 耐熱温度：-20～+80℃
- 内径×外径：φ2×φ4mm
- 1巻 (20m)
- 定尺 (最大長さ)：20m・100m
- 最高使用圧力 (MPa(at20℃))：≤0.6MPa
- 最小曲げ半径：12mm
- 用途：薬品・食品・飲料・油・ガソリン等の輸送用配管用に。
- ※積層構造のため、ホース内側でシールする継手をご使用ください。
- ※販売は20m単位です。表示価格は20mあたりの価格です。
- RoHS2 (EU)2015/863 対応 [\[RoHSについて\]](#)

掲載カタログ情報

掲載カタログ名	掲載ページ
研究用総合機器2021・サンクアスト2021	2156
研究用総合機器2019・サンクアスト2019	2044
研究用総合機器2017・サンクアスト2017	1601
研究用総合機器2015・サンクアスト2015	1472
研究用総合機器2013・サンクアスト2013	1354
研究用素材・材料&フッ素樹脂2015>2016	176