



## アズワン

## 1-9015-03 ガス置換デシケーター（SUSウォールタイプ） GD-SS

[AS ONE Corporation] Gas Substitution Desiccator (Stainless Steel)



|        |                      |
|--------|----------------------|
| アズワン品番 | 1-9015-03            |
| 型番     | GD-SS                |
| JANコード | 4560111769075        |
| 標準価格   | <b>153,000円</b> （税抜） |
| 定額送料   | <b>4,000円</b> （税抜）   |
| 入り数    | 1台                   |

## 送料定額

## 特徴

- 扉部はパッチン錠を採用しています。
- 電子部品の静電気対策や薬品保管に適しています。
- 静電気対策に高い効果を発揮します。

## 仕様

- 外寸法（mm）：574×517×1765（※外寸法は突起部除く。）
- 内寸法（mm）：560×483×1486
- 材質：本体／ステンレス（SUS304）、扉／制電PVC板、枠／アルミサッシ、棚板／ステンレス（SUS430）
- 棚板寸法：490×460mm
- 棚板取り付けピッチ：50mm
- 棚板耐荷重：約20kg/枚
- バルブ取り付けネジ：Rc1/4×4個
- キャスター：φ65mmナイロン製（ストッパー×2個付き）
- 本体右側面下部にアースターミナル1ヶ所付き（アース線3m付き）
- 棚板間隔：40mm
- 付属品：棚板×4枚、シリカゲル皿×1枚
- ※本製品は密閉構造ではありません。
- ※特注及び追加工可能です。

※この商品は別途費用が発生する場合があります。

## 掲載カタログ情報

| 掲載カタログ名                | 掲載ページ |
|------------------------|-------|
| 研究用総合機器2021・サンクアスト2021 | 1138  |
| 研究用総合機器2019・サンクアスト2019 | 1118  |
| 研究用総合機器2017・サンクアスト2017 | 882   |
| 研究用総合機器2015・サンクアスト2015 | 822   |
| 研究用総合機器2013・サンクアスト2013 | 635   |