

- 1 研究・実験用機器
- 2 計測・測定・検査
- 3 実験設備・保管
- 4 ライフサイエンス・分析
- 5 試薬 **NEW**
- 6 容器・コンテナ

07 実験器具・材料・備品

- 8 洗浄・滅菌・清掃
- 9 安全保護用品
- 10 クリーン環境関連機器
- 11 開発・試作支援
- 12 レンタル
- 13 さくいん

「試薬パート」が新登場!

研究開発を強力に促進・支援する試薬が揃っています!
詳しくは1655「ページ」をご覧ください

フラスコ類



硼珪酸ガラス



硼珪酸ガラス

ナスフラスコ

| 容量 | 1-1575 | | | | | | 照会No. | | |
|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | 15/25 | 19/38 | 24/40 | 29/42 | 35/50 | 45/75 | | | |
| 10mL | -01 | ¥2,300 | - | - | - | - | 191830 | | |
| 20mL | -02 | ¥2,300 | - | - | - | - | 191830 | | |
| 30mL | -03 | ¥2,300 | - | - | - | - | 191830 | | |
| 50mL | -04 | ¥2,350 | -05 | ¥2,350 | -06 | ¥2,450 | -07 | ¥2,850 | 191830 |
| 100mL | -08 | ¥2,350 | -09 | ¥2,350 | -10 | ¥2,500 | -11 | ¥3,300 | 191830 |
| 200mL | - | - | - | - | -12 | ¥2,900 | -13 | ¥3,500 | 191830 |
| 300mL | - | - | - | - | -14 | ¥3,400 | -15 | ¥3,650 | 191830 |
| 500mL | - | - | - | - | -16 | ¥3,500 | -17 | ¥3,900 | 191830 |
| 1000mL | - | - | - | - | -18 | ¥3,900 | -19 | ¥4,100 | 191830 |

■仕様 ●材質：硼珪酸ガラス-1

長型ナスフラスコ

| 品番 | 容量 (mL) | 全長 (mm) | 摺合 (φ) | 価格 (税抜) | 照会No. |
|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 4-1924-01 | 5 | 80 | 15/25 | ¥1,900 | 191850 |
| 4-1924-02 | 10 | 100 | | ¥1,900 | 191850 |
| 4-1924-03 | 20 | 105 | | ¥1,900 | 191850 |
| 4-1924-04 | 30 | 110 | | ¥1,900 | 191850 |
| 4-1924-05 | 50 | 120 | | ¥1,900 | 191850 |

■仕様 ●材質：硼珪酸ガラス-1

ケルダールフラスコ

| 品番 | 型番 | 容量 (mL) | 首外径 (φmm) | 最大外径 (φmm) | 全高 (mm) | 価格 (税抜) | 照会No. |
|-----------|---------------|---------|-----------|------------|---------|---------|--------|
| 1-8414-01 | 010540-3061A | 30 | 15 | 40 | 180 | ¥1,930 | 191825 |
| 1-8414-02 | 010540-5041A | 50 | 20 | 49 | | ¥1,820 | 191825 |
| 1-8414-03 | 010540-10061A | 100 | | 64 | 225 | ¥1,820 | 191825 |
| 1-8414-04 | 010540-20041A | 200 | 25 | 76 | 290 | ¥1,930 | 191825 |
| 1-8414-05 | 010540-30041A | 300 | 28 | 86 | 330 | ¥2,140 | 191825 |
| 1-8414-06 | 010540-50041A | 500 | 30 | 102 | 370 | ¥2,680 | 191825 |

■仕様 ●材質：硼珪酸ガラス-1



AXEL
QRコード
硼珪酸ガラス



硼珪酸ガラス



硼珪酸ガラス

ケルダールフラスコ

| 品番 | 型番 | 容量 (mL) | 最大外径×高さ (mm) | 価格 (税抜) | 照会No. |
|-----------|-------------|---------|--------------|---------|--------|
| 4-2824-01 | 010540-30A | 30 | 40×180 | ¥1,900 | 191855 |
| 4-2824-02 | 010540-50A | 50 | 50×180 | ¥2,400 | 191855 |
| 4-2824-03 | 010540-100A | 100 | 63×225 | ¥2,600 | 191855 |
| 4-2824-04 | 010540-200A | 200 | 76×290 | ¥3,900 | 191855 |
| 4-2824-05 | 010540-300A | 300 | 85×330 | ¥3,900 | 191855 |
| 4-2824-06 | 010540-500A | 500 | 100×370 | ¥5,500 | 191855 |

■仕様 ●材質：硼珪酸ガラス-1

ケルダールフラスコ

| 品番 | 型番 | 容量 (mL) | 外径×全長 (mm) | 価格 (税抜) | 照会No. |
|-----------|---------|---------|------------|---------|--------|
| 4-2773-01 | 5420010 | 30 | φ 40×180 | ¥1,500 | 191820 |
| 4-2773-02 | 5420016 | 100 | φ 61×210 | ¥1,600 | 191820 |
| 4-2773-03 | 5420022 | 300 | φ 80×298 | ¥2,300 | 191820 |
| 4-2773-04 | 5420024 | 500 | φ 100×375 | ¥3,000 | 191820 |

●コストパフォーマンスに優れたケルダールフラスコです。
■仕様 ●材質：硼珪酸ガラス3.3